34" zakrzywiony i ultraszeroki ekran z podstawą o regulowanej wysokości 150 cm

ProLite XCB3494WQSU to 34” zakrzywiony monitor z matrycą VA, oferujący wysoki kontrast, głęboką czerń i szerokie kąty widzenia, zapewniające spójną jakość obrazu z każdej perspektywy. Rozdzielczość UWQHD (Ultra-Wide QHD) w formacie 21:9 gwarantuje przestronny obszar roboczy, idealny do pracy w trybie wielozadaniowym, oglądania treści panoramicznych oraz immersyjnej rozgrywki.

Dla większego komfortu monitor wyposażono w podstawkę z regulacją wysokości do 15cm, umożliwiającą ergonomiczne dostosowanie ekranu. Dodatkowo, technologia flicker-free oraz redukcja niebieskiego światła minimalizują zmęczenie oczu, zapewniając wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R redukuje zmęczenie oczu i zapewnia realistyczne wrażenia wizualne. Pozwala to na uzyskanie szerszego i bardziej naturalnego kąta widzenia niż w przypadku płaskich monitorów ustawionych obok siebie. W rezultacie uzyskuje się bardziej naturalne wrażenia, które zwiększają produktywność i koncentrację, niezależnie od tego czy chodzi o pracę, gry, rozrywkę, edycję i montaż czy inne zastosowania.

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	34", 86.7cm
Panel	matryca VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Synchronizacja pozioma	30 - 180kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
Ekstra	i-Style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Joystick: Zasilanie/Menu (Środek), Naprzód/Wybór sygnału, Wstecz, W lewo/i-Style Colour/ECO/Blue Light Reducer, W prawo/Głośność
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, redukcja rozmycia ruchu, technologia X-Res, Black Tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu wideo, logo startowe, zasilanie LED, ładowanie USB, prędkość USB C), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	32W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	807 x 426 (576) x 245.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	928 x 480 x 186mm
Waga (bez pudła)	9.7kg
Waga (z pudłem)	13.8kg
Kod EAN	4948570125135



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED