Campana extractora integrada Serie 6000 Hob2Hood de 120 cm

GDE682HM



El compañero perfecto para cocinar
Las campanas extractoras de la Serie 6000 Hob²Hood® se conectan sin cables a la placa de cocción. Las luces se activan cuando enciendes la placa de cocción, y la velocidad del ventilador se regula en función del ajuste de calor de la placa. Disfruta de una cocina sin olores cada vez que cocines.

Campana extractora integrada de la Serie 6000 Hob2Hood «Milos» de 120 cm, sistema Hob2Hood de conexión con una placa compatible, 57 dB(A) , 3 velocidades + potencia intensiva (750 m3/h), Control táctil en el cristal, Tira de LED, INOX

Ventajas y características



Hob2Hood®. El compañero perfecto para cocinar.
La función Hob²Hood® activa inalámbricamente las luces de la campana cuando enciendes la placa de cocción. Cuando empiezas a cocinar, la velocidad del ventilador se regula en función de los ajustes de calor de la placa. Cocina deliciosos platos sin preocuparte de olores y



ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional
Experimente una calidad de aire superior en la cocina con la campana extractora ExtractionTech Pro. Equipada con nuestro motor más potente y una opción de velocidad intensiva, extrae de manera eficiente los vapores de la cocina y garantiza un ambiente de cocción excepcionalmente



Disfruta de los detalles con Pure Illumination
El sistema Pure Illumination de bajo consumo energético proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.



Eliminación de grasa de alto rendimiento con Grease Filter Plus
El filtro Grease Filter Plus ofrece una eliminación de grasa de alto rendimiento que garantiza un entorno de cocina limpio. Fácil de limpiar a mano o en el lavavajillas, el filtro mantiene constantemente una eficiencia óptima para resultados excelentes.



Sistema de notificación de limpieza de filtro
La campana incorpora un cómodo sistema de avisos de limpieza del filtro. Un indicador en la campana te avisa cuando es necesario limpiar el filtro de grasa y el filtro de carbón: no hace falta estar al tanto todo el rato.

- Tipo de campana: Integración de 120 cm
- Filtro(s) de carbón: No disponible -; larga duración: Opcional MCFB86PL; PRO opcional: No lleva
- 1 Tira LED de 5 W
- Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- Extracción (Máx/Mín): 445 m3/h / 260 m3/h
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles

Campana extractora integrada Serie 6000 Hob2Hood de 120 cm

GDE682HM

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas
Nº de velocidades	3 + intensiva
Panel de control	Táctil sobre superficie cerámica de cristal
Iluminación	Tira LED
Clase	A
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	260 / 445 / 750
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	45 / 57 / 70
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	65
Consumo energético anual (kWh/año)	45
Tamaño (cm)	120
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	1
Hob2Hood	Sí
Clase de eficiencia fluodinámica	A
Clase de eficiencia lumínica	A
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	225
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	440
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	590
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	54
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	69
PNC	942 022 865
EAN	7333394121901
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	13.8
Peso bruto	18.3
Alto x Ancho x Profundo (mm)	330x1200x308
Tipo instalación	Integración
Filtros de grasa incluidos	2
Tipo de filtro	Acero inoxidable
Longitud del cable (m)	1.4
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	No disponible
Filtro de carbón OdourClean Estándar	-
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB86PL

