EB-FH08

DATOVÝ LIST





Užijte si impozantní obraz o velikosti až 337 palců, ideální pro úchvatnou domácí zábavu nebo dynamické obchodní prezentace.

Zažijte úchvatnou zábavu a dynamické obchodní prezentace s tímto cenově dostupným lampovým projektorem s rozlišením Full HD. Kompaktní a lehký se snadným nastavením, nabízí špičkové funkce a úchvatný velký obraz o úhlopříčce až 337 palců. Díky technologii 3LCD společnosti Epson s barevným světelným výstupem (CLO) 3 600 lumenů si budete moci užívat živý, detailní a věrný obraz i v jasně osvětlených místnostech.

Cenově dostupný velký obraz
S tímto cenově dostupným lampovým projektorem s rozlišením Full HD, který je plný funkcí, si můžete dopřát zážitek z velké projekční plochy doma, v domácí kanceláři nebo malé firmě. Užijte si úchvatnou zábavu nebo poskytujte dynamické obchodní prezentace díky působivému velkému obrazu o úhlopříčce až 337 palců.

Skvělá kvalita obrazu
Tento lampový projektor s rozlišením Full HD nabízí působivý jas 3 600 lumenů a kontrastní poměr 16 000 : 1, takže poskytuje živý a věrný obraz s jasně prokreslenými detaily. Využívá technologii 3LCD společnosti Epson a nabízí až třikrát jasnější barvy oproti srovnatelným jednočipovým DLP projektorům.*

Řešení s dlouhou životností
Díky lampovému zdroji světla s dlouhou životností si u tohoto modelu můžete užívat zážitek z velké projekční plochy po dobu až 18 let.*

Vestavěné reproduktory
Vestavěný 2W mono reproduktor poskytuje výkonný zvuk a zajišťuje čistý zvuk i ve větších místnostech, takže nepotřebujete další reproduktory.

Rozšířené možnosti připojení
Je vybaven 2 porty HDMI pro snadné připojení více zařízení a podporuje funkci rozdělení projekční plochy.

Překvapivě snadné nastavení
Užijte si bezproblémové nastavení s funkcí automatického zapnutí, která detekuje signály z připojených zařízení a automaticky se spustí, což zajišťuje snadné používání.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Velký obraz s vysokou viditelností**
  Užijte si impozantní obraz o úhlopříčce až 337 palců, ideální pro úchvatnou domácí zábavu nebo dynamické obchodní prezentace s funkcí rozdělení projekční plochy.
- **Jasný a živý obraz**
  Technologie 3LCD společnosti Epson zajišťuje stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup (Colour Light Output, CLO) s jasem až 3 600 lumenů, takže si můžete vychutnat živý a věrný obraz.
- **Řešení s dlouhou životností**
  Díky lampovému zdroji světla s dlouhou životností si u tohoto modelu můžete užívat zážitek z velké projekční plochy po dobu až 18 let.*
- **Vestavěné reproduktory**
  Vestavěný 2W mono reproduktor poskytuje výkonný zvuk a zajišťuje čistý zvuk i ve větších místnostech, takže nepotřebujete další reproduktory.
- **Rozšířené možnosti připojení**
  Je vybaven 2 porty HDMI pro snadné připojení více zařízení a podporuje funkci rozdělení projekční plochy.
- **Překvapivě snadné nastavení**
  Užijte si bezproblémové nastavení s funkcí automatického zapnutí, která detekuje signály z připojených zařízení a automaticky se spustí, což zajišťuje snadné používání.

EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE	
Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,62 palců s C2 Fine
OBRAZ	
Barevný světelný výstup	3.600 lumenů- 2.200 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	3.600 lumenů - 2.200 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	1080p
Kontrastní poměr	16.000 : 1
lampa	UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ±30 °, Manuální horizontální ±30 °
Reprodukce barev	16,77 milionu barev
OPTIKA	
Projekční poměr	1,21 - 1,45:1
Zoom	Manual, faktor:1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	34 palců - 337 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,6 m - 1,92 m (60 palců screen),
Ohnisková vzdálenost	16,9 mm - 20,28 mm
Ostření	Manuální
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY	
Rozhraní	USB 2.0 typ B (pouze servis), HDMI vstup (2x), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0-A
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
POKROČILÉ FUNKCE	
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti	A/V mute, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s dlouhou životností, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky
OBECNÉ INFORMACE	
Power consumption	284 W (Normal On-Mode), 181 W (Eco On-Mode), 332 W (Normal Peak-mode), 231 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Rozměry výrobku	302 x 252 x 92 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	2,7 kg
Max. hladina hluku	Normální režim:37 dB (A) - úsporný režim:28 dB (A)
Reproduktory	2 W
Typ místnosti / aplikace	Malá/domácí kancelář, Domácí foto, Sport, Televize a set-top boxy
Umístění	Instalace na strop, Stolní
Audio	Standardní
OSTATNÍ	
Záruka	24 měsíců u dodavatele, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HB54040
Čárový kód	8715946738567
Země původu	Filipíny
Velikost palety	6 ks

EB-FH08

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Úvodní příručka
- záruční list
- Hlavní zařízení

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
  V12H003B23
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
  V12H001K69
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
  V12H005A01
- Air Filter - ELPAF32
  V13H134A32
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
  V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

1. Viz epson.cz/homecinemafootnotes

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2025-06-11