Get ahead with the curved GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix featuring 240Hz refresh rate, 0.4ms response time and KVM switch

Dive into an immersive gaming experience with the 34" GCB3486WQSCP-B1 curved gaming monitor. Designed with a 1500R curvature, it wraps around your field of view for a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution delivers deep contrasts and vibrant colours, making every detail stand out.

With an ultra-fast 240Hz refresh rate, motion is incredibly smooth and fluid, ensuring top-tier performance for competitive gaming. The rapid 0.4ms response time (MPRT) minimises motion blur, keeping your gameplay crisp and precise. HDR400 enhances brightness and contrast for more lifelike visuals, while FreeSync Premium reduces screen tearing and stuttering for a seamless experience.

Seamlessly switch between work and play with the built-in KVM function, allowing you to control multiple devices with a single set of peripherals. Additionally, the monitor features both Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) functions, enabling efficient multitasking and boosting productivity.



KRYTÝ NÁVRH 1500R

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.

240Hz & 0.4ms MPRT

With 240Hz refresh rate and 0.4ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	curved
Úhlopříčka monitoru	34", 86.4cm
Panel	VA
Zakřivení	1500R
Nativní rozlišení	3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Formát obrazu	21:9
Jas	500 cd/m²
Kontrast	4000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas rekace (MPRT)	0.4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 360kHz
Arbeitsfläche H x B	797 x 334mm, 31.4 x 13.1"
Velikost bodů	0.232mm
Barva	černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano
RJ45 (LAN)	x1

03 VLASTNOSTI

KVM switch	ano
Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz
HDR	HDR400
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, night mode, blue light reducer, motion blur reduction, gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, USB-C speed, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP, KVM, DSC compression), display information, reset
Reproduktory	2 x 5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Úhel náklonu	18.5° nahoru; 3.5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m), USB-C (1.5m)
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC - 100V, 240/V, 50Hz
Odběr energie:	52W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT	EPEAT je komplexní environmentální hodnocení, které pomáhá identifikovat ekologičtější počítače a další elektronická zařízení. Bronzová certifikace znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria. EPEAT Bronze je platný v zemích, kde iiyama registruje produkt. Stav registrace ve vaší zemi najdete na www.epeat.net.
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	808 x 414.5 (544.5) x 275mm
Rozměry balení Š x V x D	982 x 490 x 190mm
Váha (bez balení)	8kg
Weight (without stand)	6.6kg
Váha (s balením)	17.7kg
EAN code	4948570125173



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED