HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

AI-forbedret kraft og skalerbarhed til små arbejdsområder

Håndter multitaskingbehov med den AI-forbedrede ydeevne i HP EliteDesk 8 SFF G1i AI-pc'en. Denne skalerbare AI-pc, der drives af en Intel® Core™ Ultra-processor[2] med op til 13 TOPS NPU[3] og mulighed for NVIDIA® A1000-grafik[12], forbedrer moderne arbejdsområder.

HP anbefaler Windows 11 Pro

Opsummer og omskriv indhold, få relevante anbefalinger, og hold styr på tingene med Microsoft Copilot.[1,9]

Intel® driver pc'er, der er forbedret med AI

Få tid til at fokusere på det vigtigste med en Intel® Core™ Ultra-processor med op til 13 TOPS NPU.[2,3]

Alsidigt design

Den kompakte størrelse giver skalerbarhed og tilslutningsmuligheder, så du nemt kan multitaske på steder med begrænset plads.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Bæredygtighed, der vil noget

Designet med formål

At least 50 percent of all plastic used in this PC is post-consumer recycled plastic.[6] The outer box packaging comes from certified or recycled sources of paper.[7] This PC is ENERGY STAR®[23] certified and EPEAT Climate+ Gold registered.[8]

HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Med

AI-forbedret hardware giver maksimal ydeevne
HP EliteDesk 8 SFF G1i AI-pc'en, der drives af den nyeste Intel® Core™ Ultra-processor[2] med op til 13 TOPS NPU[3] og mulighed for NVIDIA®A1000-grafikkort[4], forbedrer produktiviteten og strømliner arbejdsgangene med AI-funktioner.

Alsidigt design til små arbejdsområder
Integreres nemt på kontorer med begrænset plads uden at gå på kompromis med kraften. Den kompakte størrelse giver skalerbarhed og tilslutningsmuligheder til multitasking, hvilket gør HP EliteDesk 8 SFF G1i AI-pc'en ideel til moderne arbejdsmiljøer.

Beskyttet af HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet medvirker disse løsninger, som konstant videreudvikles, til at beskytte din pc mod nye trusler.[5]

Designet med formål
At least 50 percent of all plastic used in this PC is post-consumer recycled plastic.[6] The outer box packaging comes from certified or recycled sources of paper.[7] This PC is ENERGY STAR®[23] certified and EPEAT Climate+ Gold registered.[8]

HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder med Microsoft Copilot
Arbejd uden at gå på kompromis med Windows 11 Pro og HP's teknologi til samarbejde, sikkerhed og tilslutning. Opsummer og få relevante indholdsanbefalinger med Microsoft Copilot.[1,9]

Intel® driver pc'er, der er forbedret med AI
Få tid til at fokusere på det vigtigste med en Intel® Core™ Ultra-processor med op til 13 TOPS NPU. Tre beregningsmaskiner administrerer arbejdsopgaver, er med til at forbedre videomøder og giver mulighed for avanceret oprettelse af indhold.[2,3]

Ydelsen når nye højder
Superbrugere med krævende arbejdsopgaver får op til 128 GB DDR5-hukommelse og mulighed for AMD Radeon™ RX6300- eller NVIDIA® A1000-grafikkort. Forbered dig på omsluttende oplevelse med muligheden for at tilslutte op til otte skærme.[4,13]

Beskyttet af HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet er disse løsninger, som konstant videreudvikles, med til at beskytte din pc mod nye trusler.[5]

Tryghed, når du surfer på nettet
Beskyt din pc mod websteder og skrivebeskyttede vedhæftede Microsoft Office- og PDF-filer, der indeholder malware, ransomware eller virus med hardwareforstærket sikkerhed fra HP Sure Click.[10]

Automatisk gendannelse efter firmwareangreb
Firmwareangreb kan ødelægge din pc fuldstændigt. Vær beskyttet med HP Sure Start, den selvreparerende BIOS, som automatisk gendanner sig selv efter angreb eller ødelæggelse.[11]

Bevar sikkerhedsbeskyttelsen for din pc.
Stop uønskede ændringer af sikkerhedsindstillinger, og begræns spredningen af malware med HP Sure Run, der identificerer, karantænesætter og rapporterer om angribere, der forsøger at ødelægge processer.[12]

Hurtig og effektiv Wi-Fi 7
Hvor du kan arbejde afgøres af, hvor nem din pc er at tage med og pålideligheden af en hurtig forbindelse. Få en hurtig og pålidelig forbindelse i tætte trådløse miljøer med mulighed for overførsel af data i gigabithastighed med Wi-Fi 7.[4,14,15]

Fysisk beskyttelse mod at andre piller ved pc'en
Der skal bruges en lederadgangskode til at låse en pc op, når sensorer til registrering af manipulation på pc'ens topdæksel og i den interne lagring fjernes med HP Tamper Lock.[16]

Indbygget holdbarhed
Tag det roligt med en pc, som gennemgår HP Total Test Process på 120.000 timer samt MIL-STD 810-test. Udvid beskyttelsen med mulighed for et aftageligt støvfilter.[17,18,19]

HP Sure Sense
Malware udvikler sig langt hurtigere, end antivirus kan følge med. Beskyt din pc mod nye angreb, der aldrig er set før, med HP Sure Sense, som kombinerer adfærdsanalyser med avancerede AI-teknikker for at give enestående beskyttelse.[20]

Forbedret forudsigende dækning
Begræns afbrydelser med HP Premium+ Support, der er en smart service, som bruger forudsigende AI-drevet indsigt og automatisering til at advare om potentielle enhedsproblemer. Og med proaktiv support døgnet rundt får du den hurtigste diagnosticering og reparation – uanset hvor arbejdet sker.[21,22]

HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Tekniske specifikationer

Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro[1] Windows 11 Pro Education[1] Windows 11 Home - HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv[1] Windows 11 Home Single Language - HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv[1] FreeDOS
Processorfamilie	Intel® Core™ Ultra 9-processor Intel® Core™ Ultra 7-processor Intel® Core™ Ultra 5-processor
Tilgængelige processorer	Intel® Core™ Ultra 9 285 (op til 5,6 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 36 MB L3 cache, 24 kerner, 24 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ Ultra 7 265 (op til 5,3 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 30 MB L3 cache, 20 kerner, 20 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ Ultra 5 245 (op til 5,1 GHz maks. Turbofrekvens, 24 MB L3 cache, 14 kerner, 14 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ Ultra 5 235 (op til 5 GHz maks. Turbofrekvens, 24 MB L3 cache, 14 kerner, 14 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ Ultra 5 225 (op til 4,9 GHz maks. Turbofrekvens, 20 MB L3 cache, 10 kerner, 10 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU-TOPS)
Neural behandlingsenhed	Intel® AI Boost
Chipsæt	Intel® Q870
Produktfarve	Sort
Formfaktor	Lille formfaktor
Maksimal hukommelse	128 GB DDR5-5600 MT/s; [7,8,9,39,40] Overførselshastigheder på op til 5600 MT/s.
Hukommelsessokler	2 DIMM; 4 DIMM
Internt storage	1 TB op til 2 TB SATA-HDD[10,44] 256 GB op til 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD[10,44] 512 GB op til 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD[10,44] 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD[10,44] 256 GB PCIe® NVMe™ OPAL 2 M.2 SSD[10,44]
Optisk drev	Tynd HP-dvd-brænder på 9,5 mm; HP's slanke dvd-rom på 9,5 mm [3]
Tilgængelige grafikkort	Integreret: Intel® UHD Graphics 4X^{e}; Intel® UHD Graphics 3X^{e}; Intel® UHD Graphics 2X^{e} Diskret: AMD Radeon™ RX 6300 Graphics (2 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX™ A400 (4 GB dedikeret GDDR6)
Lyd	Realtek ALC3252-codec, universelt lydstik med CTIA og understøttelse af OMTP-headset
Udvidelsessokler	1 M.2 2230; 1 PCIe 4 x16; 3 M.2 2280; 1 PCIe 4 x4 (1 M.2 2230-slot til WLAN og 3 M.2 2280-harddiskslot)
Porte og stik	Foran: 2 USB Type-C® 20 Gbps signalhastighed; 4 USB Type-A 10 Gbps signalhastighed; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon ; Bagest: 2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 lyd ind/ud; 1 strømstik; 3 USB Type-A 480 Mbps signalhastighed; 2 DisplayPort™ 2.1 ; Ekstra porte: Tilføjelsesport 1 seriel; Flex IO-port 1 - vælg en af følgende muligheder: 1 DisplayPort™ 2.1, 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 seriel, 1 Dual SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (15 W output, DisplayPort™ 1.4), 1 Thunderbolt™ 4, 1 Dual SuperSpeed USB Type-C-port med 10 Gbps signalhastighed med 15 W strømudgang, 1 HP Fiber NIC Port (1 Gbps); Flex IO-port 2 - vælg en af følgende muligheder: 1 Dual Type-A SuperSpeed USB-port med 5 Gbps signalhastighed, 1 seriel
Inputenheder	HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse Combo; HP USB 320K v2 Keyboard; HP USB Business Slim Wired v2 SmartCard CCID Keyboard; HP 125 v2 Wired Keyboard; HP 125 v2 AntiMicrobial Wired Keyboard[19]; HP 125 Wired Mouse; HP 128 Laser Wired Mouse; HP 125 Antimicrobial Wired Mouse; HP USB Hardened optical wired mouse; HP Wired 320M Mouse[19]
Kommunikation	LAN: Intel® I219-LM GbE LOM, vPro®; Intel® I226-T1 PCIe® 2,5 GbE[15] ; Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2 x 2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2 x 2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, non-vPro®[38,41,46]
Drevrum	En harddisk på 3,5"; 1 slank ODD [14]
Miljø	Driftstemperatur: 10 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Software	HP UEFI BIOS-certificeringsniveau 2.7B; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Supportassistent[13]; HP-forbindelsesoptimering; HP Privacy-indstillinger; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; myHP[37]; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer til erhverv; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion til virksomheder; HSA Telemetry for Commercial
Tilgængelig software	HP Smart Support[17]
Sikkerhedsstyring	HP Wolf Security for Business omfatter: HP Sure Start, HP Secure Erase[20]; HP Sure Admin[21]; HP Sure Click[22]; HP Sure Run[23]; HP Sure Sense[24]; HP Sure Recover[25]; HP Sure Start[26]; HP Tamper Lock[27]; Secured-Core PC-aktiveret; Absolute Persistence-modul[18]; HP BIOS Recovery; BIOS-opdatering via netværk; HP BIOSphere[28]; HP Secure Erase[29]; HP DriveLock og automatisk DriveLock
Sikkerhedssoftwarelicenser	HP Wolf Pro Security Edition[56]

HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Tekniske specifikationer

Administrative funktioner	HP Client Catalog (download)[12]; HP Client Management Script Library (download); HP Cloud Recovery[2]; HP Connect til Microsoft Endpoint Manager[16]; HP Driver Packs (download)[4]; HP Image Assistant (download)[5]; HP Manageability Integration Kit (download)[11]; HP Patch Assistant (download)[6]
Strømforsyning	180 W intern strømforsyning, effektivitetsgrad på op til 90 %, aktiv PFC; 280 W intern strømforsyning, effektivitetsgrad på op til 92 %, aktiv PFC
Mål	30,3 x 30,8 x 10 cm; 20,0 x 49,9 x 39,4 cm (Pakke)
Vægt	4,7 kg; (Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)
Miljømærker	EPEAT®-registreret hos Climate+
Energy Star-certificeret	ENERGY STAR®-certificeret
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Bulk-emballage tilgængelig; Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Ocean bound-plast i højttalerkabinet og I/O-strip; 60 % PCR-plast; 10 % ITE-afledt plast fra lukket kredsløb; 80 Plus® Platinum-strømforsyninger tilgængelige; 100 % genanvendte sjældne jordarter i højttaleren[32,33,34,35,36]
TCO-certificeret	TCO Certified, 10. generation[63]

HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP 625 FHD-webkamera		Dette Windows Hello-kompatible[1] webkamera logger dig nemt og sikkert på, samtidig med at AI-forbedringer medvirker til at få dig til at se godt ud lige med det samme. Du kommer nemt til at vise dig fra din bedste side, når du bruger Full HD-opløsning og automatisk tilpasser og justerer baggrunden. **Produktnummer: 6Y7L1AA** [1] Kræver pc med Windows 10 eller nyere. [2] Kræver software, der kan downloades på Poly.com/lens. Værts-PC'en kræver Windows 10 eller højere.
HP 205 Sanitizable Desk Mat		Opgradér din plads med et skridsikkert, holdbart, desinficerbart[1] og spildsikkert skrivebordsunderlag. Med ubesværede glidende bevægelser og knivskarp præcision kan du arbejde komfortabelt og binde hele skrivebordet sammen med denne holdbare skrivebordsbeskytter. **Produktnummer: 8X597AA** [1] Udvalgte husholdningsservietter kan bruges sikkert, op til 1.000 gange. Se producentens anvisninger vedrørende desinfektion og HP's rengøringsvejledning til HP-testede servietløsninger på How to Clean Your HP Device Whitepaper (Sådan rengør du din HP-enhed-hvidbog)(https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW). [2] Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden.
HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse Combo		Arbejd trygt med teknologi, der holder dig produktiv, når som helst og hvor som helst. Det tastatur og den trådløse mus i et gennemtænkt design arbejder lige så hårdt, som du gør, med superkondensatorteknologi til ultrahurtig opladning, problemfri tilslutning og tilpasning. **Produktnummer: 9T5B0UT** [1] Hurtig opladning er baseret på USB Type-C®-- 3.0-port (5 V, 2,5 A). Den faktiske opladningstid kan variere afhængigt af porttypen og miljøforholdene. Brugstiden er et skøn og varierer afhængigt af mange faktorer, herunder antal aktive timer, inaktive timer og dvaletimer, antal programmer, der kører, miljøforhold og anvendte funktioner. Den faktiske brugstid afhænger af brug og miljøforhold. [2] USB-C til USB-A-adapterkabel medfølger.

HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

[10] HP Sure Click kræver Windows 10 eller nyere. Få flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
[11] HP Sure Start Gen7 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 Pro og nyere.
[12] HP Sure Run Gen5 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.
[13] Tilslut til otte skærme med native videoporte med mulighed for dedikeret grafikkort og flex IO-videoport.
[1] Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat køb af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktioner skal kunne anvendes. Windows 11 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og en Microsoft-konto. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan med tiden gælde yderligere krav for opdateringer.Se http://www.windows.com.
[2] Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
[3] Funktioner og software, der kræver en NPU, kan kræve softwarekøb, -abonnement eller -aktivering fra en software- eller platformsudbyder, og tredjepartssoftware kan have specifikke konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Potentielle NPU-fornuftsslutningsresultater afhænger af brug, konfiguration og andre faktorer.
[4] Valgfri funktion, der skal konfigureres på købstidspunktet.
[5] HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller 11 Pro og nyere, inkluderer forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstation- og RPOS-produkter. Se de inkluderede sikkerhedsfunktioner i produktoplysningerne.
[6] Procentdelen af genbrugsplastik er baseret på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standarden.
[7] HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % efter volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til tilbehør til personlige systemer og reservedele er ikke inkluderet.
[8] Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1- 2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.
[9] Kræver muligvis download af Windows Update eller app fra Microsoft Store. Microsoft Copilot er IKKE tilgængelig i Kina, Rusland, Hviderusland og embargoregioner Cuba, Iran, Nordkorea, Krim.
[14] Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kræver kompatibelt Windows 11-operativsystem, kompatibel processor og Wi-Fi 7-router for at understøtte bagudkompatibilitet med tidligere 802.11-specifikationer. Sælges separat. Fås i lande, hvor Wi-Fi 7 understøttes. Specifikationen for 802.11BE foreligger kun i kladdeform og er ikke endegyldig. Hvis den endegyldige specifikation afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på enhedens mulighed for at kommunikere med andre 802.11BE-enheder.
[15] Wi-Fi®-understøttelse af data i gigabithastighed kan opnås med Wi-Fi® 7 (802.11BE), når filer overføres mellem to enheder, der er forbundet til den samme router.Kræver en trådløs router, der understøtter 160 MHz-kanaler. Sælges separat.
[16] HP Tamper Lock kræver, at der oprettes en lederadgangskode, inden funktionen kan anvendes.
[17] Testresultaterne fra HP Total Test Process er ikke nogen garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver tilkøb af en HP Accidental Damage Protection Care Pack.
[18] MIL STD 810-test er ikke beregnet til at vise egnethed i henhold til kontraktkravene fra det amerikanske forsvarsministerium eller til militærbrug.Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver tilkøb af en HP Accidental Damage Protection Care Pack.
[19] Tilkøbsfunktion, som skal konfigureres på købstidspunktet.
[20] HP Sure Sense er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.
[21] Forudsigende indsigt er kun tilgængelig med HP Premium+ Support. Udvalgte HP Workforce Solutions kræver en HP Insights-agent til Windows, Mac og Android, som kan downloades på https://admin.hp.com/software. Se de komplette systemkrav og tjenester, der kræver agenten, på https://admin.hp.com/requirements. Agenten indsamler telemetri og analyser vedrørende enheder og programmer, der er integreret i Workforce Experience-platformen, og sælges ikke som en enkeltstående service. Internetadgang med forbindelse til Workforce Experience-platformen er påkrævet. HP følger strenge GDPR-regler for beskyttelse af personlige oplysninger, og platformen er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed.
[22] HP Essential Support, HP Premium Support og HP Premium+ Support er tilgængelige på tidspunktet for køb af enheden. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af din geografiske placering. Servicen træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's serviceydelser er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for serviceydelser, som kunden er gjort bekendt med i forbindelse med købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af servicen eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.
[23] ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoet er registrerede varemærker tilhørende det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (U.S. Environmental Protection Agency).

Fodnoter til specifikationer

[1] Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com .
[2] HP Cloud Recovery fås på Z by HP-, HP Elite- og Pro-desktops samt laptops med Intel®- eller AMD-processorer og kræver en åben netværksforbindelse. Bemærk: Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data. Få flere oplysninger på: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630 .
[3] HD-DVD-diske kan ikke afspilles på DVD-ROM-drevet. DVD-RAM understøttes ikke. De faktiske hastigheder kan variere. Kopiér ikke materiale, der er beskyttet af ophavsret. Der kan lagres flere data på tolagsdiske end på etlagsdiske. Diske, der brændes med dette drev, er muligvis ikke kompatible med mange eksisterende dvd-drev og -afspillere til etlagsdiske. Der gives ingen garanti for problemfri afspilning på alle systemer.
[4] HP Driver Packs er ikke forudinstalleret, men kan downloades på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
[5] HP Image Assistant er ikke forudinstalleret, men kan downloades på https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPIA.html .
[6] HP Patch Assistant fås på udvalgte HP-pc'er med HP Manageability Kit, der administreres via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan downloades fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
[7] Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 4800 MT/s; systemhastighed på op til 4400 MT/s, efter Intels designvejledning. Den faktiske datahastighed bestemmes af systemkonfigurationen.
[8] Systemarkitekturdesignet er 2 DIMM'er pr. kanal, og populationen starter på det hukommelsesstik, som er længst væk fra processoren.
[9] Der kræves symmetriske konfigurationer til 2 DIMM'er i samme hukommelseskanal.
[10] I forbindelse med lagerdrev er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 36 GB på disken (til Windows) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
[11] HP Manageability Integration Kit kan downloades fra http://www.hp.com/go/clientmanagement.
[12] HP Client Catalog er ikke forudinstalleret, men kan downloades på https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html .
[13] HP Support Assistant: Kræver Windows og internetforbindelse.
[14] Pc'en kan kun konfigureres med én af disse tre tilgængelige ekstrafunktioner: slank ODD eller flytbar HDD eller M.2 SSD-bås.
[15] Intel® Ethernet-netværksadapter I226-T1: Sælges separat eller som tilbehør.
[16] HP Connect til Microsoft Endpoint Manager fås via Market Place til HP Pro, Elite, Z og Salgsterminaler, der styres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager er påkrævet og skal købes separat. Netværksforbindelse er påkrævet.
[17] HP Smart Support indsamler automatisk det mest nødvendige telemetri i forbindelse med første opstart af produktet for at kunne levere konfigurationsdata og tilstandsindsigter på enhedsniveau. Det fås forudindstalleret på udvalgte produkter via HP Facktory Configurations Services; eller kan downloades. Få flere oplysninger om, hvordan HP Smart Support aktiveres eller downloades på http://www.hp.com/smart-support.
[18] Absolute Persistence-firmwaremodul leveres deaktiveret og kan kun aktiveres ved køb af et licensabonnement og fuld aktivering af softwareagenten. Licensabonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Tjenesten er begrænset. Spørg Absolute, om den er tilgængelig uden for USA. Visse betingelser gælder. Få de komplette oplysninger på: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.
[19] Tilgængelighed varierer fra land til land.
[20] HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller 11 Pro eller nyere, omfatter forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, RPOS- og Workstation-produkter. Se de inkluderede sikkerhedsfunktioner i produktoplysningerne.
[21] HP Sure Admin kræver HP G8 eller nyere platforme, Windows 10 eller nyere, HP BIOS, HP Manageability Kit eller KMS Service fra http://www.hp.com/go/clientmanagement og HP Sure Admin Local Access Authenticator.
[22] HP Sure Click kræver Windows 10 Pro eller nyere eller Enterprise. Få flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
[23] HP Sure Run fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.
[24] HP Sure Sense fås på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.
[25] HP Sure Recover fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller 11 og en åben netværksforbindelse. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., inden du bruger HP Sure Recover, for at undgå tab af data. HP Sure Recover Gen 6 med Embedded Reimaging er tilkøb på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller 11, som skal konfigureres i forbindelse med køb. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data.
[26] HP Sure Start fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller nyere.
[27] HP Tamper Lock kan aktiveres/deaktiveres af kunden eller IT-administratoren med administratorrettigheder.
[28] Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af platform og konfiguration.
[29] HP Secure Erase implementerer de metoder, som er fastlagt i National Institute of Standards and Technology Special.
[30] ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoet er registrerede varemærker tilhørende det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (U.S. Environmental Protection Agency).
[32] Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter varierer efter produkt.
[33] Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.
[34] Procentdele af genbrugsplast i det lukkede kredsløb er baseret på den definition som fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.
[35] 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede bæredygtige kilder og genanvendte fibre.
[36] Formstøbt beskyttelsesindlæg er fremstillet af 100 % genbrugsfiber fra træ og organiske materialer.
[37] myHP kræver Windows-operativsystem.
[38] Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.
[39] For at opnå optimal hukommelseshastighed anbefaler HP at bruge identiske hukommelsesmoduler (f.eks. samme kapacitet, samme produktnummer og fra samme leverandør) i den samme hukommelseskanal.
[40] Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsesstik.
[41] Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kræver Windows 11 24H2, som var tilgængelig fra slutningen af august 2024 og en Wi-Fi 7-router. Sælges separat. Wi-Fi 7 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Fås i lande, hvor Wi-Fi 7 understøttes.
[44] Fra 1. november 2023 vil alle leveringer kræve, at Windows er installeret på SSD, så brugerne får en bedre oplevelse. HDD kan kun konfigureres som ekstra datadrev og ikke som startdrev.
[46] Wi-Fi 6E kan være begrænset af lokal lovgivning og fås kun i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes. HP vil fremover muliggøre lande ved som standard at opgradere BIOS, efterhånden som teknologien bliver tilgængelig i flere områder.
[56] HP Wolf Pro Security Edition (herunder HP Sure Click Pro og HP Sure Sense Pro) er forhåndsinstalleret på udvalgte varenumre og omfatter afhængigt af det købte Hp-produkt en betalt licens på 1 eller 3 år. HP Wolf Pro Security Edition-softwaren er licenseret i henhold til licensbetingelserne i HP Wolf Security Software – slutbrugerlicensaftale (EULA), der findes på: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, da denne slutbrugerlicensaftale er ændret på følgende måde: "7. Periode Medmindre licensen er ophørt tidligere i henhold til de vilkår, der er indeholdt i denne slutbrugerlicensaftale, er licensen til HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro and HP Sure Click Pro) gældende fra aktivering og fortsætter i enten en periode på tolv (12) måneder eller seksogtredive (36) måneder herefter ("Opstartsperiode"). I slutningen af opstartsperioden kan du enten (a) købe en fornyelse af licensen til HP Wolf Pro Security Edition på HP.com, HP Sales eller en HP Channel Partner eller (b) fortsætte med at bruge standardversionerne af HP Sure Click og HP Sure Sense uden fremtidige softwareopdateringer eller HP Support uden yderligere omkostninger."
[63] TCO Certified er et ISO 14024 Type 1-bæredygtighedsmærke til IT-produkter. Overholdelse af alle kriterier verificeres uafhængigt.

© Ophavsret 2026 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og servicer findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og servicerne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

August 2026