Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électronique

	Paramètre	**Paramètre ou valeur et précision**	**Unité**
1.	Nom ou marque commerciale du fournisseur.	SHARP	
	Adresse du fournisseur.	Sharp Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, 80637 Munich, DE	
2.	Référence du modèle	PN-M982	
3.	Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	G	
4.	Puissance appelée en mode marche en SDR	202	W
5.	Classe d’efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR)	F	
6.	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant	181	W
7.	Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant	0,0	W
8.	Puissance appelée en mode veille, le cas échéant	0,5	W
9.	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant	2,0	W
10.	Catégorie de dispositif d’affichage électronique	Dispositif d’affichage dynamique	
11.	Rapport de taille	16 : 9	
12.	Résolution d’écran	3 840 x 2 160	pixels
13.	Diagonale de l’écran	247,7	cm
14.	Diagonale de l’écran	98	pouces
15.	Surface visible de l’écran	262,1	dm^2
16.	Technologie d’affichage utilisée	LCD	
17.	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	Non	
18.	Capteur de reconnaissance vocale disponible	Non	
19.	Capteur de présence disponible	Non	
20.	Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut)	60	Hz
21.	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché)	8	Années
22.	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de commercialisation)	7	Années
23.	Assistance produit minimale garantie	8	Années
	Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur	3	Années

24.	Type d'alimentation		Interne	
25.	Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)			
	i	-		
	ii	Tension d'entrée	-	V
	iii	Tension de sortie	-	V
26.	Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit)			
	i	-		
	ii	Tension de sortie requise	-	V
	iii	Intensité du courant à fournir (minimale)	-	A
	iv	Fréquence du courant requise	-	Hz

Numéro d'enregistrement EPREL: 2234325

Modèle mis sur le marché de l'Union du 19/09/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2234325

Fournisseur: Sharp Electronics GmbH (Mandataire) **Site web:**

Service après-vente:

Nom: Sharp Display Solutions Europe GmbH **Site web:** https://www.sharpdisplays.eu/

Courriel: legal.sdse@sharp.eu **Téléphone:** 004989996990

Adresse:
Landshuter Allee 12-14
80637 Munich
Allemagne