Microphone de table HP Poly Studio A2 blanc avec plaque de montage, câbles E/S

*L'image du produit peut différer du produit réel

Apportez une clarté exceptionnelle à la table

Donnez vie à l'audio de chaque réunion avec un microphone de table simple, évolutif et économique. Étendez sans effort la couverture audio et permettez une communication sans distraction tout en évoluant et déployant de manière transparente.

Aucune distraction. Juste une conversation claire

Écoutez tout ce qui compte et hiérarchisez la conversation afin que les participants à distance bénéficient d'un son de haute qualité.

Amplifiez la couverture, juste comme ça

Raccordez en série jusqu'à 8 microphones de table HP Poly Studio A2[1] en toute simplicité. Aucune configuration complexe n'est nécessaire.

Soigneusement conçu

Rehaussez l'apparence de n'importe quelle table de conférence avec un design compact, une gestion inégalée des câbles et des options de montage et de couleurs polyvalentes.

Avantages

Capture audio précise

Capturez la parole sans distraction grâce à ce microphone multidirectionnel qui garantit que tous les participants présents dans la pièce sont entendus de la même manière.

Clarté inégalée

Bénéficiez d'un son conversationnel d'une grande netteté avec une prise de son étendue optimisée par les innovations audio basées sur l'IA de Poly.

Évoluez en toute simplicité

Raccordez simplement en série jusqu'à 8 microphones de table HP Poly Studio A2 pour une couverture optimale de la pièce et reconfigurez-les facilement en fonction de l'évolution de vos besoins.

Câblage parfait

Bénéficiez d'une configuration impeccable avec une gestion discrète des câbles pour une installation sur table. Positionnez soigneusement votre appareil avec le support magnétique inclus.

Configuration propre, toujours

Grâce aux options d'installation polyvalentes, rationalisez ou masquez complètement la présence de câbles. Obtenez une configuration propre qui s'intègre parfaitement à l'esthétique de n'importe quelle pièce.

Design élégant et compact

Réorganisez n'importe quelle table de conférence avec un design élégant, un format compact et utile disponible en blanc.

Développement durable en action

Conçues avec un objectif

Composé d'au moins 60 % de plastiques recyclés[2] et expédié dans un emballage à base de papier[3], ce microphone de table permet des réunions ayant un impact moindre sur l'environnement.

Microphone de table HP Poly Studio A2 blanc avec plaque de montage, câbles E/S

*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécifications

Compatibilité

Poly Studio G62 : jusqu'à 8 microphones de table Studio A2; Poly Studio X72 et Poly Studio V72 : jusqu'à 4 microphones de table Studio A2; Poly Studio X52 et Poly Studio V52 : jusqu'à 4 microphones de table Studio A2; Poly Studio X32 : jusqu'à 2 microphones de table Studio A2; Poly Studio V12 : 1 seul microphone de table Studio A2.

Apparence

Couleur du produit: Blanc
Longueur du câble: 6 mètres

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:
Sortie JST à 3 broches; Entrée JST à 4 broches

Audio

Type de microphone: Quatre microphones cardioïdes unidirectionnels
Portée du microphone: Up to 1.8 m radius (Poly Noise Block AI off); Up to 4.3 m radius (Poly Noise Block AI on) Up to 6 ft radius (Poly Noise Block AI off); Up to 14 ft radius (Poly Noise Block AI on)
Rapport signal/bruit: >68 dBA
Réponse en fréquence (microphone): 100 Hz to 20 kHz
Sensibilité (microphone): -35 dB (V/Pa) à 1 kHz

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions spéciales: Transport numérique (jusqu'à 18 m entre appareils); Prend en charge la possibilité de connecter en série jusqu'à 8 micros de table A2; Fondée sur la technologie A2B

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement: 2 W

Environnementale

Altitude en fonctionnement: 3 048 m
Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %
Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%
Plage de températures en fonctionnement: 0 à 40°C
Température hors fonctionnement: -40 à 70 °C -40 to 158 °F
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable: Contient au moins 60 % de contenu en plastique recyclé; Emballage à base de papier[2,3]

Microphone de table HP Poly Studio A2 blanc avec plaque de montage, câbles E/S

*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécifications

Logiciel d'administration
Poly Lens

Poids et dimensions
Poids: 120 g
Dimensions du produit: 92 x 92 x 24 pouces
Poids du carton/paquet: 470 g.
Dimensions du paquet: 168 x 140 x 67 pouces

Informations logistiques
Quantité dans un carton: 12
Dimension du carton principal: 43,5 x 29 x 19 cm
Poids du carton: 6,4 kg
Cartons par couche: 8
Couches par palette: 7 (tr. aérien); 10 (tr. maritime)
Cartons par palette: 56 (tr. aérien); 80 (tr. maritime)
Produits par couche: 96
Produits par palette: 672 (tr. aérien); 960 (tr. maritime)
Poids de la palette: 373,8 kg
Dimensions de la palette: 120 x 100 x 203,3 cm (tr. maritime); 120 x 100 x 146,3 cm (tr. aérien)

Informations complémentaires
Numéro UPC: (AB1) 199642005495; (ABT) 198828502681; (AC3) 198828502698
Référence du produit: B22X4AA
Nom du produit: Microphone de table HP Poly Studio A2 blanc avec plaque de montage, câbles E/S

Garantie
Garantie limitée d'un an HP Standard

Pays d'origine
Taiwan(ABT, AC3); Thailand(ABT, AC3)

Contenu de l'emballage
HP Poly Studio A2 Table Microphone (White)
Mounting plate
JST to Phoenix input cable (6 m)
JST to Phoenix daisy-chain output cable (2 m)
JST to JST daisy-chain cable (1.8 m)
Quick start guide
Safety guide
Warranty card

Microphone de table HP Poly Studio A2 blanc avec plaque de montage, câbles E/S

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

[1] HP Poly Studio A2 Table Microphone support varies by product: Poly Studio G62 supports up to 8; Poly Studio V72/X72 up to 4; Poly Studio V52/X52 up to 4; Poly Studio X32 up to 2; Poly Studio V12 supports 1. Microphone pickup range is up to 14 ft (4.3 m) in radius.
[2] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition présentée dans la norme EPEAT pour les ordinateurs, IEEE 1680.1-2018.
[3] Pourcentage d'emballages papier fabriqués à partir de fibres certifiées et recyclées provenant de sources durables.
4. Le microphone de table HP Poly Studio A2 est compatible avec les produits de la nouvelle génération Poly Studio des séries G, V et X. La compatibilité future peut varier selon le modèle.

Notes sur les spécifications techniques

[1] Poly Lens gère le pont audio via l'appareil vidéo Poly principal.
[2] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur les critères de la norme EPEAT IEEE 1680.1-2018 pour les ordinateurs.
[3] Pourcentage d'emballages papier fabriqués à partir de fibres certifiées et recyclées provenant de sources durables.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Septembre 2026
fr-fr