Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Beko

Adresse du fournisseur: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Référence du modèle: B3RCSO255XB 8999233200

Type d’appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:	Non	Type de construction:	à pose libre
Appareil de stockage du vin:	Non	Autre appareil de réfrigération:	Non

Paramètres généraux du produit:

Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1 770	Volume total (dm³ ou l)	262
	Largeur	540		
	Profondeur	550		
IEE		80	Classe d’efficacité énergétique	D
Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1 pW]		38	Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air	C
Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)		172	Classe climatique:	tempérée, subtropicale
Température ambiante minimale (ºC) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté		16	Température ambiante maximale (ºC) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté	38
Réglage hiver		Non		

Paramètres des compartiments:

Type de compartiment	Paramètres et valeurs de compartiment			
	Volume de compartiment (dm³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (ºC) Ces réglages ne doivent	Pouvoir de congélation (kg/24h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)

			pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3		
Garde-manger	Non	-	-	-	-
Stockage du vin	Non	-	-	-	-
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Oui	187,0	4	-	M
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Oui	75,0	-18	3,5	M
4 étoiles	Oui	75,0	-18	3,5	M
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-

Compartiments "quatre étoiles"	
Dispositif de congélation rapide	Non
Paramètres de la source lumineuse:	
Type de source lumineuse	-
Classe d'efficacité énergétique	-

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois

Informations supplémentaires:

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://support.beko.com

Numéro d'enregistrement EPREL: 2360085

Modèle mis sur le marché de l'Union du 04/09/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2360085

Fournisseur: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Mandataire) **Site web:** www.bekoeurope.com

Service après-vente:

Nom: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. **Site web:**

Courriel: public_inquiry@europeanappliances.com **Téléphone:** +39 02 83715807

Adresse:
VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY