KARTA PRODUKTU

# Epson **Lifestudio Pop firmy – EF-61W diamentowa biel**

Przenośny projektor Full HD 1080p stworzony z myślą o Twoim stylu życia, wyposażony w zaawansowaną technologię dźwięku i obrazu, która wciąga bez reszty.

Przenośny projektor Smart TV Full HD 1080p, który łączy zaawansowaną technologię obrazu i dźwięku z funkcją Intelligent Instant Setup. Zapewnia płynną, wciągającą rozrywkę na dużym ekranie – w domu i poza nim.

**Kompaktowy, lekki i łatwy do przenoszenia**
Daj się porwać chwilom, gdziekolwiek jesteś. Dzięki przenośnej konstrukcji i funkcji Intelligent Instant Setup projektor robi wszystko za Ciebie. Automatycznie ustawia ostrość, koryguje geometrię obrazu, omija przeszkody i dopasowuje się do ekranu. Natychmiast po włączeniu zyskujesz rozmiar ekranu idealnie skrojony na miarę Twojej przestrzeni.

**Nawet 3-krotnie jaśniejszy obraz***
Odmień oblicze domowej rozrywki za sprawą jasnego, szczegółowego obrazu w rozdzielczości Full HD 1080p. Autorska technologia 3LCD x RGB-LED firmy Epson oraz jasność 700 lumenów zapewniają żywe, naturalne kolory bez efektu tęczy przy projekcjach o przekątnej do 150 cali.

**Nie potrzeba dodatkowych głośników**
Zanurz się w krystalicznie czystym dźwięku wypełniającym całe pomieszczenie, zapewnianym przez technologie Sound by Bose i Dolby Audio. Specjalnie zaprojektowany system stereo o mocy 5 W + 5 W zapewnia bogaty, mocny i zrównoważony dźwięk z głębokim basem. To brzmienie, które poczujesz na własnej skórze i które wciągnie Ciebie – oraz wszystkich wokół – w sam środek akcji.

**Twoja ulubiona rozrywka, z drobną pomocą od Google**
W Google TV masz dostęp do swoich ulubionych treści ze wszystkich aplikacji i subskrypcji w jednym miejscu. Czeka tam na Ciebie ponad 400 000 filmów i odcinków seriali z ponad 10 000 aplikacji. Korzystaj z poleceń głosowych Asystenta Google, by sterować projektorem, oraz z funkcji Google Cast, by przesyłać treści bezpośrednio ze swoich urządzeń inteligentnych.

**Twórz niezapomniane wrażenia**
Wyświetlaj zdjęcia oraz filmy na wielkim ekranie i ciesz się nimi wspólnie z rodziną i znajomymi. Wszystkim sterujesz wygodnie z poziomu swojego urządzenia przenośnego. Dostępne do pobrania w App Store i Google Play.

**Niezawodne i długowieczne rozwiązania**
Ciesz się niezawodną rozrywką nawet przez 10 lat. Dzięki trwałemu źródłu światła LED projektor nie wymaga wymiany lamp. Został stworzony z myślą o częstym, bezobsługowym użytkowaniu. Całość dopełnia 5-letnia gwarancja, która zapewni Ci pełen spokój ducha.

KLUCZOWE CECHY

- **Łatwe przenoszenie**
  Kompaktowy, lekki i łatwy do przenoszenia – wyposażony w funkcję Intelligent Instant Setup, która automatycznie dopasowuje optymalne ustawienia ekranu natychmiast po włączeniu.
- **Jasny, żywy i wyrazisty obraz Full HD**
  Aż trzykrotnie jaśniejsze obrazy dzięki technologii 3LCD x RGB-LED firmy Epson i jasności 700 lumenów, zapewniającej żywe, naturalne kolory bez efektu tęczy na ekranach o przekątnej do 150 cali*.
- **Sound by Bose i Dolby Audio**
  Zaawansowana technologia audio zapewnia krystalicznie czysty, wypełniający pomieszczenie dźwięk stereo bez potrzeby podłączania dodatkowych głośników, a łączność Bluetooth pozwala na korzystanie z urządzenia jako samodzielnego głośnika.
- **Google TV i Asystent Google**
  Łatwy dostęp do ponad 400 000 filmów i seriali z ponad 10 000 aplikacji – Twoja ulubiona rozrywka i subskrypcje w jednym miejscu, w tym Netflix i wiele innych*.
- **Aplikacja Epson Projection Studio**
  Aplikacja społecznościowa stworzona po to, by pomóc Ci tworzyć niezapomniane chwile i dzielić się nimi z bliskimi i jednocześnie cieszyć się inteligentnym sterowaniem projektorem – bezpośrednio z Twojego urządzenia przenośnego.
- **Trwałość i niezawodność**
  Epson, światowy lider w dziedzinie projektorów od 2001 roku, oferuje nawet do 10 lat niezawodnej rozrywki – wszystko to dzięki trwałemu źródłu światła LED i 5-letniej gwarancji

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

| | |
|---|---|
| **TECHNOLOGIA** | |
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB, Triple Core Engine |
| Panel LCD | 0,62 cal |
| **OBRAZ** | |
| Natężenie światła barwnego | 700 lumen zgodne z normą IDMS15.4 |
| Natężenie światła białego | 700 lumen In accordance with ISO 21118:2020 |
| Rozdzielczość | 1080p |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Stosunek kontrastu | Over 5.000.000 : 1 |
| LED Light source | 20.000 Godziny Durability High, 20.000 Godziny Durability Eco |
| Korekcja obrazu | Auto pionowo: ±20 °, Auto poziomo ±20 ° |
| Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
| Odwzorowanie kolorów | do 1,07 mld kolorów |
| HDR support | HDR10, HLG |
| **UKŁAD OPTYCZNY** | |
| Współczynnik rzutu | 1,20:1 |
| Zoom | Cyfrowy, Factor:1 - 3,33 |
| Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego | 1 - 3,33 : 1 |
| Rozmiar projekcji | 30 cale - 150 cale |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,8 m - 4 m |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,6 |
| Odległość ogniskowa | 16,6 mm |
| Przesunięcie | 7 : 1 |
| **ZŁĄCZA** | |
| Przyłącza | USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), Gniazdo wtykowe wyjściowe, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 |
| Interfejs Smart TV | Google TV |
| **ZAAWANSOWANE FUNKCJE** | |
| Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Naturalne, Kino, Vivid |
| Inne funkcje | Automatyczne włączanie, Auto shape correction, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Chromecast, Powiększenie cyfrowe, Funkcja dopasowania do ekranu, Interpolacja klatek, Tryb gier, Google TV, Quick Corner, Dopasowanie do ekranu |
| Tryby kolorów | Kino, Dynamiczny, Naturalny, Vivid |
| **INFORMACJE OGÓLNE** | |
| Power consumption | 83 W (Normal On-Mode), 95 W (Normal Peak-mode), 56 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 199 x 190 x 75 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 1,6 kg |
| Poziom hałasu | Tryb normalny:24 dB (A) - Tryb ekonomiczny:20 dB (A) |
| Temperatura | Składowanie -10°C - 60°C |
| Wilgotność powietrza | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% |
| Opcje | Safety wire set |
| Wyjście dźwięku | 5W + 5W, 2-way with dual passive radiator |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Gry, Kino domowe, Pokój narad/Przenośne, Streaming |
| Ustawienie | Projektory biurkowe, Projektory podłogowe, Montowane na stole |
| Audio | Dźwięk od Bose |
| Kolor | Diamentowa Biel |
| Tryb dźwięku | Tryb kina, Tryb dialogu, Tryb muzyki, Tryb standardowy |
| TÜV Rheinland Eye Comfort Certified | Tak |
| **INNE** | |
| Gwarancja | 60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h |

Epson **Lifestudio Pop firmy – EF-61W diamentowa biel**

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Akcesorium do projektora - ELPKM01 - Bezprzewodowa para mikrofonów karaoke do inteligentnych projektorów Lifestudio
  V12HC00080

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

| | |
|---|---|
| SKU | V11HB72040 |
| Kod kreskowy | 8715946741529 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Odwiedź stronę epson.pl/homecinemafootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2026-02-17