# GEH6432BSCWF

G600 Kochfeldabzug, 60 cm







- 2-in-1-Gerät
- InstaDetect
- StableHeat
- A+++
- AutoAdjust
- EasyClean
- ZoneSlide
- geringer Geräuschpegel
- AutoProgramme
- ConnectLife
- PowerShift
- QuickBoost

## Basisinformationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geräteart: | **Kochfeld mit Dunstabzugshaube** | Energieeffizienzklasse: | **A+++** |
| Kochfeldrahmen: | **Seitlich geschliffen** | | |

## Effizienz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klasse für den Fettabscheidegrad: | **B** | Fluiddynamische Effizienzklasse: | **A** |
| Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: | **471 $m^3$/h** | Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: | **467 $m^3$/h** |
| Abluftleistung Stufe 1: | **157 $m^3$/h** | Abluftleistung (Powerboost 2): | **627 $m^3$/h** |
| AirFlow Boost (PowerBoost 2): | **571 $m^3$/h** | Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: | **1** |
| Anzahl der Motoren: | **1** | | |

## Steuerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerung über WLAN möglich: | **Ja, integriert** | Steuerung: | **Elektronische Steuerung** |
| Steuerung: | **SliderTouch Control** | Timerfunktion: | **Ja** |
| Anzahl der Leistungsstufen: | **10** | | |

## Kochfläche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kochzonen: | **4** | Kochzone vorne links: | **Induktionsheizung** |
| Ø links vorne (mm): | **190X210** | Kochzone vorne links Leistung: | **2300 W** |
| 2. Kochzone vorne links Leistung: | **3000 W** | Kochzone vorne rechts: | **Induktionsheizung** |
| Ø rechts vorne (mm): | **210X190** | Kochzone vorne rechts Leistung: | **2300 W** |
| 2. Kochzone vorne rechts Leistung: | **3000 W** | Kochzone hinten links: | **Induktionsheizung** |
| Ø links hinten (mm): | **190X210** | Kochzone hinten links Leistung: | **2300 W** |
| 2. Kochzone hinten links Leistung: | **3000 W** | Kochzone hinten rechts: | **Induktionsheizung** |
| Ø rechts hinten (mm): | **145** | Kochzone hinten rechts Leistung: | **1200 W** |
| 2. Kochzone hinten rechts Leistung: | **1800 W** | | |

## Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einfache Installation: | **Ja** | Einfache Reparatur: | **Ja** |
| Bridge Funktion: | **Ja** | Betriebsarten: | **Ab- oder Umluftbetrieb möglich** |

| | |
|---|---|
| PowerBoost: | **Ja** |

## Ausstattung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fettfilter: | **Metall-Fettfilter** | Anzahl Kohlefilter: | **2** |

## Zusätzliche Ausstattung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Umluftset-Nr.: | **952935, 952936** | Aktivkohlefilter Nr.: | **952938** |

## Sicherheit

| | | | |
|---|---|---|---|
| ChildLock: | **Nein** | Kondenswasserbehälter: | **Nein** |
| Filtersättigungsanzeige: | **Ja** | | |

## Technische Daten/Maße

| | | | |
|---|---|---|---|
| Max. Geräuschpegel: | **68 dB(A)** | Jährlicher Energieverbrauch: | **13.2 kWh** |
| Breite: | **600 mm** | Höhe: | **233 mm** |
| Tiefe: | **520 mm** | Breite des verpackten Produkts: | **780 mm** |
| Höhe des verpackten Produkts: | **305 mm** | Tiefe des verpackten Produkts: | **600 mm** |
| Breite der Nischengröße für die Installation min.: | **560 mm** | Breite der Nischengröße für die Installation max.: | **562 mm** |
| Höhe der Nischengröße für die Installation max.: | **230 mm** | Höhe der Nischengröße für die Installation min.: | **229 mm** |
| Tiefe der Nischengröße für die Installation min.: | **490 mm** | Bruttogewicht: | **20.7 kg** |
| Nettogewicht: | **16.4 kg** | Anschlusswert: | **7360 W** |
| Spannung: | **220-240 V** | Artikel-Nr.: | **744377** |
| EAN-Nr.: | **3838782866142** | | |