Marchio o nome del fornitore:	**INDESIT**
Indirizzo del fornitore:	Beko Europe Management Srl Via Varesina 204, 20156 Milano, Italy
Identificativo del modello	**C YD 83D WW IT** **7188305070**
Tecnologia dell'asciugabiancheria	elettrica a condensazione

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)	8,0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	55
Indice di efficienza energetica (IEE)	70,0		Classe di efficienza energetica	D	
Efficienza di condensazione (%) (se del caso)	88		Classe di efficienza di condensazione (se del caso)	B	
Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	1,19				
Durata del programma (ore:minuti)	Capacità nominale	3:17	Tipo	a libera installazione	
	Metà	2:00			
Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	64		Classe di emissione di rumore aereo	B	
Modo spento (se del caso) (W)	0,50		Modo stand-by (se del caso) (W)	0,50	
Avvio ritardato (se del caso) (W)	4,00		Modo stand-by in rete (se del caso) (W)	-	
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.				R290	

Informazioni sulla riparabilità

Classe di riparabilità (in base all'indice riportato di seguito)	A	Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (SF)	2,25
Indice di riparabilità	9,88	Punteggio relativo al tipo di attrezzi (ST)	2,25
Punteggio relativo alla profondità di smontaggio (SDD)	4,38	Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (SRI)	1,00

Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali	https://parts-selfservice.europeanappliances.com/
Link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali	https://parts-selfservice.europeanappliances.com/
Link ai prezzi indicativi ante imposte	https://parts-selfservice.europeanappliances.com/
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore	24 mese

Informazioni supplementari:

Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione:

www.bekoeurope.com/safety