GI601FMC

G400 Induktionskochfeld, 60 cm



- BigZone 23 cm
- SimpleControl
- Timer
- PowerBoost
- OptiZones
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

Allgemein

Geräteart:	**Induktionskochfeld**	Farbe:	**Schwarz**
Kochfeld-Typ:	**Induktion**	Rahmenmaterial:	**Rahmenlos**
Kochfeldrahmen:	**Seitlich geschliffen**		

Steuerung

Art der Steuerung:	**TouchControl-Sensorbedienung**	Timerfunktion:	**Ja**
MultiSlider:	**Nein**		

Kochfläche

Kochzone vorne links:	**Induktionsheizung**	Ø links vorne (mm):	**180**
Kochzone vorne links Leistung:	**1500 W**	2. Kochzone vorne links Leistung:	**2000 W**
Kochzone vorne rechts:	**Induktionsheizung**	Ø rechts vorne (mm):	**230**
Kochzone vorne rechts Leistung:	**1500 W**	2. Kochzone vorne rechts Leistung:	**2000 W**
Kochzone hinten links:	**Induktionsheizung**	Ø links hinten (mm):	**180**
Kochzone hinten links Leistung:	**1500 W**	2. Kochzone hinten links Leistung:	**2000 W**
Kochzone hinten rechts:	**Induktionsheizung**	Ø rechts hinten (mm):	**145**
Kochzone hinten rechts Leistung:	**1200 W**	2. Kochzone hinten rechts Leistung:	**1600 W**

Eigenschaften

StayWarm:	**Nein**	Schmelzfunktion:	**Nein**
Personalisierung:	**Ja**	PowerBoost:	**Ja**

Sicherheit

Sicherheitsregler:	**Nein**	Überhitzungsschutz:	**Ja**
ChildLock:	**Ja**		

Technische Daten

Anschlusswert:	**7.2 kW**	Stromverbrauch im Standby-Modus des Kochfeldes:	**0.5 W**
Zeit, die das Gerät benötigt, um den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu erreichen:	**1 min**	Breite:	**595 mm**
Höhe:	**54 mm**	Tiefe:	**520 mm**

Breite der Nischengröße für die Installation max.:	**562 mm**	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	**560 mm**
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	**70 mm**	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	**490 mm**
Breite des verpackten Produkts:	**650 mm**	Höhe des verpackten Produkts:	**100 mm**
Tiefe des verpackten Produkts:	**590 mm**	Bruttogewicht:	**8.3 kg**
Nettogewicht:	**7.8 kg**	Spannung:	**220-240 V**
Artikel-Nr.:	**745237**	EAN-Nr.:	**3838782916793**

