Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électronique

	Paramètre	**Paramètre ou valeur et précision**	**Unité**
1.	Nom ou marque commerciale du fournisseur.	MSI	
	Adresse du fournisseur.	MSI Computer Europe B.V., Science Park Eindhoven 5706, 5692ER Son en Breugel, NL	
2.	Référence du modèle	MAG 275CF X24	
3.	Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	E	
4.	Puissance appelée en mode marche en SDR	21,0	W
5.	Classe d’efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR)	G	
6.	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant	34,0	W
7.	Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant	0,3	W
8.	Puissance appelée en mode veille, le cas échéant	0,5	W
9.	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant	s.o.	W
10.	Catégorie de dispositif d’affichage électronique	Moniteur	
11.	Rapport de taille	16 : 9	
12.	Résolution d’écran	1 920 x 1 080	pixels
13.	Diagonale de l’écran	68,6	cm
14.	Diagonale de l’écran	27	pouces
15.	Surface visible de l’écran	20,1	dm^2
16.	Technologie d’affichage utilisée	LED LCD	
17.	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	Non	
18.	Capteur de reconnaissance vocale disponible	Non	
19.	Capteur de présence disponible	Non	
20.	Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut)	60	Hz
21.	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché)	8	Années
22.	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de commercialisation)	3	Années
23.	Assistance produit minimale garantie	3	Années
	Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur	3	Années
24.	Type d’alimentation	Interne	

25.	Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)			
	i	-		
	ii	Tension d'entrée	-	V
	iii	Tension de sortie	-	V
26.	Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit)			
	i	-		
	ii	Tension de sortie requise	-	V
	iii	Intensité du courant à fournir (minimale)	-	A
	iv	Fréquence du courant requise	-	Hz

Modèle mis sur le marché de l'Union du 15/07/2025

Numéro d'enregistrement EPREL: 2357635

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2357635

Fournisseur: MSI Computer Europe B.V. (Mandataire)

Site web:

Service après-vente:

Nom: MSI Computer Europe B.V.

Site web:

Courriel: digisignature@msi.com

Téléphone: +886-921-609652

Adresse:
Science Park Eindhoven 5706
5692ER Son en Breugel
Pays-Bas