Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética dos ecrãs eletrónicos

	Parâmetro	Valor do parâmetro e aproximação	Unidade
1.	Marca comercial ou nome do fornecedor:	Lenovo	
	Endereço do fornecedor.	Lenovo, Landererova 12, 811 09 Bratislava, SK	
2.	Identificador do modelo	Legion 27Q-11(A25270QG1)	
3.	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)	E	
4.	Consumo de energia no modo ligado em SDR	21,0	W
5.	Classe de eficiência energética em grande alcance dinâmico (HDR)	G	
6.	Consumo de energia no modo ligado HDR, caso esteja disponível	37,0	W
7.	Consumo de energia no modo desligado, se aplicável	0,3	W
8.	Consumo de energia no modo de espera, se aplicável	0,5	W
9.	Consumo de energia no modo de espera em rede, se aplicável	Não aplicável	W
10.	Categoria de ecrã eletrónico	Monitor	
11.	Relação dimensional	16 : 9	
12.	Resolução do ecrã	2 560 x 1 440	pixels
13.	Diagonal do ecrã	68,5	cm
14.	Diagonal do ecrã	27	polegadas
15.	Área visível do ecrã	20,0	dm2
16.	Tecnologia de painel utilizada	LED LCD	
17.	Controlo automático do brilho (CAB) disponível	Não	
18.	Sensor de reconhecimento vocal disponível	Não	
19.	Detetor de presença disponível	Não	
20.	Frequência de atualização de imagens (predefinido)	60	Hz
21.	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (a partir da data de termo da colocação no mercado)	8	Anos
22.	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (a partir da data de termo da colocação no mercado)	7	Anos
23.	Garantia mínima de apoio ao produto	7	Anos
	Duração mínima da garantia geral do fornecedor	3	Anos
24.	Tipo de fonte de alimentação	Interna	
25.	Fonte de alimentação externa (não normalizada; incluída na embalagem do produto)		

	i	-		
	ii	Tensão de entrada	-	V
	iii	Tensão de saída	-	V
26.	Fonte de alimentação externa normalizada (ou adequada, se não incluída na embalagem do produto)			
	i	-		
	ii	Requisito de tensão de saída	-	V
	iii	Requisito de corrente de alimentação (valor mínimo)	-	A
	iv	Requisito de frequência da corrente	-	Hz

Modelo colocado no mercado da União de 07/07/2025

Número de registo EPREL: 2386558

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2386558

Fornecedor: Lenovo (Slovakia) s.r.o. (Fabricante)

Sítio Web: https://www.lenovo.com

Serviços de atendimento a clientes:

Nome: Lenovo

Sítio Web: https://www.lenovo.com

Endereço eletrónico: compliance@lenovo.com

Telefone: +421 2 68688001

Endereço:
Landererova 12
811 09 Bratislava
Eslováquia