INFORMATION

15.6″ przenośny monitor Full HD IPS z USB-C, wbudowanymi głośnikami i skórzaną osłoną

Pracuj wygodnie gdziekolwiek jesteś z monitorem iiyama ProLite P1670HSC-B1 - 15.6″, przenośnym ekranem Full HD IPS o wadze zaledwie 0,7 kg. Smukła i lekka konstrukcja sprawia, że to idealny wybór w podróży, do pracy zdalnej czy na biurkach współdzielonych.

Monitor jest bardzo prosty w obsłudze. Możesz ustawić go pod dwoma kątami nachylenia (45° lub 60°), a elegancka skórzana osłona nie tylko chroni ekran, ale też pełni funkcję podstawki. Wbudowane głośniki zapewniają wyraźny dźwięk podczas rozmów i odtwarzania multimediów, dzięki czemu nie potrzebujesz dodatkowych urządzeń.

Do działania wystarczy tylko kabel USB-C, który przesyła sygnał wideo z laptopa do monitora. Matryca IPS o wysokiej jakości, technologia Flicker-Free oraz redukcja niebieskiego światła gwarantują komfort pracy i rozrywki przez cały dzień.

Podróżuj lekko i pracuj wydajnie gdziekolwiek jesteś

Zabierz ze sobą ten 15.6″ przenośny monitor Full HD, który waży tylko 0,7 kg, i zyskaj wygodny, dwuekranowy zestaw! Idealne rozwiązanie, aby pracować jeszcze wydajniej w podróży.



Ustaw ekran tak, jak Ci wygodnie

Wybierz kąt widzenia 45° lub 60°, aby zmniejszyć napięcie karku i znaleźć najwygodniejszą pozycję do pracy lub rozrywki.



Łącz się z łatwością, pracuj komfortowo

Dzięki USB-C o mocy do 15 W Twój laptop ładuje się podczas pracy, a Ty korzystasz z jednego, uporządkowanego połączenia. Odwracalna wtyczka zawsze pasuje za pierwszym razem, więc nie tracisz czasu na podłączanie. To wygodne i niezawodne rozwiązanie, które pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Mniejsze zmęczenie oczu

Pracuj, ucz się i graj dłużej przy zachowaniu większego komfortu wizualnego. Funkcja Blue Light Reducer pozwala zmniejszyć emisję światła niebieskiego za pomocą ustawień oprogramowania, pomagając zminimalizować zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji przed ekranem. W połączeniu z technologią Flicker-free (brak migotania), rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania i pozwala zachować koncentrację przez cały dzień.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Przekątna	15.6", 39.5cm
Panel	IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	15 - 82kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Plamka	0.17925mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	Mini HDMI (Type-C) x1 (v.1.4) USB-C x2 (v.3.1, PD 15W)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	skórzane etui
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Zasilanie/Wybór sygnału/ Wyjście, Menu: Przewiń w górę/Jasność, Przewiń w dół/Głośność
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, technologia X-Res, black tuner), ustawienia kolorów (6-osiowe, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, temperatura kolorów), ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło OSD, czas OSD, kontrola OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu wideo, logo startowe, zasilanie LED), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przewróć (przywróć wszystko?)
Wbudowane głośniki	2 x 1W

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	60° w górę; 45° w dół

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	USB-C (1.5m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	8W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	355.5 x 211 x 12mm
Waga (bez pudła)	0.7kg
Kod EAN	4948570126309

GALERIA

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg
PORTABLE
USB-C
MINI
HDMI

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
39.5cm
IPS
1920x1080
0.7kg
PORTABLE
USB-C
MINI
HDMI

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**