TOUCHSCREENS

24" dotykový monitor InCell PCAP s 10 body dotykové odezvy, technologií IPS panelu, antireflexní vrstvou a flexibilním stojanem

Pohlcující interakce a elegantní design – objevte ProLite T2454MSC-B3AG, živý 24" dotykový monitor s rozlišením Full HD, který byl navržen pro výjimečné interaktivní zážitky. Je vybaven intuitivní 10bodovou dotykovou technologií (InCell PCAP), která zajišťuje plynulou a přesnou odezvu na dotyk. Živé barvy panelu IPS zaujmou uživatele přesnou a přirozenou interakcí z jakéhokoli úhlu. Jeho elegantní a stylový design a povrch s antireflexní úpravou nabízejí odolnost a snadné čištění, což je ideální pro rušná komerční prostředí, prostory v pohostinství, zdravotnická zařízení a veřejné prostory.

Díky nastavitelné ergonomii, přehlednému vedení kabelů, vestavěnému zvuku a plynulému připojení (HDMI, DisplayPort, rozbočovač USB 3.2) je ideální volbou pro POS, samoobslužná řešení a interaktivní značení.

Živé barvy a široké pozorovací úhly

Zajistěte dokonalou viditelnost z jakékoli pozice - panel IPS poskytuje živé, konzistentní barvy a široké pozorovací úhly, což je ideální pro dynamické maloobchodní prostředí a rušné komerční prostory.



Hladká interakce a lepší ochrana

Díky intuitivní dotykové technologii InCell PCAP nabízí obrazovka plynulou a citlivou interakci se sníženým odleskem. Ideální pro prostředí s vysokou návštěvností.

Pohodlné a všestranné použití

Dvojitý kloub nohy umožňuje plynulé nastavení pro pohodlnou pracovní polohu. Integrovaná správa kabelů udržuje vaše pracoviště čisté a organizované.

Vychutnejte si čistý, pohlcující zvuk

Předejte jasný a působivý zvuk přímo z vašeho monitoru – ideální pro upoutání pozornosti zákazníků pomocí propagačních videí, interaktivních kiosků nebo digitálních nápisů v rušných maloobchodních prostorech.

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Thin bezel
Úhlopříčka monitoru	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED, AG povrchová úprava
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 kromě dotekového panelu
Čas rekace (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	02745mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	InCell PCAP
Touchpunkte	10 (HID, only with supported OS)
Přesnost dotyku	+- 2mm
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 2W
HDCP	ano
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 VLASTNOSTI

Extra	Incell PCAP, anti-glare coating, TCO9 & EPEAT bronze certification
Kiosk Mode	ano
Tvrdost skla	3H
Zámek kláves OSD	ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, menu, +, -, Exit
Nastavitelné parametry	Svítivost (kontrast, jas, i-Style Color, adv. kontrast, eco), Nastavení obrazu (poměr stran), Nastavení barev (gamma, 6 os, teplota barev), OSD (horizontální poloha OSD, vertikální poloha OSD, čas OSD, jazyk), Extra (reset, DDC/CI, výběr signálu, OverDrive, úvodní logo, informace).
Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, face-up
Výškově nastavitelné	111mm
Úhel náklonu	90° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano
MTBF	50000 hours (bez podsvícení)

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	Šroubovák
Kryt kabelů	ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	17W typisch, 1.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	540 x 373 x 241mm
Rozměry balení Š x V x D	615 x 420 x 148mm
Váha (bez balení)	5.4kg

Váha (s balením)	7.1kg
EAN code	4948570125791

11 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369)	E

GALERIE

iiyama
ProLite
T2454MSC
24"
60.5cm
TOUCH
PCAC
AG
COATING

iiyama
ProLite
T2454MSC
24"
60.5cm
TOUCH
PCAC
AG
COATING

iiyama
ProLite
T2454MSC
24"
TOUCH
AG

iiyama
ProLite
T2454MSC
24"
TOUCH
AG

EXIT
MENU

iiyama
ProLite
T2454MSC
24"
60.5cm
TOUCH
PCAC
AG
COATING

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**