EcoTank L6370

KARTA PRODUKTU

Ta drukarka atramentowa A4 z możliwością uzupełniania zbiorników na atrament, Wi-Fi oraz funkcjami kopiowania i skanowania jest idealna dla każdego, kto szuka taniego rozwiązania do drukowania.

Oszczędzaj do 95% na kosztach drukowania* dzięki drukarkom Epson EcoTank bez kartridżów. Zintegrowane pojemniki na atrament są łatwe do napełniania dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom z atramentem. Ze względu na brak konieczności wymiany kartridżów jest to idealna drukarka dla wszystkich wymagających wysokiej jakości druku przy nieprawdopodobnie niskim koszcie wydruku strony.

Pożegnaj kartridże
Drukarki EcoTank zapewniają bezproblemowe drukowanie w domu i w biurze – pojemniki na atrament o dużej pojemności można uzupełniać bez bałaganu, a butelki z blokadą zaprojektowano tak, aby dany kolor atramentu można było wlać tylko do odpowiadającego mu pojemnika. Przedni wyświetlacz poziomu atramentu ułatwia sprawdzenie, kiedy należy uzupełnić wkład, a stylowe niebieskie światło na pokrywie zbiornika atramentu pozwala na szybkie sprawdzenie stanu drukarki.
Nieustanne oszczędzanie
Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 95% na kosztach druku* i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata*. Dołączony zestaw butelek z atramentem umożliwia wydrukowanie do 15 100 stron w trybie czarno-białym i 5500 stron w kolorze*, co odpowiada 63 kartridżom z atramentem*!
Duże możliwości
Tylny podajnik papieru na 250 arkuszy, drukowanie zdjęć bez marginesów (do formatu A4) i duża szybkość drukowania sięgająca 18 stron na minutę* ułatwiają wykonywanie różnych zadań. Dodatkowe korzyści obejmują automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy, łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm, automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie i kopiowanie oraz wygodną tacę, która automatycznie otwiera się podczas drukowania. Okno multimediów umożliwia również szybkie sprawdzenie poziomu papieru.
Stworzone, by trwać
Technologia druku niewymagająca użycia ciepła oznacza, że zintegrowana z drukarką głowica będzie działać przez cały okres eksploatacji drukarki*, dzięki czemu nie trzeba będzie wymieniać części, a zużycie energii będzie mniejsze*. Została ona również zaprojektowana tak, aby nie dochodziło do zatykania dyszy. Drukarka jest bardzo wytrzymała, a dodatkowo została objęta standardową gwarancją na 100 000 stron (lub 1 rok)*.
Nowoczesna i wszechstronna
Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz łączności Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Ethernet można z łatwością połączyć drukarkę z istniejącym sprzętem domowym i drukować z urządzeń mobilnych, tabletów i laptopów*. Dzięki obsłudze dwóch pasm i systemów mesh Wi-Fi zoptymalizowano szybkość i niezawodność połączenia bezprzewodowego drukarki, aby zapewnić szybkie i bezproblemowe drukowanie.
Aplikacja Epson Smart Panel
Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwoli Ci w pełni kontrolować drukarkę z poziomu urządzenia mobilnego*. Drukuj, kopiuj i skanuj dokumenty oraz zdjęcia, konfiguruj, monitoruj i zarządzaj drukarką z poziomu urządzenia mobilnego.

KLUCZOWE CECHY

- **Zaoszczędź do 95% na kosztach drukowania* dzięki zbiornikom na atrament z możliwością napełniania**
  Bezproblemowy i wygodny druk z równowartością 63 kartridżów w jednym zestawie zamiennych butelek*
- **W zestawie atramenty nawet na 3 lata***
  Dołączone butelki z atramentem pozwalają wydrukować do 15 100 stron w czerni i 5500 stron w kolorze*
- **Drukarka wielofunkcyjna A4 z funkcją skanowania dwustronnego i automatycznym podajnikiem dokumentów**
  Wysokiej jakości drukowanie dwustronne, kopiowanie i skanowanie w jednym
- **Prosty, bezproblemowy system stałego zasilania w atrament pozwala na uzupełnianie zbiorników z butelek**
  System butelek z blokadą EcoTank zapewnia czystość
- **Niezawodne bezprzewodowe i przewodowe drukowanie z dowolnego miejsca**
  Aplikacja Smart Panel firmy Epson umożliwia konfigurowanie, monitorowanie, drukowanie i wiele więcej za pomocą urządzenia mobilnego*
- **Najlepiej sprzedające się drukarki ze stałym zasilaniem w atrament***
  Ponad 100 milionów drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropel	3,3 pl
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
Wydajność	Home Office
DRUKOWANIE	
Liczba kolorów	4 kolory
Szybkość druku ISO/IEC 24734	18 Str./min. Monochromatyczny, 9 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 23 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing.	
SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Margines drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Automatyczny podajnik dokumentów	30 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów
INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	15 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,6 W (tryb uśpienia), 6,9 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,09 kWh/week
Wymiary produktu	375 x 347 x 240 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	7,2 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Colour	Black
INNE FUNKCJE	
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna:6,1 cm
INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100.000 strony

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CL43403
Kod kreskowy	8715946733500
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	2 szt.

EcoTank L6370

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja szybkiej konfiguracji

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

101
101
101
101
101

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

W zestawie	Liczba stron: 15.100*	Liczba stron: 5.500*
Wymiana	Liczba stron: 8.500*	Liczba stron: 6.500*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2026-10-16