E

Dołącz do ekipy profesjonalistów z modelem 24" G-Master Red Eagle, stworzonym z myślą o czystej prędkości – monitor zapewnia odświeżanie na poziomie 240 Hz.

Zabójczo szybki panel IPS z odświeżaniem 240 Hz i czasem reakcji 0,3 ms MPRT gwarantuje ultrapłynną rozgrywkę, doskonałą wyrazistość i żywe kolory. Dzięki zastosowaniu funkcji Black Tuner można zapewnić idealną widoczność w ciemnych scenach, więc już nigdy nie przegapisz momentu o krytycznym znaczeniu. Podstawka z regulacją wysokości 150 mm umożliwia dostosowanie konfiguracji pod kątem maksymalnego komfortu i wydajności.

Dostępny także ze stopą bez regulacji wysokości : G-Master G2471HS-B1

Superszybki panel IPS o rozdzielczości Full HD 1920x1080 zapewnia wyjątkowo płynną rozgrywkę oraz żywe, realistyczne kolory z doskonałym odwzorowaniem i szerokimi kątami widzenia.

240Hz

Przy częstotliwości odświeżania 240Hz moc jest z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i ciesz się zawsze ostrym i płynnym obrazem.

01 OBRAZ

Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	Fast IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 285kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527 x 296.5mm, 20,7 x 11,7"
Plamka	0.275mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Ekstra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
Języki menu OSD	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
Zużycie energii	18W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	540 x 378.5 (498.5) x 171mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	650 x 140 x 420mm
Waga (bez pudła)	4.8kg
Waga (bez stopy)	3.1kg
Waga (z pudłem)	7kg
Kod EAN	4948570126392



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED