E

Dołącz do ekipy profesjonalistów z modelem 27" G-Master Red Eagle, stworzonym z myślą o czystej prędkości – monitor zapewnia odświeżanie na poziomie 240 Hz.

Zabójczo szybki panel IPS z odświeżaniem 240 Hz i czasem reakcji 0,4 ms MPRT gwarantuje ultrapłynną rozgrywkę, doskonałą wyrazistość i żywe kolory. Dzięki zastosowaniu funkcji Black Tuner można zapewnić idealną widoczność w ciemnych scenach, więc już nigdy nie przegapisz momentu o krytycznym znaczeniu.

Dostępny także ze stopą bez regulacji wysokości : G-Master G2771HSU-B1 (1920x1080) , G-Master G2771HS-B1 (1920x1080) i G-Master G2771QS-B1 (2560x1440)

Superszybki panel IPS o rozdzielczości Full HD 1920x1080 zapewnia wyjątkowo płynną rozgrywkę oraz żywe, realistyczne kolory z doskonałym odwzorowaniem i szerokimi kątami widzenia.

240Hz

Przy częstotliwości odświeżania 240Hz moc jest z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i ciesz się zawsze ostrym i płynnym obrazem.

01 OBRAZ

Przekątna	27", 68.6cm
Panel	Fast IPS, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 285kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Ekstra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
Języki menu OSD	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
Zużycie energii	19W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	612 x 408.5 (553.5) x 213mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	690 x 140 x 465mm
Waga (bez pudła)	5.6kg
Waga (bez stopy)	3.8kg
Waga (z pudłem)	8.2kg
Kod EAN	4948570126439



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED