1 m höghastighets HDMI-kabel med gripkontakter, 4K 60 Hz/1440p 144 Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18 Gbps, UHD HDMI-kabel för TV/Monitor/Display, TPE-mantel

Produkt ID: HDMI2-CABLE-GRIP-1M

Denna höghastighets HDMI™-kabel är utformad för tillförlitlig prestanda i företags-, AV- och IT-miljöer. HDMI 2.0-specifikationerna är permanent etsade i varje kontakt - en exklusiv funktion som eliminerar osäkerhet, garanterar kompatibilitet och verifierar kabelns prestanda med hög bandbredd.

HDMI UHD-sladden har guldpläterade kontakter för att förhindra oavsiktlig frånkoppling. Kontakterna ansluter säkert till HDMI-enhetsportar, vilket gör den här kabeln idealisk för monterade och kritiska installationer som säkerhetssystem och HDMI-switchar.

Visa upp skarp video i 4K med snabba uppdateringsfrekvenser och högupplösta bilder på UHD-skärmar, arbetsstationer, videoväggar och AV-installationer. Denna höghastighets HDMI 2.0-kabel stöder 4K vid 60 Hz, 1440p vid 144 Hz och 1080p vid 240 Hz med upp till 18 Gbps bandbredd för konsekvent och tillförlitlig signalkvalitet.

Leverera djup kontrast och exakta färger med stöd för HDR10. Aktivera uppslukande flerkanalsljud med ARC, Dolby Atmos®, DTS:X® och 7.1 Dolby® TrueHD. Upprätthåll säker innehållsleverans med HDCP 2.2 över HDMI 2.0 och äldre enheter.

Dra enkelt den här HDMI-kabeln runt hörn, bakom skärmar, mellan skrivbord och annan utrustning med en flexibel, halogenfri TPE-mantel som är klassad för att klara över 2 000 böjningscykler och robusta dragavlastningar i kontakten. Aluminium-mylarfolie med flätad skärmning minimerar EMI i täta installationer och delade utrymmen. Guldpläterade kontakter upprätthåller signalintegriteten, motstår korrosion och är klassade för över 10 000 inkopplingar, vilket garanterar hållbarhet för både daglig användning och långsiktig tillförlitlighet.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant

Användning

Funktioner

• Visa 4K-video med hög bandbredd: 1 m HDMI 2.0-kabel ger levande, skarp 4K 60 Hz UHD-video med HDR10 och HDCP 2.2. Få uppslukande ljudkvalitet med 32-kanals ljud, 7.1 surround, ARC och DTS-HD Master Audio-stöd

• Minimera oavsiktliga frånkopplingar: Håll kritiska enheter anslutna med låsbara HDMI-kontakter som motstår oavsiktlig urkoppling på grund av vibrationer, spänning eller hantering. Säkerställ tillförlitlig signalöverföring till monterad utrustning med begränsad åtkomst

• Identifiera specifikationer direkt: Etsade HDMI 2.0-specifikationer på varje Quick ID-kontakt eliminerar osäkerhet genom att tydligt identifiera funktioner som stöds med en blick. Den miljövänliga TPE-manteln är både flexibel, hållbar och utformad för att klara snäva böjar och helt i överensstämmelse med RoHS-standarderna.

• För högupplösta arbetsflöden: Uppnå tillförlitlig 4K 60 Hz-prestanda med 18 Gbps bandbredd i arbetsstationer och professionella AV-installationer. Få höga uppdateringsfrekvenser inklusive 1440p 144 Hz och 1080p 240 Hz. Fungerar med/USB-C till HDMI-adaptrar för Apple M-series Pro/Max MacBooks

• IT-proffsens förstahandsval: Våra digitala displaykablar är noggrant laboratorietestade för signalintegritet, hållbarhet och bred kompatibilitet med HDMI, DisplayPort, USB-C och äldre gränssnitt. De stöds av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Active or Passive Adapter	Passiv
	Kontaktplätering	Guld
	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

	Brandteknisk klass	VW-1
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	18 Gbps
	Maximal digital upplösning	4K 60 Hz 1440p 144 Hz 1080p 240 Hz
	Audio-specifikationer	HDMI - 32 Channel Audio
	Medeltid mellan fel (MTBF)	Kontaktdon som klarar mer än 10 000 inkopplingar
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - HDMI
	Connector B	1 - HDMI
Miljö		
	Drifttemperatur	0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)
	Förvaringstemperatur	-20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)
	Luftfuktighet	10 % till 90 %
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	30 AWG
	Kabinettyp	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Yttre kabeldiameter	0.2 in [6 mm]
	Produktlängd	40.1 in [101.8 cm]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	2.0 oz [56 g]

Förpackning		
	Paketets längd	4.3 in [11.0 cm]
	Paketets bredd	7.5 in [19.0 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [87.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - hdmi 2.0-kabel
		1 - Câble HDMI 2.0 de 1m

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.