Datablad

HP OfficeJet Pro 9120 All-in-One Printer

Skriv ut för företaget som ett proffs.





HPs snabbaste bläckskrivare hjälper småföretag att göra mer. Ta del av utskrifter med professionell kvalitet och avancerade funktioner som håller arbetet igång på ett smidigt sätt samtidigt som dina data skyddas med HP Wolf Security.[2]

Höjdpunkter

- Automatisk dubbelsidig skanning
- 22 sid/min i svart/18 färger/min
- Inmatningsfack för 250 ark
- Tillförlitligt dual band Wi-Fi®
- Sensor för låg pappersnivå
- Förberedd för Instant Ink
- HP AI-beredd
- Enkel installation med HP-appen
- HP Wolf Pro Security

Håll små team produktiva

- Öka produktiviteten med utskriftshastigheter på upp till 22 sid/min (PPM).[1]
- Spara tid med dubbelsidig skanning med hjälp av den automatiska dokumentmataren.
- HP AI hjälper dig att förenkla uppgifter, anpassa upplevelser och förbättra produktiviteten.[4]

Färger redo för professionellt bruk för alla dina utskriftsbehov

- Skrivaren är redo för allt som jobbet kräver – från offerter till presentationer.
- Producera utskrifter som är vattenbeständiga, kladdresistenta och blekningsresistenta.[5]

Spara pengar och tid med Instant Ink[6]

- Du behöver aldrig oroa dig för att bläcket ska ta slut! Med Instant Ink får du bläck levererat direkt till dörren.[6]
- Njut av friheten att kunna välja en plan som passar dina behov – med flexibiliteten att byta, pausa eller avsluta när som helst.[7]
- Oavsett om du skriver ut i fullfärg eller svartvitt kostar varje sida lika mycket med Instant Ink.

Driftsäkerhet vid högre arbetsbelastning

- Den här skrivaren är designad för kontinuerlig användning och levererar pålitliga resultat för företagets behov.
- Specialiserade inställningar ger jämna och tillförlitliga utskrifter, även på återvunnet papper.[8]

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds

Fotnoter

[1] Exkluderar den första uppsättningen ISO-testsidor. Se www.hp.com/go/printerclaims för mer information.
[2] Utskriftshastigheter för OfficeJet Pro 8100, 9100, 9730 jämfört med andra HP-bläckskrivare.
[3] HP Smart och myHP är nu HP-appen som finns tillgänglig för nedladdning på Windows 10- eller 11-datorer; macOS-datorer och för Apple- och Android-mobiltelefoner och surfplattor. Windows-datorer har inte stöd för utskriftsfunktioner vid lanseringen. Android stöds inte i Kina vid lanseringen. HP-appen kräver nedladdning som finns tillgänglig på www.hp.com/hp-app. Alla HP-enheter, tjänster och appar är inte tillgängliga i HP-appen. Vissa funktioner finns tillgängliga endast på engelska och kan variera beroende på skrivare och datormodell/land samt beroende på dator-/mobilappar. HP förbehåller sig rätten att införa avgifter för användning av utvalda funktioner i HP-appen. Internetåtkomst krävs. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Endast faxöverföringsfunktion. Livechatt och telefonsupport är tillgängliga under kontorstid och varierar beroende på land. Chattjänsten är lokaliserad i regioner som stöds, och där den inte stöds används engelska som standard. Vilka konferensfunktioner som stöds varierar beroende på enhet och enhetskonfiguration. För fullständiga användarvillkor, se: www.hp.com/hp-app-terms-of-use.
[4] Kräver HP AI-programvara som tillval för att använda artificiell intelligens (AI). Vissa HP AI-funktioner är endast tillgängliga på engelska och kan variera beroende på skrivarmodell/land och mellan appar för stationära datorer/mobiler. Kräver HP-appen eller HP Easy Start och att du är inloggad på ditt HP-konto eller Smart Admin-konto. Internetåtkomst krävs. Vissa funktioner kan vara beta-appar. HP förbehåller sig rätten att ta betalt för dessa och ytterligare tjänster i framtiden i enlighet med användarvillkoren för HP AI. Mer information finns på hp.com/HP_AI.
[5] När den används med HP-originalbläck. Baserat på interna tester, ISO 11798-certifiering och påstående om Wilhelm Imaging Dark Storage. Prestandan kan variera beroende på val av material och bläck. Se hp.com/go/printpermanence för närmare information.
[6] Besparingspåstående: Baserat på månatlig abonnemangskostnad för HP Instant Ink-plan på 700 sidor utan köp av ytterligare uppsättningar sidor jämfört med sidkostnaden för utskrift av ISO/IEC 24711-sidor på de flesta HP-färgbläckpatronsskrivare för A4-format och MFP-enheter. Jämförbara skrivare prissätts till eller under den dyraste HP Instant-Ink-kompatibla skrivaren i varje land med lokal valuta. Försäljningspriser har inte beaktats i den här undersökningen. Genomsnittlig kostnad per sida per land används för att fastställa procentuella besparingar jämfört med kostnad per sida för HP Instant Ink. HP Ink Advantage-skrivare och skrivare som säljs per kontrakt samt andra skrivare som endast använder XL-patroner exkluderas på grund av icke-standardiserad hårdvara och modeller på patroner. Årlig Keypoint Intelligence-studie på uppdrag av HP. Skrivare väljs efter marknadsandelar i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals. www.keypointintelligence.com/HPInstantInk. Automatisk leverans: Baserat på plan, internetanslutning till kompatibel HP-skrivare, giltig betalningsmetod, e-postadress och tillgång till leveranstjänst inom aktuellt geografiskt område. Få aldrig slut på bläck: Skrivare måste ha en direktanslutning till internet för att kunna delta i programmet. Internetabonnemang säljs separat.
[7] Byt eller avsluta planen online, när som helst. Om du bestämmer dig för att avsluta HP Instant Ink-planen kan du använda HP standard- eller XL-originalpatroner. För skrivare som inte är HP+ kan du även använda HP standard- eller XL-originalpatroner eller tredjepartspatroner som är kompatibla med skrivaren. Planuppgraderingar träder i kraft omedelbart och kostnaden debiteras retroaktivt eller i samband med nästa betalningsperiod, beroende på vad som har valts. En nedgradering av planen eller en uppsägning av tjänsten träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella betalningsperioden. Fullständig information finns på hpinstantink.com/terms
[8] Välj vanligt papper, lätt/återvunnet som papperstyp i dina skrivarinställningar för optimala resultat.
[9] Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös kommunikation kan endast ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Läs mer på www.hp.com/go/mobileprinting.

Tekniska specifikationer

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Utskriftsteknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Utskriftshastighet[5]	**Svart (A4, ISO):** Upp t 22 sid/min; **Färg (A4, ISO):** Upp t 18 sid/min; **Konceptläge svart (A4):** Upp t 32 sid/min; **Konceptläge färg (A4):** Upp t 32 sid/min;
Första sidan ut[6]	**Svart (A4, startklar):** Så snabbt som 10 sek; **Färg (A4, startklar):** Så snabbt som 11 sek
Utskriftsupplösning	**Svart (bästa):** 1200 x 1200 renderat dpi; **Färg (bästa):** Upp till 4800 x 1200 optimerad dpi på HP Advanced fotopapper med 1200 x 1200 dpi in
Kapacitet per månad[7]	Upp till 25 000 sidor A4; **Rekommenderad sidvolym per månad:** Upp till 1500
Smarta programfunktioner i skrivaren	Orientering: Stående/liggande; Skriv ut på båda sidor: Ingen/Vänd längs långsidan/Vänd längs kortsidan; Sidordning: Framsida till baksida/Baksida till framsida; Sidor per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Kvalitetsinställningar: Utkast/Normal/Bästa; Utskriftsgenvägar; Skriv ut i gråskala: Av/Gråskala med hög kvalitet/Endast svart bläck; Layout för sidor per ark: Höger och sedan nedåt/Nedåt och sedan höger/Vänster och sedan nedåt/Nedåt och sedan vänster; Utskrift maximal dpi: Nej/Ja; HP Real Life Technologies: Av/På; Häfte: Inga/häfte – vänsterbindning/häfte – högerbindning; Sidor att skriva ut: Skriv ut alla sidor/Skriv endast ut udda sidor/Skriv endast ut jämna sidor; Ramlös utskrift: Av/På; Sidkantlinjer: Av/På
Standardutskriftsspråk	HP PCL3 GUI
Utskriftsområde	**Utskriftsmarginaler:** Högst upp: 3,3 mm, Underkant: 3,3 mm, Vänster: 3,3 mm, Höger: 3,3 mm; **Maximalt utskriftsområde**: 216 x 356 mm (Legal)
Kantfri utskrift	Ja, endast på fotopapper, upp till 8,5 x 11 tum (US Letter), 210 x 297 mm (A4)
Antal tillbehör	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Stöd för flerprogramskörning	Ja
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Kopieringshastighet	**Svart (A4, ISO):** Upp t 21 kop/min; **Färg (A4, ISO):** Upp t 14 kop/min
Kopieringsspecifikationer	**Kopiatorinställningar:** Antal kopior; Dubbelsidigt; Ljusare/mörkare; HP Copy Fix; ID-kopiering; Ändra storlek; Kvalitet; Pappersstorlek; Papperstyp; Sortera; Anpassa marginal; Beskär; Förhandsgranska kopia; Papperskälla; Förbättringar; **Maximalt antal kopior:** Upp till 99 kopior; **Kopieringsupplösning:** Upp till 600 dpi; **Förminskning/förstoring:** 25 till 400 %
Smarta funktioner i kopiatorprogrammet	Dubbelsidigt; Ljusare/mörkare; ID-kopiering; Ändra storlek; Kvalitet; Pappersformat; Papperstyp; Sortera; Anpassa marginal; Beskär; Förhandsgranska kopia; Förbättringar
Skanningshastighet	**Normal (A4):** Upp till 8 bld/min (200 dpi, svartvitt); Upp till 8 bld/min (200 ppi, färg); **Dubbelsidig (A4):** Upp till 4 bld/min (200 dpi, svartvitt); Upp till 4 bld/min (200 ppi, färg)
Filformat för skanning	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Skannerspecifikationer	**Skannertyp:** Enkelt avtagbart glas; Dubbelsidig ADF i ett svep; **Metoder för inläsning vid skanning:** Skanning via den främre panelen, kopiering, HP-programvara, EWS och mobila appar; **Twain-version:** Version 2.4; **Maximal skanningsstorlek (flatbädd):** 215,9 x 297 mm; **Största skanningsstorlek (ADM, metrisk):** 215,9 x 355,6 mm; **Optisk skanningsupplösning:** Upp till 1200 dpi
Avancerade skanningsfunktioner	Smart Tasks-genvägar: Anpassningsbar skanning till molndestinationer, e-post och utskrift med en klickning; Smart Tasks-destinationer: Dropbox, Google Drive, OneDrive, e-postmottagare
Skanningsbar yta	**Maximal mediestorlek (flatbädd):** 215,9 x 297 mm; **Minimal mediestorlek (ADM):** 127 x 127 mm; **Maximal mediestorlek (ADM):** 215,9 x 355,6 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Digital sändning	**Standard:** Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp; Skanna till SharePoint; Skanna till minnesenhet
Faxa	Ja, färg Synaptics Troy-modem; datahastighet upp till 33,6 Kbit/s
Faxspecifikationer	**Faxminne:** Upp t 100 sidor; **Faxupplösning:** Standard: 200 x 100 dpi;
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	**Standard:** 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual band); 2 RJ-11 fax/modemport/telefonlinje
Trådlöst	Ja, med integrerat dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac och en självlärande lösning
Kapacitet för mobil utskrift[4]	Chrome OS; HP-app; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct-utskrift; Mopria™-certifierad
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Ethernet; Trådlöst 802.11 a/b/g/n/ac
Hårddisk	Ingen hårddisk
Minne	**Standard:** 512 MB
Antal pappersfack	**Standard:** 1
Medietyper	Vanligt papper, HP fotopapper, HP matt broschyrpapper eller professionellt papper, HP matt presentationspapper, HP glättat broschyrpapper eller professionellt papper, annat fotopapper för bläckskrivare, annat matt papper för bläckskrivare, annat glättat papper för bläckskrivare, tjockt vanligt papper, lätt/återvunnet vanligt papper, HP trippelvikt broschyrpapper, glättat
Mediestorlek	**Anpassad (metrisk):** Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm. **Stöds (metrisk):** A4, A5, A6, B5(JIS), kort (A4, Hagaki); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Kuvert (A2, C5, C6, DL. Chou nr 3; Chou nr 4); 8,5 x 13 tum
Medievikt som stöds	60 till 105 g/m² (vanligt); 220 till 280 g/m² (foto); 75 till 90 g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort)
Inmatningskapacitet	**Standard:** Upp till 250 ark **ADM:** Standard, 35 ark **Kuvert:** Upp till 30 kuvert **Etiketter:** Upp till 50 ark **Kort:** Upp till 50 kort
Utmatningskapacitet	**Standard:** Upp till 60 ark **Kuvert:** Upp till 10 kuvert **Etiketter:** Upp till 30 ark; **Kort:** Upp till 30 kort
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Lägsta systemkrav	**Windows:** Microsoft® Windows® 11, 10: 32- eller 64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, Microsoft® Internet Explorer eller Edge, **Mac:** macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, 2 GB hårddisk, internet krävs
Medföljande program	HPs skrivarprogramvara
Skrivarens mått (B x D x H)[1]	**Lägsta:** 439,3 x 342,5 x 278 mm (läge för minsta lagring); **Maximal:** 439,3 x 519,8 x 278 mm (förlängt utmatningsfack)
Emballagets yttermått (B x D x H)	487 x 325 x 409 mm
Skrivarens vikt[2]	Ca 9,29 kg
Vikt inklusive emballage	12,11 kg
Driftsmiljö	**Temperatur:** 5 till 40 °C **Luftfuktighet:** 25 till 75% RH
Lagringsvillkor	**Temperatur:** -40 till 60°C
Akustik	**Ljudeffekt:** 6,8 dB(A) (utskrift med 20 sid/min) **Ljudtryck:** 61 dB (A) (utskrift med 20 sid/min)
Strömförsörjning[3]	**Krav:** Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ; **Energiförbrukning:** 5,06 W (startklar), 1,22 W (viloläge), 0,14 W (manuellt avstängd) ; **Nätaggregatstyp:** Intern (inbyggd) universell strömförsörjningsenhet
Certifikat	CISPR 32:2015 + AMD1:2019/EN 55032:2015 + A11:2020 klass B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 del 15 klass B; ICES-003 utgåva 7 klass B; VCCI-CISPR 32:2016 klass B IT ECO-deklaration; EPEAT®-registrerad
Specifikationer för hållbar inverkan	Återvinningsbar via HP Planet Partners
Ursprungsland	Thailand
Kontrollpanel	2,7 tum (6,86 cm) kontrollpanel med CGD-pekskärm (grafisk färgskärm); 3 knappar: (hem, hjälp, tillbaka)
Medföljer	**C2VZ5B:** HP OfficeJet Pro 9120 AiO Printer; HP 937 svart startbläckpatron (ca 800 sidor); HP 937 cyan startbläckpatron (ca 420 sidor); HP 937 magenta startbläckpatron (ca 420 sidor); HP 937 gul startbläckpatron (ca 420 sidor); Broschyr med föreskrifter; Broschyr om bläckvarning; Strömkabel; Installationsanvisningar; Referenshandbok [Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information om fyllning och kapacitet]
Sidkapacitet i förpackningen	Sidkapacitet (startpatroner): Ca 800 sidor i svart och ca 420 sidor i sammansatt cyan, magenta och gult
Förbrukningsmaterial, eftermarknads- eller förbrukningsmaterial, utbyte	**4S6W2NE** HP 937 cyan originalbläckpatron (Ca 800 sidor) **4S6W3NE** HP 937 magenta originalbläckpatron (Ca 800 sidor) **4S6W4NE** HP 937 gul originalbläckpatron (Ca 800 sidor) **4S6W5NE** HP 937 svart originalbläckpatron (Cirka 1 250 sidor) **4S6W6NE** HP 937e EvoMore cyan originalbläckpatron (Ca 1650 sidor) **4S6W7NE** HP 937e EvoMore magenta originalbläckpatron (Ca 1650 sidor) **4S6W8NE** HP 937e EvoMore gul originalbläckpatron (Ca 1650 sidor) **4S6W9NE** HP 937e EvoMore svart originalbläckpatron (~2 500 sidor)
Service och support	**U6M82E** – HP 3 års Care Pack med Standard Exchange för Officejet Pro-skrivare. Alla EMEA-länder (utom Adriatiska havet, Afrika, OSS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Slovenien, Sydafrika och Turkiet) **U6M85E** – HP 3 års Care Pack med Next Day Exchange för Officejet Pro-skrivare. Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike **U6M86E** – HP 4 års Care Pack med Next Day Exchange för Officejet Pro-skrivare. Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike **U6M87E** – HP 3 års Care Pack med Return to Depot Support för Officejet-skrivare Adriatiska havet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Slovenien, Sydafrika, Turkiet
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti. För mer info besök oss på http://support.hp.com.[8]

[1] Måtten varierar för olika konfigurationer [2] Vikten varierar för olika konfigurationer [3] Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. [4] Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen samt avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar som använder 2,4 GHz; vilket utesluter Wireless Direct. Wireless Direct kan kräva att drivrutiner eller appar installeras och ansluts på den mobila enheten eller datorn med trådlös funktion. Den trådlösa funktionen kan variera beroende på datorns och den mobila enhetens operativsystem, se hpconnected.com. Separata datatrafiks- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. AirPrint har stöd för OS X® Lion, OS X® Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPhone® (3GS eller senare), iPod touch® (3:e generationen eller senare). Skrivaren måste också vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. Windows är ett varumärke som tillhör Microsofts företagsgrupp. BlackBerry®-namn och -logotyper tillhör Research In Motion Limited. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. [5] Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen. [6] Antingen efter den första sidan eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims [7] HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda, baserat på bland annat byte av förbrukningsmaterial. [8] Besök: www.hp.com/go/orderdocuments för fullständiga villkor. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-svJuni 2026