INFORMATION

24-calowy monitor Full HD z USB-C, matrycą IPS, 144Hz i regulacją wysokości

Kompaktowy, wydajny i stworzony z myślą o nowoczesnych profesjonalistach – ProLite XB2496HSC-B1 to 24-calowy monitor Full HD, idealny do pracy zdalnej, hybrydowej oraz codziennego korzystania z multimediów.

Panel IPS zapewnia żywe kolory i szerokie kąty widzenia, dzięki czemu świetnie sprawdza się podczas prezentacji, pracy w przeglądarce, wideokonferencji oraz w codziennych zadaniach biurowych. Odświeżanie 144Hz i wysoki kontrast 1500:1 gwarantują ostrość obrazu i płynność działania – zarówno podczas pracy, jak i rozrywki.

Złącze USB-C umożliwia przesył obrazu, danych i ładowanie (do 65W), co redukuje ilość kabli i upraszcza konfigurację stanowiska. Technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła zwiększają komfort wzroku przy dłuższym użytkowaniu.

Dzięki ultracienkim ramkom z każdej strony monitor doskonale pasuje do konfiguracji wielomonitorowych. Ergonomiczna stopka pozwala na regulację wysokości, nachylenia, obrotu i pionowej orientacji ekranu, zapewniając wygodną, dopasowaną przestrzeń pracy.

Zrównoważony i wszechstronny – ten monitor zaprojektowano tak, by wspierał Twoją produktywność i komfort przez cały dzień.

Stylowy design, pełna płynność obrazu

Ultracienkie ramki sprawiają, że ekrany zlewają się w całość, tworząc nowoczesne i wygodne miejsce pracy bez zbędnych rozproszeń.

Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

Pracuj szybciej i poczuj różnicę dzięki 144Hz

Przewijanie dokumentów, przełączanie okien czy przeglądanie animacji jeszcze nigdy nie było tak płynne. Ultraszybka częstotliwość odświeżania 144Hz redukuje rozmycia i zacięcia, pozwalając oczom naturalnie śledzić ruch. Niezależnie od tego, czy pracujesz w arkuszach kalkulacyjnych, czy analizujesz materiał wideo – Twoja praca pozostaje wyraźna, płynna i przyjazna dla wzroku.

Odkryj ukryte detale dzięki głębszemu kontrastowi

Dzięki natywnemu współczynnikowi kontrastu 1500:1 monitor oddaje subtelne niuanse cieni i delikatne przejścia tonalne. Więcej informacji obrazu widzisz od razu, co ułatwia podejmowanie precyzyjnych decyzji podczas edycji i korekcji kolorów. Ciemne obszary pozostają wyraźne i dobrze zdefiniowane, bez zlewania się ze sobą.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z 4 stron
Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @144Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 170kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527 x 297mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.275mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Parametry regulowane	ustawienia obrazu (jasność, kontrast, tryb eco, acr, od, technologia x-res, black tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa regulacja kolorów, i-style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres rgb, temperatura kolorów), osd (pozycja pozioma osd, pozycja pionowa osd, czas wyświetlania osd, tło osd, rotacja osd, informacje o ekranie), język, różne (ostrość, ustawienia trybu wideo, logo startowe, dioda zasilania, prędkość usb-c, ładowanie usb, sterowanie ddc/ci), wybór wejścia, ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie dźwięku), przywracanie ustawień (przywróć wszystkie ustawienia)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	360°; 180° w lewo; 180° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	13W typowo, 0.5W stand by

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	540 x 374.5 (494.5) x 221.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	650 x 420 x 140mm
Waga (bez pudła)	5.3kg
Waga (z pudłem)	6.7kg
Kod EAN	4948570126941

GALERIA

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**