INFORMATION

27-calowy monitor Full HD z USB-C, matrycą IPS, 144Hz i regulacją wysokości

Kompaktowy, wydajny i stworzony z myślą o nowoczesnych profesjonalistach – ProLite XB2796HSC-B1 to 27-calowy monitor Full HD, idealny do pracy zdalnej, hybrydowej oraz codziennego korzystania z multimediów.

Panel IPS zapewnia żywe kolory i szerokie kąty widzenia, co sprawia, że świetnie sprawdza się podczas prezentacji, pracy online, wideokonferencji oraz w codziennych zadaniach biurowych. Odświeżanie 144Hz i wysoki kontrast 1500:1 gwarantują wyraźny obraz i płynne działanie – zarówno w pracy, jak i w czasie rozrywki.

Złącze USB-C z funkcją ładowania do 65W zmniejsza liczbę kabli i ułatwia organizację stanowiska pracy. Technologia Flicker-Free i redukcja niebieskiego światła zwiększają komfort wzroku przy dłuższym użytkowaniu.

Dzięki ultracienkim ramkom z każdej strony, XB2796HSC-B1 idealnie sprawdza się w konfiguracjach wielomonitorowych. Ergonomiczna stopka oferuje regulację wysokości, pochylenia, obrotu i funkcję pivot, umożliwiając pełne dopasowanie do Twoich potrzeb.

Zrównoważony i wszechstronny – ten monitor został zaprojektowany tak, by wspierać Twoją produktywność i komfort przez cały dzień.

Stylowy design, pełna płynność obrazu

Ultracienkie ramki sprawiają, że ekrany zlewają się w całość, tworząc nowoczesne i wygodne miejsce pracy bez zbędnych rozproszeń.

Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

Odkryj ukryte detale dzięki głębszemu kontrastowi

Dzięki natywnemu współczynnikowi kontrastu 1500:1 monitor oddaje subtelne niuanse cieni i delikatne przejścia tonalne. Więcej informacji obrazu widzisz od razu, co ułatwia podejmowanie precyzyjnych decyzji podczas edycji i korekcji kolorów. Ciemne obszary pozostają wyraźne i dobrze zdefiniowane, bez zlewania się ze sobą.

Pracuj szybciej i poczuj różnicę dzięki 144Hz

Przewijanie dokumentów, przełączanie okien czy przeglądanie animacji jeszcze nigdy nie było tak płynne. Ultraszybka częstotliwość odświeżania 144Hz redukuje rozmycia i zacięcia, pozwalając oczom naturalnie śledzić ruch. Niezależnie od tego, czy pracujesz w arkuszach kalkulacyjnych, czy analizujesz materiał wideo – Twoja praca pozostaje wyraźna, płynna i przyjazna dla wzroku.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @144Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 170kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	598 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Parametry regulowane	ustawienia obrazu (jasność, kontrast, tryb eco, acr, od, technologia x-res, black tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa regulacja kolorów, i-style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres rgb, temperatura kolorów), osd (pozycja pozioma osd, pozycja pionowa osd, czas wyświetlania osd, tło osd, rotacja osd, informacje o ekranie), język, różne (ostrość, ustawienia trybu wideo, logo startowe, dioda zasilania, prędkość usb-c, ładowanie usb, sterowanie ddc/ci), wybór wejścia, ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie dźwięku), przywracanie ustawień (przywróć wszystkie ustawienia)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	360°; 180° w lewo; 180° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	15W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	612 x 404.5 (549.5) x 224.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	690 x 465 x 140mm
Waga (bez pudła)	6.0kg
Waga (z pudłem)	7.6kg
Kod EAN	4948570126989


235.0
209.5
224.5
612.0
178.5
357.0
63.5
369.5(549.5)
404.5
4×M4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
50.0
100.0
628.5(678.5)

GALERIA

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**