27-calowy monitor QHD z matrycą IPS, USB-C (65W) i ergonomiczną stopką

Przestronny, wydajny i stworzony z myślą o nowoczesnym stylu pracy – 27-calowy ProLite XB2796QSC-B1 wspiera produktywność zarówno w biurze, jak i w trybie hybrydowym.

Rozdzielczość QHD (2560 × 1440) zapewnia o 77% większą przestrzeń roboczą niż Full HD, co ułatwia przeglądanie większej ilości danych, porównywanie dokumentów obok siebie i sprawne wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Cienkie ramki z każdej strony sprawiają, że monitor idealnie nadaje się do konfiguracji wielomonitorowych, a ergonomiczna stopka z regulacją wysokości, nachylenia, obrotu i funkcją pivot wspiera zdrową i wygodną postawę przez cały dzień. Panel IPS gwarantuje wierne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia – doskonałe do pracy biurowej, spotkań online i przeglądania treści.

Złącze USB-C obsługuje zarówno przesył obrazu, jak i ładowanie laptopa do 65W – ograniczając liczbę kabli i upraszczając konfigurację stanowiska. Technologia Flicker-Free oraz redukcja niebieskiego światła pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długiej pracy.

Od analizy danych po spotkania – XB2796QSC-B1 zapewnia przejrzystość, wygodę i inteligentne połączenia w codziennej pracy.

Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.

Stylowy design, pełna płynność obrazu

Ultracienkie ramki sprawiają, że ekrany zlewają się w całość, tworząc nowoczesne i wygodne miejsce pracy bez zbędnych rozproszeń.

Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

Łącz się z łatwością, pracuj komfortowo

Dzięki USB-C o mocy do 65 W Twój laptop ładuje się podczas pracy, a Ty korzystasz z jednego, uporządkowanego połączenia. Odwracalna wtyczka zawsze pasuje za pierwszym razem, więc nie tracisz czasu na podłączanie. To wygodne i niezawodne rozwiązanie, które pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 120kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: menu (środek), góra/ wybór sygnału, dół/ jasność / od / eco / i-style colour, lewo/ zmniejsz głośność, prawo/ zwiększ głośność, zasilanie
Parametry regulowane	ustawienia obrazu (jasność, kontrast, tryb eco, acr, od, technologia x-res, black tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa regulacja kolorów, i-style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres rgb, temperatura kolorów), osd (pozycja pozioma osd, pozycja pionowa osd, czas wyświetlania osd, tło osd, rotacja osd, informacje o ekranie), język, różne (ostrość, ustawienia trybu wideo, logo startowe, dioda zasilania, prędkość usb-c, ładowanie usb, sterowanie ddc/ci), wybór wejścia, ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie dźwięku), przywracanie ustawień (przywróć wszystkie ustawienia)
Wbudowane głośniki	2 x 2W

Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	360°; 180° w lewo; 180° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	20W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	613.5 x 404.5 (550.5) x 224.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	690 x 465 x 140mm
Waga (bez pudła)	6.0kg
Waga (z pudłem)	7.6kg
Kod EAN	4948570127023

GALERIA

iiyama
ProLite
XB2796QSC
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
65W
USB-C
15cm

iiyama
ProLite
XB2796QSC
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
65W
USB-C
15cm

iiyama
ProLite
XB2796QSC
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
65W
USB-C
15cm





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**