Level up work and play with the Red Eagle 32″ 4K GB3261UHSCP

Step into the game with the G-MASTER Red Eagle GB3261UHSCP 32” 4K gaming monitor. It’s a monitor that fits as easily into a workday setup as it does into a late-night gaming session, built to deliver both enhanced productivity and outstanding visuals. The Ultra HD 3840x2160 resolution panel provides a sharp, detailed image with a high 3000:1 contrast ratio, bringing games and media to life, benefiting from the VA panels deep blacks and vivid highlights. A fast 144Hz Refresh Rate and 0.6ms MPRT response time offer fluid motion and sharp detail, whilst AMD FreeSync™ Premium technology ensures smooth, tear-free gameplay with no distracting artifacts.

Seamlessly switch between devices with the built-in KVM functionality, keeping your setup efficient and organised. Connect your laptop or other devices with a single USB-C cable that carries video and audio while charging at up to 95W.

144Hz

Enjoy ultra-smooth, fluid visuals with a blazing 144Hz refresh rate - perfect for fast-paced gaming, reducing motion blur and delivering sharper, more responsive action.

4K clarity for next-level immersion

Ultra HD resolution delivers crystal-clear visuals and stunning detail, bringing your games to life with incredible sharpness and realism. Whether you're exploring open worlds or battling online!

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-side borderless
Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	VA, haze 25%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m²
Kontrast	3000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas rekace (MPRT)	0.6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B (8bit+FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 340kHz
Arbeitsfläche H x B	697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4"
Velikost bodů	0.182mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144H) DisplayPort x1 (v.1.4 max 3840 x 2160 @144Hz) USB-C x1 (PD 95W, max 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

KVM switch	ano
Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	FreeSync Premium, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Reproduktory	2 x 5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.85m), USB (1m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	48W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	714 x 453 (603) x 290mm
Rozměry balení Š x V x D	790 x 510 x 143mm
Váha (bez balení)	8.6kg
Váha (s balením)	12.08kg
EAN code	4948570126286



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED