2 m USB-C-laddningskabel, 60 W (3 A) strömförsörjning, dubbelskiktad flätad nylon/TPE-hölje, robust USB C-laddningssladd, USB 2.0-laddningskabel för bärbar dator

Produkt ID: USB2CC2MNCBR

Anslut en laddare eller hubb till en USB-aktiverad enhet med den här robusta USB-C-kabeln som levererar upp till 60 W strömförsörjning och uteffekt på 3 A för snabbladdning. Varje kontakt är tydligt markerad så att du snabbt kan identifiera rätt kabel. Identifiera enkelt dina USB-C-kablar - inga fler förväxlingar med omärkta eller identiska sladdar.

Robust och flexibel

USB-C-laddningskabeln har ett inre hölje av TPE och ett yttre av flätad nylon för optimal flexibilitet och slitageskydd. De slitstarka nickelpläterade kontakterna är konstruerade för frekvent daglig användning och är klassade för att klara mer än 10 000 inkopplingscykler.

Ladda mobila enheter när du vill

Ladda en USB-C-enhet med en USB-C-väggladdare, billaddare eller powerbank. USB Type-C-kabeln på 2 meter är den perfekta längden för stora skrivbord och mobila arbetsstationer där du behöver extra räckvidd.

Strömförsörj en bärbar dator

Med en uteffekt på upp till 3 A stöder USB-C-laddningssladden upp till 60 W strömförsörjning för laddning av en bärbar dator med USB-C eller snabbladdning av en surfplatta eller smarttelefon. Anslut kabeln från en bärbar dator med USB-C till en USB-C-väggladdare.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

• USB-C-LADDNINGSKABEL: Högkvalitativ USB-C-kabel med upp till 60 W/3 A strömförsörjning för snabbladdning av bärbara datorer och mobila enheter med USB-C. Ansluts till en USB-C-väggladdare eller powerbank. Prestandamärkningar på kontakterna för enkel identifiering

• KVALITETSKONSTRUKTION: Mantel i två lager med ett inre lager av TPE för optimal flexibilitet och ett yttre lager av flätad nylon för robust användning. Utformad för att klara frekventa böjningar på -/+90&deg. Förnicklade kontakter som klarar mer än 10 000 inkopplingar

• ANVÄNDNING: Universell kompatibilitet med USB-C PD-aktiverade enheter. Stödjer USB 2.0 för filöverföring och synkronisering av enheter när den är ansluten till en USB-C-värddator eller extern lagring

• PRESTANDA: 2 meter. 60 W/3 A Power Delivery 2.0. USB 480 Mbps. Färg: Svart. 23/28 AWG. YD: 4,5 mm (0,18 tum). TPE-mantel med dubbla lager och flätad nylon. OBS! USB-C-video (DP-alt-läge) stöds inte

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Denna USB-C-laddningskabel är designad och tillverkad för IT-proffs och har två års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera språk. Denna USB Type-C-kabel finns i andra längder

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Kontaktplätering	Nickel
	Kabelmanteltyp	TPE with Braided Nylon
Prestanda		
	Medeltid mellan fel (MTBF)	Klassad för mer än 10 000 inkopplingar
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ström		
	Power Delivery	60W
	Inström	3A
Miljö		
	Drifttemperatur	-20 to 40 (-4&degF to 104&degF)
	Förvaringstemperatur	-20 to 70 (-4&degF to 158&degF)
	Luftfuktighet	30%~70%
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	23/28 AWG
	Kabinettyp	PE
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Yttre kabeldiameter	0.2 in [4.5 mm]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	0.4 in [11.2 mm]
	Produkthöjd	0.3 in [6.5 mm]
	Produktvikt	2.2 oz [62 g]
Förpackning		
	Paketets längd	5.1 in [13.0 cm]
	Paketets bredd	5.5 in [14.0 cm]
	Paketets höjd	0.7 in [1.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [88.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Flätad USB-C-kabel - svart

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.