# Przyjazny dla środowiska monitor IPS 27" idealny do nowoczesnych miejsc pracy

ProLite XB2797HSU to idealny wybór, jeśli szukasz kompaktowego, wydajnego monitora, który doskonale sprawdzi się w konfiguracji wielomonitorowej. Wąska ramka z czterech stron zapewnia nowoczesny, uporządkowany wygląd stanowiska pracy oraz oraz płynne przejście obrazu między ekranami.

Panel IPS gwarantuje ostry obraz, wierne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, a częstotliwość odświeżania 120Hz zapewnia płynność i szybkość reakcji. Niezależnie od tego czy pracujesz z dokumentami, edytujesz treści, czy przeglądasz internet, technologia Flicker-Free oraz redukcja światła niebieskiego potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Eye Comfort pomagają chronić wzrok podczas długich sesji.

Dostosuj ekran do swojej postawy dzięki ergonomicznej podstawie z regulacją wysokości w zakresie 15 cm, funkcjami pochylenia, obrotu oraz trybem pivot. Wbudowane głośniki, czteroportowy hub USB, złącza HDMI i DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe pozwalają na prostą i wydajną konfigurację stanowiska.

Dzięki certyfikatom EPEAT i TCO oraz klasie efektywności energetycznej C wybierasz monitor, który wspiera zrównoważony rozwój bez kompromisów w zakresie wydajności.

## Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

## Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.

## Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkowania

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.

## Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | bezramkowy z 4 stron |
| **Przekątna** | 27", 68.6cm |
| **Panel** | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 350 cd/m² |
| **Kontrast statyczny** | 1500:1 |
| **Kontrast ACR** | 80M:1 |
| **Czas reakcji (MPRT)** | 1ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 178°/ 178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| **Kolory** | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 140kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 598 x 363.3mm, 23.5 x 13.2" |
| **Plamka** | 0.311mm |
| **Kolor** | matowa, czarny |

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---|---|
| **Wejście sygnału** | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| **USB HUB** | x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W)) |
| **HDCP** | tak |
| **Wyjście słuchawkowe** | tak |

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|---|---|
| **Flicker free** | tak |
| **Obsługa technologii Adaptive Sync** | tak |
| **Ekstra** | i-Style colour |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| **Przyciski** | Joystick: Środek: Zasilanie / Menu, Góra / Wybór źródła sygnału, Dół, Lewo / Skrót, Prawo / Głośność |
| **Parametry regulowane** | regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, redukcja rozmycia ruchu, Adpative Sync), ustawienia kolorów (kolor i-Style, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, extra1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania), extra2 (skrót, wersja FW), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie dźwięku), reset |
| **Wbudowane głośniki** | 2 x 2W |
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Zakres regulacji** | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| **Regulacja wysokości** | 150mm |
| **Rotacja (funkcja PIVOT)** | 90° |
| **Obrót stopy** | 120°; 60° w lewo; 60° w prawo |
| **Kąt pochylenia** | 23° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |
| **System zarządzania kablami** | tak |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|---|---|
| **Kable** | zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m) |
| **Pozostałe** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|---|---|
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 14W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty** | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | C |
| **EPEAT Silver** | *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net |
| **REACH SVHC** | powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru |
| **Gwarancja** | 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |

## 08 WYMIARY / WAGA

| | |
|---|---|
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 611.5 x 402 (547) x 209.5mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 691 x 447 x 142mm |
| **Waga (bez pudła)** | 5.4kg |
| **Waga (z pudłem)** | 7.8kg |
| **Kod EAN** | 4948570125852 |

## GALERIA

iiyama
ProLite
XB2797HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm
5 YEAR WARRANTY
epeat
SILVER
C
A
G

iiyama
ProLite
XB2797HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm

iiyama
ProLite
XB2797HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm
5 YEAR WARRANTY
epeat
SILVER
C
A
G

iiyama
ProLite
XB2797HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**