48-portars 2U-rackmonterad Cat6-patchpanel, RJ45, UTP, 110-plint, Cat 6 Ethernet-patchpanel för nätverksserverrack

Produkt ID: CPANEL48



Denna 48-portars 2U Cat6-patchpanel ger dig ett tillförlitligt sätt att dirigera och hantera Ethernet-anslutningar i rackmonterade nätverkskonfigurationer. Den är utformad för miljöer med hög densitet, t.ex. datacenter och serverrum, där strukturerad kabelhantering och långsiktig prestanda är särskilt viktigt.

2U-nätverkspanelen har tydligt numrerade RJ45-portar och färgkodade 110-plintar som stöder både T568A- och T568B-kablage. Den intuitiva layouten förenklar installationen, håller ordning på kabelvägarna och underlättar noggrann felisolering vid felsökning.

Ett robust stålhölje med svart pulverlackerad yta skyddar den rackmonterade patchpanelen i krävande miljöer. Guldpläterade kontakter säkerställer varaktig signalintegritet och 110-plintar möjliggör säkra, fasta kabelanslutningar för stabil Ethernet-prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS Compliant

Användning

• För installation i standard 19-tums nätverksrack och -skåp

• Lämplig för solida eller fåtrådiga RJ45 Cat6/Cat5e Ethernet-kablar

• Stödjer Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX och 10BASE-T Ethernet-tillämpningar

• Tydligt numrerade RJ45-portar gör det enkelt att identifiera dina kabeldragningar

Funktioner

• ANSLUTNING MED HÖG DENSITET: 48-portars UTP Cat6-patchpanel erbjuder en strukturerad kabellösning med tydligt märkta portar för organiserat nätverk med hög prestanda. Lämplig för datacenter, företagsnätverk och installationer i serverrack

• HÅLLBAR KONSTRUKTION: Robust 2U-stålhölje med svart pulverlackerad yta för hållbarhet. Guldpläterade RJ45-kontakter för långsiktig signalintegritet och korrosionsbeständighet. RJ45-terminaler med 110-plint ger tillförlitliga, fasta kopplingspunkter

• PÅLITLIG PRESTANDA: Stödjer Ethernet-hastigheter på 1 Gigabit och 10/100 Mbps för stabil och oavbruten dataöverföring. Konstruerad för att uppfylla specifikationerna enligt ANSI/TIA-568-C.2 Cat6 för jämn signalkvalitet och minimal överhörning

• ENKEL INSTALLATION: Färgkodade 110-plintar stöder både T568A- och T568B-kabeldragningskonfigurationer för strömlinjeformad kabelavslutning. Numrerad RJ45-portlayout förenklar installation, löpande underhåll och felsökning

• BRED KOMPATIBILITET: Kompatibel med alla 19-tums nätverksrack och -inneslutningar i standardutförande. Stödjer solida och fåtrådiga Cat6- och Cat5e-kablar. Idealisk för skalning av LAN-infrastruktur eller centralisering av nätverkskablar i IT-miljöer med hög densitet

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Portar	48
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	1 Gbps
	Stödda protokoll	1000BASE-T
		100BASE-TX
		10BASE-T
Miljö		
	Drifttemperatur	0&degC to 70&degC (32&degF to 158&degF)
	Förvaringstemperatur	-40&degC to 85&degC (-40&degF to 185&degF)

	Luftfuktighet	0-50 %
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	19.0 in [483 mm]
	Produktbredd	3.5 in [89 mm]
	Produkthöjd	1.3 in [34 mm]
	Produktvikt	34.6 oz [980 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.7 in [12.0 cm]
	Paketets bredd	20.3 in [51.5 cm]
	Paketets höjd	3.0 in [7.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.3 lb [1.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - patchpanel
		1 - Product Documentation
		1 - Sats med skruvar och muttrar
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.