27-calowy monitor IPS z ergonomiczną podstawą, idealny do nowoczesnych miejsc pracy.

ProLite X2793HSU to idealny wybór, jeśli potrzebujesz kompaktowego, wydajnego monitora, który doskonale wpasuje się w wieloekranowe stanowisko pracy. Czterostronna, ultrasmukła ramka zapewnia czystą, nowoczesną aranżację biurka oraz niezakłócone wrażenia wizualne na wielu ekranach.

Panel IPS oferuje ostry obraz, żywe kolory i szerokie kąty widzenia, a częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantuje płynne i responsywne działanie. Technologia Flicker Free oraz redukcja niebieskiego światła dbają o komfort oczu podczas długich godzin użytkowania.

Wbudowane głośniki, dwupotowy hub USB, złącza HDMI i DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe pozwalają zachować porządek i pełną łączność w miejscu pracy. Dzięki rejestracji EPEAT, zgodności z TCO10 oraz klasie energetycznej C, monitor stanowi inteligentny i zrównoważony wybór, który pracuje tak samo ciężko jak Ty.

Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.

Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.

Mniejsze zmęczenie oczu

Pracuj, ucz się i graj dłużej przy zachowaniu większego komfortu wizualnego. Funkcja Blue Light Reducer pozwala zmniejszyć emisję światła niebieskiego za pomocą ustawień oprogramowania, pomagając zminimalizować zmęczenie oczu podczas wielogodzinnych sesji przed ekranem. W połączeniu z technologią Flicker-free (brak migotania), rozwiązanie to zapewnia wygodę użytkowania i pozwala zachować koncentrację przez cały dzień.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z 4 stron
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 140kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	HDMI/DP 1920x1080 @120Hz
Ekstra	i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, tryb ECO, ACR, OD, redukcja rozmycia ruchu, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), menu OSD (położenie OSD w poziomie, położenie OSD w pionie, czas wyświetlania OSD, tło OSD, kontrola DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, extra 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda zasilania), extra 2 (klawisz skrótu, wersja oprogramowania), wybór źródła sygnału, ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie), reset (resetuj wszystko)
Wbudowane głośniki	2 x 2W

Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	20° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 249V, 50/60Hz
Zużycie energii	14W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	611.5 x 427.5 x 190mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	688 x 442 x 126mm
Waga (bez pudła)	4.0kg
Waga (z pudłem)	5.7kg
Kod EAN	4948570126682

GALERIA

iiyama
ProLite
X2793HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W

iiyama
ProLite
X2793HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W

iiyama
ProLite
X2793HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W

iiyama
ProLite
X2793HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W

iiyama
ProLite
X2793HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W

iiyama
ProLite
X2793HSU
27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W

iiyama

ProLite
X2793HSU

2x2W

27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL

27"
68.6cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
2x2W

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**