INFORMATION

45-calowy, ultraszeroki monitor zakrzywiony z podwójną rozdzielczością QHD i podstawką z regulacją wysokości, idealny do wielozadaniowości i pracy twórczej.

Jeśli pracujesz na wielu oknach jednocześnie, zarządzasz projektami kreatywnymi lub chcesz uzyskać bardziej immersyjne stanowisko pracy, ProLite XCB4594DQSU-B1 został zaprojektowany tak, aby wspierać Twój styl pracy. Ten 45-calowy, ultraszeroki zakrzywiony monitor oferuje proporcje 32:9 oraz rozdzielczość Dual QHD 5120 × 1440, zapewniając przestrzeń roboczą równą dwóm monitorom QHD w jednym, spójnym ekranie. Eliminuje to przerwy powodowane ramkami i łączy wszystko w całość, gwarantując płynniejszy i bardziej efektywny workflow.

Zakrzywiony panel VA otacza pole widzenia, oferując żywe kolory, wysoki kontrast oraz szerokie kąty widzenia. Delikatna krzywizna 1500R zapewnia bardziej naturalne i komfortowe wrażenia wizualne, pomagając ograniczyć ruchy oczu i utrzymać koncentrację. Dzięki jasności 450 cd/m² treści pozostają ostre i czytelne nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Czas reakcji 2 ms (GTG) oraz obsługa Adaptive Sync gwarantują płynny obraz podczas edycji wideo, przewijania treści czy okazjonalnego grania. Technologie Flicker Free oraz redukcji niebieskiego światła dbają o komfort oczu przez cały dzień pracy.

Nowoczesna, bezramkowa konstrukcja z trzech stron oraz regulacja wysokości i pochylenia pozwalają idealnie dopasować monitor do własnych potrzeb. Podwójne złącza HDMI oraz DisplayPort ułatwiają podłączanie urządzeń, a zintegrowane głośniki 2 × 3 W zapewniają czysty dźwięk podczas wideokonferencji, odtwarzania multimediów czy prezentacji.

Niezależnie od tego, czy edytujesz treści w szerokim formacie, pracujesz z zaawansowanymi danymi czy korzystasz jednocześnie z wielu aplikacji, ten ultraszeroki monitor oferuje przestrzeń, klarowność i komfort niezbędne do zachowania wysokiej produktywności.

Zakrzywiony ekran dla wciągającego oglądania

Zanurz się w naturalnym, wciągającym obrazie, który minimalizuje zniekształcenia i zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy lub rozrywki.

Głębsza czerń i więcej szczegółów dzięki matrycy VA



Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	44.5", 113cm
Panel	VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	5120 x 1440 @75Hz (7.4 megapixel DQHD)
Format obrazu	32:9
Jasność	450 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	2ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12"
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style Colour
HDR	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Kąt pochylenia	20° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm, 200 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	37W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1090 x 409 (539) x 275mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1260 x 470 x 315mm
Waga (bez pudła)	10.5kg
Waga (z pudłem)	15.5kg
Kod EAN	4948570126293

GALERIA

iiyama
ProLite
XCB4594DQSU
45"
VA
CURVED

iiyama
ProLite
XCB4594DQSU
45"
VA
CURVED

iiyama
ProLite
XCB4594DQSU
45"
VA
CURVED

iiyama
ProLite
XCB4594DQSU
45"
113 cm
VA
5120x1440
CURVED
1500R

iiyama
ProLite
XCB4594DQSU
45"
VA
CURVED

iiyama

ProLite

ProLite
XCB4594DQSU




45
113 cm
VA
5120x144

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**