INFORMATION

43-calowy panel o rozdzielczości 4K oferuje moc czterech monitorów w jednym

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach potrzebujących większej przestrzeni roboczej, ProLite X4373UHSU oferuje kompleksowe rozwiązanie do wielozadaniowej pracy i obsługi wielu urządzeń. 43-calowy panel zapewnia bogate kolory, ostrą rozdzielczość 3840 × 2160 oraz szerokie kąty widzenia 178°, a jasność 450 cd/m² gwarantuje doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Dla większej elastyczności monitor obsługuje tryb Dual Mode, umożliwiający pracę w rozdzielczości 3840 × 2160 przy tworzeniu szczegółowych treści i pracy z dużą ilością danych lub przełączenie się na 1920 × 1080 przy 120 Hz, zapewniające płynniejszy ruch podczas wyświetlania dynamicznych treści lub transmisji na żywo.

Wejście USB-C z funkcją Power Delivery 95 W, zintegrowany przełącznik KVM oraz czteroportowy hub USB ułatwiają podłączanie, sterowanie i ładowanie wielu urządzeń w ramach jednego stanowiska pracy. Technologie Flicker Free oraz redukcji niebieskiego światła pomagają ograniczyć zmęczenie oczu podczas długich sesji, a dołączony pilot umożliwia szybki dostęp do kluczowych ustawień.

Idealny do tworzenia treści, wyświetlania pulpitów finansowych lub zastosowań kontrolnych – ten monitor typu „wszystko w jednym” maksymalizuje przejrzystość obrazu, komfort i produktywność.

Dostosuj swój wyświetlacz do swojego tempa

Płynnie przełączaj się między dwoma zoptymalizowanymi trybami, dopasowanymi do aktualnego zadania. Tryb Dual Mode wspiera Twoją produktywność, oferując krystalicznie czystą rozdzielczość 4K do precyzyjnej pracy z danymi lub responsywne Full HD 120 Hz zapewniające płynny ruch podczas transmisji na żywo i dynamicznych treści. Jeden ekran – dwa inteligentne sposoby na efektywną pracę, bez kompromisów.

Głębsza czerń i więcej szczegółów dzięki matrycy VA

Panel VA oferuje wyjątkowy kontrast i głęboką czerń, ukazując wszystkie niuanse pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami. Ciesz się realistycznym, wyrazistym obrazem z minimalnym efektem poświaty i doskonałą głębią kolorów, zwłaszcza w ciemniejszych scenach. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, edytujesz treści, czy grasz, możesz liczyć na spójną jakość obrazu i szerokie kąty widzenia, które ożywiają każdy detal.



Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Przekątna	42.5", 108cm
Panel	matryca VA
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, DP&HDMI, 8.2 megapixel 4K UHD 3840 × 2160 60Hz (Dual Mode – 1920 × 1080 120Hz))
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m²
Kontrast statyczny	4000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB 100%, NTSC: 85%)
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Plamka	0.245mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (DP Alt Mode, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	uchwyt na słuchawki
HDR	tak, HDR10
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL, UA
Wbudowane głośniki	2 x 7W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył

Kąt pochylenia	10° w górę; 2° w dół
Standard VESA	200 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	41W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	977.5 x 621.5 x 251mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1071 x 760 x 240mm
Waga (bez pudła)	14.7kg
Waga (z pudłem)	19.3kg
Kod EAN	4948570126590

GALERIA

iiyama
ProLite
X4373UHSU
43"
108cm
VA
PANEL
4K
FHD
DUAL MODE
KVM
SWITCH
65W
USB-C
2x7W

iiyama
ProLite
X4373UHSU
43"
108cm
VA
PANEL
4K
FHD
DUAL MODE
KVM
SWITCH
65W
USB-C
2x7W

iiyama
ProLite
X4373UHSU
43"
108cm
VA
PANEL
4K
FHD
DUAL MODE
KVM
SWITCH
65W
USB-C
2x7W

iiyama
ProLite
X4373UHSU
43"
108cm
VA
PANEL
4K
FHD
DUAL MODE
KVM
SWITCH
65W
USB-C
2x7W

iiyama
ProLite
X4373UHSU
43"
108cm
VA
PANEL
4K
FHD
DUAL MODE
KVM
SWITCH
65W
USB-C
2x7W

iiyama

iiyama

iiyama



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**