TOUCHSCREENS

INFORMATION

27" monitor dotykowy IPS z technologią InCell PCAP (10pkt), z powłoką antyrefleksyjną oraz elastyczną podstawą

ProLite T2754MSC-B2AG to 27” monitor dotykowy Full HD, stworzony z myślą o wyjątkowych doświadczeniach interaktywnych. Wyposażony w intuicyjną, 10-punktową technologię dotykową InCell PCAP, zapewnia precyzyjną obsługę przy minimalnych odblaskach. Żywe kolory matrycy IPS gwarantują wyraźny, naturalny obraz pod każdym kątem. Nowoczesna konstrukcja z powłoką antyodblaskową i łatwym czyszczeniem sprawdzi się w intensywnie użytkowanych przestrzeniach, takich jak handel, hotelarstwo, służba zdrowia czy miejsca publiczne.

Dzięki ergonomicznej regulacji, systemowi zarządzania kablami, wbudowanemu audio i bogatym opcjom łączności (HDMI, VGA, hub USB 3.2), to doskonałe rozwiązanie dla systemów POS, kiosków samoobsługowych i cyfrowej komunikacji wizualnej.

Żywe kolory i szerokie kąty widzenia

Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.



Płynna interakcja i lepsza ochrona

Dzięki intuicyjnej technologii dotykowej InCell PCAP, ekran zapewnia płynną, responsywną obsługę przy zredukowanych odblaskach. Świetnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu użytkowania.

Ergonomia i porządek w jednym

Regulowany podwójny zawias pozwala dostosować ekran do własnych potrzeb, a zintegrowane prowadzenie kabli sprawia, że przestrzeń robocza pozostaje czysta i uporządkowana.

Ciesz się czystym, wciągającym dźwiękiem

Zapewnij czysty, efektowny dźwięk bezpośrednio z monitora — idealny do przyciągania uwagi klientów za pomocą filmów promocyjnych, interaktywnych kiosków lub cyfrowych oznakowań w ruchliwych przestrzeniach handlowych.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	InCell PCAP
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku	+- 2mm
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1
Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W
HDCP	tak
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 WŁAŚCIWOŚCI

Ekstra	InCell PCAP, powłoka przeciwodblaskowa, certyfikacja TCO10 & EPEAT
Tryb kiosk	tak
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, menu, + / głośność, - eco, auto / wyjście / wybór sygnału
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, i-Style Color, zaawansowany kontrast, tryb ekologiczny, automatyczne wyłączanie), ustawienia obrazu (zegar pikseli, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, proporcje obrazu), ustawienia kolorów (gamma, 6 osi, temperatura barwowa), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, język), Dodatkowe (reset, DDC/CI, wybór sygnału, OverDrive, logo startowe, informacje)
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, face-up
Regulacja wysokości	138mm
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
MTBF	50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Śrubokręt
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 19 V
Zużycie energii	27W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	612 x 387 x 241mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	688 x 477 x 148mm
Waga (bez pudła)	6.6kg
Waga (z pudłem)	9.2kg
Kod EAN	4948570125807

GALERIA

iiyama
ProLite
T2754MSC
27"
TOUCH
AG

iiyama
ProLite
T2754MSC
27"
TOUCH
AG

iiyama
ProLite
T2754MSC
27"
TOUCH
AG

iiyama
ProLite
T2754MSC
27"
TOUCH
AG

iiyama
ProLite
T2754MSC
27"
TOUCH
AG

iiyama
ProLite
T2754MSC
27"
TOUCH
AG

iiyama
iiyama

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**