ASUS ExpertBook PM3

Réf : 90NX0AM2-M00160

Alimenté par l'IA. Conçu par des experts.

Caractéristiques Principales

FORMAT	Portable
ÉCRAN	14.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H 2.0 GHz / Boost 5.1 GHz
MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE	DDR5 16GB (16GB DDR5 SO-DIMM)
STOCKAGE INSTALLÉ	512GB 2280 PCIE G4 SSD
CARTE GRAPHIQUE	Intel® Graphics
LECTEUR OPTIQUE	Aucun
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows 11 Pro

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN		14.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Fréquence	2.0 GHz / Boost 5.1 GHz (16 Cores / 16 Threads / 16M Cache)
	Architecture	Intel ARROW LAKE H
COULEUR		LCD Cover: Misty Grey, Aluminum
EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S)		2x DDR5 SO-DIMM slots;1x M.2 2230 PCIe 4.0x4;1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
WEBCAM(S)		Front: 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello;Rear: -;With privacy shutter;World-Facing: -
CONNEXION(S) SANS FIL		Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Bluetooth 5,4
CONNECTIQUE		1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery ; 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ; 1x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, support display / power delivery ; 1x HDMI 2.1 TMDS ; 1x 3.5mm Combo Audio Jack ; 1x RJ45 Gigabit Ethernet
CLAVIER		Clavier rétro-éclairé - N/A - Pavé tactile
SÉCURITÉ		FingerPrint - BIOS Booting User Password Protection - BIOS Integrity Measurement Support - BIOS Self Recovery - BIOS setup user password -
ALIMENTATION		Batterie 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | W/O ADAPTER & W/O POWER CORD. For optimal performance, we recommend using ASUS USB-C charger that supports USB Power Delivery
ACCESSOIRES INCLUS		0
GARANTIE		24 mois en enlèvement et retour sur site (Pick Up & Return PUR)
INFOS & LOGISTIQUE	Poids & Dimensions	1.56 Kg / 31.60 x 22.78 x 1.07 ~ 1.89 cm (12.44" x 8.97" x 0.42" ~ 0.74")
	Code EAN & Modèle	4711636420495 | P3406CCA-LY0034X
	Indice de réparabilité	9,7

Options & Accessoires

EXTENSION(S) DE GARANTIE & ACCESSOIRES OPTIONNELS	ASUSCARE-NBPRO-PUR3	
	ASUSCARE-NBPRO-OSS3	Intervention sur site J+1 - LOSS/NBD 3 ans
	AC65-00(A23-065N1A)/EU	
	DC301 3 DISPLAY USB-C DOCK/EU	
	ASUS SIMPRO DOCK 2 Thunderbolt	

ASUS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à son offre à tout moment et sans préavis. ASUS ne peut être tenu responsable de toutes erreurs typographiques. ASUS ne peut être tenu responsable de tout dommages résultant d'une modification de la configuration d'origine.