INFORMATION

24-calowy monitor IPS z dokiem USB-C, LAN i ergonomiczną podstawką

Dzięki zintegrowanej stacji dokującej USB-C można podłączyć laptopa, przesyłać wideo oraz zasilać lub ładować urządzenie za pomocą jednego kabla. Wyjście DisplayPort umożliwia łatwe podłączenie drugiego monitora, co idealnie sprawdza się w przypadku wielozadaniowości i rozbudowanych konfiguracji pulpitu. Gdy monitor jest podłączony do Internetu przez sieć LAN, laptop również zyskuje natychmiastowy dostęp do sieci przewodowej.

Oprócz USB-C monitor posiada wejścia HDMI i DisplayPort, które obsługują szeroką gamę urządzeń, a także hub USB do bezpośredniego podłączania urządzeń peryferyjnych.

Technologia Flicker Free pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu. Monitor posiada również certyfikat Eye Comfort, zapewniający komfort oglądania przez cały dzień.

Ergonomiczna podstawa oferuje funkcje regulacji wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu, umożliwiając ustawienie ekranu zgodnie z własnymi potrzebami. Dzięki czterostronnej, smukłej ramce, model XB2497HSN-B1 jest doskonałym wyborem do czystych, nowoczesnych i wielomonitorowych przestrzeni roboczych.



Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.

Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

Poczuj różnicę dzięki certyfikowanej ochronie wzroku

Sprzętowa redukcja światła niebieskiego wbudowana bezpośrednio w panel, technologia Flicker-free oraz wierne odwzorowanie kolorów współpracują ze sobą, aby wspierać Twój wzrok każdego dnia. Dzięki certyfikatowi TÜV Rheinland Eye Comfort, monitor ten umożliwia dłuższą pracę, przeglądanie sieci i tworzenie treści przy mniejszym wysiłku dla oczu.

Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z 4 stron
Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/ 178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 115kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.275mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Zasilanie 65W)
Wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x4 ((2x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.0 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style colour, Eye Comfort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: (środek) zasilanie/menu, w górę/wybór sygnału, w dół, w lewo/skrót, w prawo/głośność

Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (kolor i-Style, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), menu ekranowe (pozycja pozioma menu ekranowego, pozycja pionowa menu ekranowego, obrót menu ekranowego, czas OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, dodatkowe 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania, ładowanie USB, prędkość USB-C, wyjście MST DP), dodatkowe 2 (klawisz skrótu, adres MAC, wersja FW), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), reset (resetuj wszystko?)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	120°; 60° w lewo; 60° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	15W typowo, 0.5W stand by, 03W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru
Gwarancja	5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	538.5 x 373.5 (496.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	685 x 405 x 126mm
Waga (bez pudła)	5.1kg
Waga (z pudłem)	6.9kg
Kod EAN	4948570125890



GALERIA

iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
IPS
5 YEAR WARRANTY

iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
IPS

iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
IPS

iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
IPS
5 YEAR WARRANTY

iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
IPS

iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
IPS

iiyama

ProLite
XB2497HSN

ProLite
XB2497HSN

24"
IPS
1920x1080
USB-C

iiyama

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**