i-tec SOLOMON WH200 2K Webcam with Windows Hello

PRODUCTBESCHRIJVING

De **i-tec SOLOMON WH200** is een webcam die is gericht op zakelijk gebruik en een heldere beeldkwaliteit combineert met verhoogde beveiliging. De camera biedt een efficiënte 2K-resolutie, een breed gezichtsveld van 92° en **native ondersteuning voor Windows Hello** voor snelle en veilige gezichtsherkenning.

Automatische beeldverwerking zorgt voor een consistente videokwaliteit, terwijl de geïntegreerde privacy-afdekking fysieke bescherming biedt wanneer de camera niet in gebruik is. De **SOLOMON WH200** is een uitstekende keuze voor bedrijfswerkplekken, kantooromgevingen en IT-gestandaardiseerde werkplekken.

AUTOMATISCHE BEELDOPTIMALISATIE

- **Automatische belichting (AE)** Past helderheid en contrast automatisch aan veranderende lichtomstandigheden aan, zodat het onderwerp duidelijk zichtbaar blijft zonder overbelichte highlights of donkere schaduwen, zonder handmatige aanpassing.
- **Automatische witbalans (AWB)** Past de kleurtemperatuur automatisch aan verschillende lichtomstandigheden aan, houdt wit neutraal en huidtinten natuurlijk voor een consistente en nauwkeurige kleurweergave, zonder handmatige instellingen.
- **Automatische zwartniveaucontrole (ABLC)** Past de zwartwaarden dynamisch aan om details in schaduwen en contrast te behouden, waardoor dichtgelopen schaduwen of fletse zwarten worden voorkomen voor een dieper en evenwichtiger beeld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

VIDEO

- **Sensortype:** CMOS (1/3”)
- **Totaal aantal pixels:** 4 MP
- **Ondersteunde resoluties:**
  - 2560 × 1440 @ 30 fps
  - 1920 × 1080 @ 30 fps
  - 1280 × 720 @ 30 fps

- **Beeldhoek:** 92°
- **Ondersteuning voor Windows Hello**
- **Focustype:** Vaste focus
- **Beeldfuncties:**
  - Automatische belichting (AE) – balanceert automatisch helderheid en contrast voor consistent heldere beelden.
  - Automatische witbalans (AWB) – zorgt voor natuurlijke kleuren en nauwkeurige huidtinten onder alle lichtomstandigheden.
  - Automatische zwartniveaukalibratie (ABLC) – behoudt details in schaduwen en contrast voor diepere, evenwichtige beelden.

- **Geïntegreerde privacy-afdekking**

AUDIO

- **Microfoon:** 1× geïntegreerde microfoon
- **Opnamebereik:** tot 3 m

MONTAGE & CAMERABEWEGING

- Universele montageclip met rubberen pads en 1/4”-statiefschroefdraad (statief niet inbegrepen)
- Horizontale en verticale rotatie via verstelbaar scharnier

CONNECTIVITEIT

- **Kabel:** USB-C-naar-USB-A-kabel (150 cm) met USB-A / USB-C-adapter
- **Plug & Play**
- **Ingangsspanning:** 5 V

- **Afmetingen:** 130 × 50,5 × 55,5 mm

- **Gewicht:** 106 g

SYSTEEMVEREISTEN Hardwarevereisten

- Apparaat met een vrije USB-A-, USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort

Ondersteunde besturingssystemen

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
CAMSOLOMON2KW200	i-tec SOLOMON WH200 2K Webcam with Windows Hello EAN: 8595611707919
Hardware	
Type bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Andere eigenschappen	
Afmetingen van het product (LxBxH)	130 x 50.5 x 55.5 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	106 g
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Webcam
- Gebruikershandleiding

- USB-C-naar-USB-A-kabel (150 cm)
- USB-A / USB-C-adapter

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina
i–tec.pro. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 03-02-2026 13:48:11