27-calowy monitor QHD IPS z cienką ramką z czterech stron, ergonomiczną podstawą i hubem USB

Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności, monitor ProLite XB2793QSU pomaga zachować koncentrację i efektywność przez cały dzień. Rozdzielczość QHD (2560×1440) na ekranie o przekątnej 27 cali zapewnia więcej miejsca do pracy, umożliwiając wyświetlanie dokumentów obok siebie, precyzyjną edycję lub jednoczesne otwieranie wielu aplikacji, a wszystko to w ostrym szczególe.

Panel IPS zapewnia żywe kolory i stałą klarowność obrazu pod każdym kątem. Technologia eliminująca migotanie i reduktor niebieskiego światła zwiększają komfort dla oczu podczas długich sesji.

Ultracienka ramka z czterech stron nadaje monitorowi czysty, nowoczesny wygląd i sprawia, że idealnie nadaje się on do konfiguracji z wieloma monitorami. Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości, nachylenia, obrotu i obrotu w celu zapewnienia większego komfortu przez cały dzień. Wbudowane głośniki, dwuportowy hub USB, wejścia HDMI i DisplayPort oraz gniazdo słuchawkowe pomagają zmniejszyć bałagan na biurku.

Dzięki rejestracji w programie EPEAT i zgodności z TCO model XB2793QSU łączy w sobie niezawodną wydajność z odpowiedzialnym zużyciem energii.

Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.

Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkowania

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.

Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z 4 stron
Przekątna	27", 68. 5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 112kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: (środek) zasilanie/menu, w górę/wybór sygnału, w dół, w lewo/podmenu, w prawo/głośność
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), rgulacje audio (głośność, wycisz)
Wbudowane głośniki	2 x 2W

Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	360°; 180° w lewo; 180° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	613 x 404 (548) x 224.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	691 x 442 x 142mm
Waga (bez pudła)	5.7kg
Waga (z pudłem)	8.1kg
Kod EAN	4948570126781

GALERIA

iiyama
ProLite
XB2793QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W

iiyama
ProLite
XB2793QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W

iiyama
ProLite
XB2793QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W

iiyama
ProLite
XB2793QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W

iiyama
ProLite
XB2793QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W

iiyama
ProLite
XB2793QSU
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
SLIM BEZEL
15cm
2x2W



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**