Switch KVM de 4 Puertos DisplayPort con Mouse Roaming - KVM con Función de Ratón Itinerante - Multiview - Imagen en Imagen - 4K60 - Hub USB 3.0 - Control por Teclas de Acceso Rápido - TAA

ID del Producto: P4AD122M-KVM-SWITCH



Optimice los flujos de trabajo complejos gestionando hasta cuatro ordenadores DisplayPort desde un solo teclado, ratón y pantalla. Con soporte para una resolución real de 4K a 60 Hz (4:4:4), este KVM multivisión ofrece un texto nítido y unas imágenes precisas en estaciones de trabajo Windows, macOS y Linux.

Mantenga una visión completa y reaccione más rápido al ver varios sistemas a la vez. Los modos de visualización flexibles, que incluyen Quad-View, Picture-in-Picture (PiP) y Picture-by-Picture (PbP), le permiten monitorizar y comparar las cuatro fuentes.

Muévase sin problemas entre sistemas utilizando el roaming del ratón sin latencia y sin apagado de pantalla. La salida de vídeo continua mantiene todos los sistemas visibles en todo momento, lo que elimina los retrasos causados por el cambio o la espera de los ciclos de escaneo automático, reduciendo las interrupciones en las salas de control, los entornos industriales y otras operaciones en las que el tiempo es un factor importante.

Adapte el KVM a su entorno con múltiples métodos de conmutación. Utilice los botones del panel frontal, las teclas de acceso rápido del teclado, el ratón itinerante, los botones laterales del ratón o el control serie a través de RJ-11 o USB-C para permitir el uso manual, la gestión remota o los flujos de trabajo automatizados.

Duplique la salida KVM en dos pantallas simultáneamente utilizando DisplayPort y HDMI. Utilice un monitor de escritorio local para el control manual mientras muestra la misma vista en un televisor de pared más grande para la supervisión o la visibilidad del equipo. Esta salida de doble consola mejora la visibilidad, la colaboración y la redundancia sin necesidad de divisores externos ni hardware adicional.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Ideal para salas de control y centros de operaciones de red que necesitan supervisar y gestionar varios sistemas simultáneamente

• Diseñado para entornos industriales y de seguridad en los que la conmutación sin latencia, la salida de vídeo continua y los métodos de control flexibles son fundamentales para mantener el conocimiento del sistema en tiempo real

• Para usuarios o administradores que necesitan una estación de trabajo local para el control manual, al tiempo que reflejan la misma vista en una pantalla más grande para la supervisión o la colaboración del equipo

Características

• Conmutador KVM Multivisión de 4 Puertos: Controle hasta cuatro ordenadores con DisplayPort utilizando un teclado USB, un ratón y un monitor DP - 4K a 60 Hz (4:4:4) - Compatible con Windows, macOS y Linux

• Múltiples Modos de Visualización para una Productividad Máxima: Mejore la eficiencia al visualizar hasta cuatro ordenadores a la vez utilizando los modos Pantalla completa, Cuádruple vista, Imagen en imagen (PiP) e Imagen por imagen (1+3 o 3+1 PbP)

• Cambio de Ratón sin Interrupciones y sin Retrasos: Conmute entre ordenadores conectados mediante la función de roaming del ratón, sin apagado de pantalla ni latencia - La salida de vídeo continua mantiene la fluidez de los flujos de trabajo

• Adapte el Cambio a Cualquier Flujo de Trabajo: Cambie de sistema mediante los botones del panel frontal, teclas de acceso rápido, desplazamiento del ratón, los botones laterales del ratón o control serie a través de RJ-11 o USB-C

• Salidas de Vídeo de Doble Consola para una Mayor Flexibilidad: Visualice simultáneamente la misma salida KVM en dos monitores (1x DP / 1x HDMI) sin necesidad de hardware adicional, lo que mejora la visibilidad, la colaboración y la redundancia

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	1
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB de 5Gbps
Pantalla Plana Soportada	Sí
MTBF	130.000 Horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	3 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - DisplayPort
	1 - Conector de Alimentación Barril (Tamaño M, OD:

		5,50, ID: 2,10)
		1 - HDMI
		1 - USB 2.0 Type-C
		1 - RJ-11
	Conectores del Host	4 - DisplayPort
		4 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Software		
	Compatibilidad OS	No Requiere de Controladores ni Software
Observaciones / Requisitos		
	Nota	La función Mouse Roaming solo funciona en los modos Quad View y Picture-by-Picture (PbP)
		La función de escaneo automático solo funciona en modo de pantalla completa
Indicadores		
	Indicadores LED	4 - LED de Conexión Anfitrión:
		Verde: Indica que se detecta una Conexión Anfitrión
		Rojo: Indica cuando el Puerto de PC se selecciona para Visualizar la Consola
		Azul: Indica cuando el Puerto de PC se selecciona para Mostrar Imagen-en-Imagen (PiP)
		1 - LED de Estado:
		Verde Sólido: El switch KVM está encendido
		Apagado: El switch KVM no está recibiendo potencia
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC

	Corriente de Entrada	1.0A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	3A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	36W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0% ~ 80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Acero
	Longitud del Producto	8.7 in [220 mm]
	Ancho del Producto	5.1 in [130 mm]
	Altura del Producto	1.6 in [40 mm]
	Peso del Producto	37.1 oz [1050 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	9.3 in [23.5 cm]
	Ancho de la Caja	14.4 in [36.5 cm]
	Altura de la Caja	3.0 in [7.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.6 lb [1.6 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Switch KVM
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/EU/UK/ANZ)
		1 - Juego de Patas de Goma
		1 - Documentación del Producto
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.