Cable de Montaje en Panel USB-A de 2m - Alargador USB Macho a Hembra - Cable Adaptador Extensor USB de 5Gbps

ID del Producto: USBPNLAFAM2M



Este cable de extensión USB-A a USB-A para montaje en panel le permite reubicar un puerto USB de 5 Gbps (USB 3.0/3.2 Gen 1) para facilitar el acceso y lograr configuraciones de sistema más ordenadas. Con una cubierta de TPE flexible y un conector hembra con montaje por tornillos, está diseñado para una instalación segura en paneles, carcasas y estaciones de trabajo.

El conector hembra USB-A para montaje en panel incluye bridas de fijación integradas con tornillos para mantener el puerto firmemente en su sitio en entornos propensos a vibraciones o de uso intensivo. Esto proporciona un punto de conexión uniforme y accesible para periféricos sin necesidad de acceder a la parte posterior del sistema.

Al reubicar los puertos USB de uso frecuente en un panel fijo, el cable USB para montaje en panel ayuda a reducir la tensión repetida sobre los puertos del equipo host. Esto lo hace idóneo para sistemas de uso público, como quioscos o estaciones de trabajo compartidas, así como para salas de reuniones donde se requiere un acceso USB controlado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• Añada Un Puerto USB 5 Gbps Montado En Panel: Amplía USB 5 Gbps en 2m con un puerto USB-A hembra de panel – Integración limpia en placas, paneles de rack y puestos – Acceso externo sencillo

• Diseño De Conector Seguro Atornillado: Puerto USB-A hembra con bridas y tornillos para conexión fija en uso intensivo o vibración – Cubierta TPE flexible resiste curvaturas cerradas y cumple RoHS

• Mantenga El Rendimiento USB 5 Gbps: Garantiza el rendimiento USB 5 Gbps (USB 3.0/3.2) y carga de 15 W para periféricos como almacenamiento externo, capturadoras, cámaras y adaptadores de red USB

• Mejore el Acceso Y Reduzca Desgaste de los Puertos: Reubique puertos USB-A a un panel accesible – Reduzca la tensión en puertos del equipo anfitrión y simplifique el diseño – Ideal para quioscos o salas de reuniones con acceso USB controlado

• La Elección Del Profesional De Informática: Cables de extensión USB para rendimiento constante y fiabilidad en entornos profesionales – Asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Active or Passive Adapter	Pasivo
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	Conector B	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR 10%-90%
Características Físicas		

	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	24/28 AWG
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Cable OD	0.2 in [5.5 mm]
	Longitud del Producto	79.2 in [2012.2 mm]
	Ancho del Producto	1.5 in [38 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [12.7 mm]
	Peso del Producto	3.2 oz [91.7 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
	Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [2.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [123.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable de Montaje en Panel USB-A de 2m - M/H

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.