EcoTank ET-2921



FICHE TECHNIQUE



Idéale pour réduire les coûts d'impression, cette imprimante Jet d'Encre A4 est équipée de réservoirs d'encre rechargeables et de fonctionnalités telles que le Wi-Fi et un écran LCD.

Économisez jusqu'à 95 % sur les coûts de l'encre* avec les imprimantes EcoTank sans cartouches d'Epson. Fournie avec jusqu'à 3 ans d'encre inclus*, ses réservoirs d'encre intégrés sont faciles à remplir grâce aux bouteilles d'encre spécialement conçues. Avec son design particulièrement compact et ses fonctions de connectivité flexibles, cette imprimante multifonction est idéale pour les personnes qui recherchent des impressions de haute qualité de manière constante et un coût par page incroyablement faible.

Dites adieu aux cartouches

EcoTank offre une impression à domicile simple : les réservoirs d'encre ultra haute capacité sont facilement rechargeables et les bouteilles sont dotées d'un détrompeur pour ne plus se tromper de couleur en remplissant le réservoir. Avec l'affichage du niveau de l'encre en façade, il est facile de savoir quand une recharge est nécessaire.

Économies à long terme

Cette solution d'impression économique, qui vous permet d'économiser jusqu'à 95 % sur vos coûts d'impression*, est livrée avec jusqu'à 3 ans d'encre*. Un jeu de bouteilles d'encre permet d'imprimer jusqu'à 4 700 pages en monochrome et 7 500 pages en couleur*, soit l'équivalent de jusqu'à 63 cartouches d'encre !*

Petite, mais riche en fonctionnalités

Grâce à un bac papier arrière de 100 feuilles, à l'impression photo sans marge (jusqu'au format 10 × 15 cm) ainsi qu'à des vitesses d'impression élevées pouvant atteindre 11 pages par minute*, vous pouvez effectuer rapidement plusieurs tâches en toute simplicité. Parmi ses autres avantages, citons un écran LCD convivial de 3,7 cm, la compatibilité avec Apple AirPrint et une fonction intelligente de réglage de la qualité d'impression qui permet d'obtenir des résultats stables et de haute qualité.

Conçue pour durer

Grâce à la technologie d'impression Zéro Chaleur, la durée de vie de la tête d'impression est la même que celle de l'imprimante*, ce qui réduit le nombre de remplacements de pièces ainsi que la consommation électrique par rapport aux imprimantes laser*. Conçue pour éviter l'obstruction des buses, cette imprimante très résistante est livrée avec une garantie standard de 50 000 pages (ou 1 an)*.

Flexibilité moderne

Grâce à son design ultracompact et à sa connectivité Wi-Fi et Wi-Fi Direct, vous pouvez facilement intégrer cette imprimante multifonction à votre installation et imprimer depuis les appareils mobiles, tablettes et ordinateurs portables*. Avec une prise en charge améliorée des réseaux Wi-Fi maillés, le Wi-Fi de cette imprimante est optimisé pour assurer une connexion fiable et stable et vous offrir une expérience d'impression sans souci.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Économisez jusqu'à 95 % sur le coût de l'encre* grâce aux réservoirs d'encre rechargeables**
  Une impression simplifiée et l'équivalent de jusqu'à 63 cartouches dans un jeu de bouteilles*
- **Jusqu'à 3 ans d'encre inclus dans la boîte***
  Un jeu de bouteilles d'encre simples à utiliser vous permet d'imprimer jusqu'à 4 700 pages en monochrome et 7 500 pages en couleur*
- **Imprimante peu encombrante, au moins 25 % plus petite que les modèles concurrents***
  Économisez un espace précieux sans compromis sur les performances. Cette solution tout-en-un ultra-compacte, avec écran LCD, garantit une impression, une copie et une numérisation A4 de haute qualité.
- **La connexion sans fil fiable vous permet d'imprimer où que vous soyez**
  Le Wi-Fi est optimisé afin d'assurer une connexion fiable et stable pour une impression sans stress. De plus, avec l'application Epson Smart Panel, la configuration, la surveillance et l'impression mobile sont un jeu d'enfant.
- **Le système simple de réservoir d'encre vous permet de recharger à partir de bouteilles**
  Les détrompeurs sur les bouteilles EcoTank garantissent un rechargement sans difficulté
- **Les imprimantes à réservoir d'encre les plus vendues au monde***
  Plus de 100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression Epson Micro Piezo™
Taille de goutte minimale	3 pl
Technologie de l'encre	Encre à base de colorants
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
IMPRESSION	
Nombre de couleurs	4 couleurs
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	11 pages/min Monochrome, 6 pages/min Couleur, 69 Secondes par photo de 10 x 15 cm
Vitesse d'impression maximum	33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 27 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)
Couleurs	Noir [Dye], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye]
Capacité de couleurs	Noir [65ml], Cyan [65ml], Jaune [65ml], Magenta [65ml]
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	
NUMÉRISATION	
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
GESTION DU PAPIER	
Nombre de bacs papier	1
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Letter, Legal, Défini par l'utilisateur
Recto/verso	Manuel
Capacité des magasins papier	100 Feuilles Standard
Gestion des médias	Impression sans marge (jusqu'au format 10 x 15 cm)
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,5 W (mode veille), 6 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/semaine
Dimensions du produit	361 x 317 x 162 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,2 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier, 50.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici. Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CL63405
Code EAN	8715946741475
Pays d'origine	Philippines

CONTENU DE LA BOÎTE

- Quatre bouteilles d'encre individuelles de 65 ml (N,C,J,M)
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Document de garantie

COMPATIBILITÉ DES BOUTEILLES D'ENCRE

● 104
● 104
● 104
● 104
● ● ● ● 104



DONNÉES D'AUTONOMIE DES BOUTEILLES D'ENCRE



	●	● ● ●
Inclus	3.600 pages*	6.500 pages*
Recharge	4.700 pages*	7.500 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Voir epson.fr/ecotankfootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2026-04-30