WorkForce ES-590W

DATASHEET / BROCHURE



Arbejd hurtigt, smart, og hold din virksomhed organiseret med WorkForce ES-590W. Med A4 auto-duplexscanning og 100-siders automatisk arkføder kan du lynhurtigt scanne dine dokumenter. Udfør opgaver hurtigt og nemt med Wi-Fi-tilslutning og det store 10,9 cm kontrolpanel på touchskærmen.

Hold din virksomhed organiseret med denne hurtige, A4 auto-duplexscanner med automatisk arkfødning. Ved at bruge den store 10,9 cm skærm og Wi-Fi kan du gemme dine dokumenter direkte, hvor de skal være. Arbejd hurtigt og smart med forvalg, som kan indstilles på forhånd.

Smart, intuitiv software inkluderet
Den medfølgende Windows- og macOS-software gør det nemt at scanne til netværksmapper, cloud-konti og til e-mail.

Spar tid
Spar tid, når du opretter filer af høj kvalitet, samtidig med at du beskytter dokumenterne. Med forbedret papirbeskyttelsesfunktionalitet, registrering af snavs på glas og en ultralyds dobbeltfødesensor kan du være sikker på, at dokumenter og billeder scannes til højeste kvalitet uden behov for at skulle scanne igen.

Fleksibel scanning
Intelligente farve- og billedjusteringer - automatisk beskæring, skævhedskorrektion, fjernelse af tom side og baggrund med Epsons billedbehandlingsteknologi. Dobbeltsidet scanning i en enkelt arbejdsgang, 100-arks automatisk dokumentføder og scanningshastigheder på 45 spm/90 bpm* betyder, at du kan fuldføre dit arbejde hurtigt og spare tid.

Intelligent
Scan direkte fra scannerens touchskærm og skab tilpasselige forudindstillinger og layouts uden behov for en computer. Du kan også scanne og dele via din PC eller Mac med Epson ScanSmart-softwaren eller bruge din telefon eller tablet med Epson Smart Panel-appen. Den medfølgende OCR-software gør det nemt at oprette søgbare PDF'er og redigerbare Microsoft Office-dokumenter som Excel, Word og PowerPoint.

Tryghed
Scan alt mellem 27-413 gsm, inklusive kvitteringer, visitkort, prægede plastikkort og mere, og producer digitale filer i høj kvalitet.

Pålidelig
5.000 siders daglig arbejdscyklus

NØGLEFUNKTIONER

- **Scanningshastighed på 45 spm/90 bpm* og scan begge sider i én arbejdsgang**
  Scan dokumenter effektivt ved brug af den automatiske dokumentføder med 100 ark
- **Fleksibel scanning med Epson ScanSmart-software**
  Eksempelvisning, OCR (optisk tegngenkendelse) og upload gjort nemt
- **Automatisk beskæring, skævhedskorrektion og fjernelse af baggrund**
  Smarte farve- og billedjusteringer med Epsons billedbehandlingsteknologi
- **Scan direkte til cloud, netværksmapper og mail uden en pc**
  Scan trådløst til flere placeringer
- **Brugervenlig 10,9 cm LCD-touchskærm**
  Scan dokumenter hurtigt og nemt med det store kontrolpanel på touchskærmen

EPSON®

WorkForce ES-590W

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Scannertype	Scanner med dokumentføder
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Scanningsområde	215,9 mm x 6.096 mm (vandret x lodret)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (vandret x lodret)
Farvedybde	Indgang: 30 Bits Farve / 8 Bits Monokrom , Udgang: 24 Bits Farve / 8 Bits Monokrom
SCANNERE	
Optical Sensor	CIS (Contact Image Sensor)
Lyskilde	ReadyScan-LED-teknik
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 DPI
SCAN SPEED	
Scanningshastighed	Monokrom:45 Sider/min - Farve:45 Sider/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi, Monokrom:90 Billeder/min - Farve:90 Billeder/min
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Papirvægt	Auto loading: 27 - 413 g/m²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	5.000 Sider
Automatisk dokumentindføring	100 Sider
Dobbeltsidet scanning	Ja
SCANNING FEATURES	
Funktioner	Standalone-drift, RGB farvetab, Avanceret farveudfald/forstærk, Spring tomme sider over, Fordefinerede indstillinger, Automatisk korrektion skæv stilling, Automatisk billeddrejning, Tekstforbedring, Scan to Cloud Storage
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A, PNG
File compression features	Hardware JPEG compression, PDF Compression
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til Microsoft SharePoint®, Scanning til web-mappe, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, USB-hukommelsesenhed
GENERELT	
Energiforbrug	14 Watt (Operation), 6,8 Watt Ready, 0,9 Watt (sleep mode), 0,1 Watt (sluk)
Mål	296 x 169 x 167 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	3,7 kg
Lydtryk	Drift:47 dB (A)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	Wi-Fi Direct, USB-vært, USB 3.2 Gen 1x1, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	B11B288401
Stregkode	8715946745787
Oprindelsesland	Indonesien

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Hovedapparat
- Warranty card
- Opstillingsvejledning
- Strømadapter
- USB 3.0-kable

OPTIONAL ACCESSORIES

- Transportørark
  B12B819051
- Rengøringssæt
  B12B819291
- Roller Assembly Kit
  B12B819671

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/scannerfootnotes

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.