UL Listed Uitschuifbare TV Muurbeugel voor Schermen tot 105" en 80kg, Eenvoudige Toegang Achteraan, Lateraal Verstelbare Beugel, Tot VESA 1000x600

Productcode: 10ULE-TV-WALL-MOUNT



Deze TV muurbeugel ondersteunt TV's tot 105" en 80kg voor vergaderruimtes, klaslokalen en digital signage installaties waar een sterke en stabiele muurbeugel vereist is.

Deze TV beugel is getest en UL 2442 gecertificeerd door UL Solutions en voldoet aan een veiligheidsfactor van 4x de nominale belasting, wat extra zekerheid biedt voor installaties in commerciële en openbare omgevingen

Deze muurbeugel houdt de tv dicht tegen de muur met een profiel van 5,3cm of kan worden uitgeschoven tot 17,2cm om de installatie aan te passen. Deze extra ruimte creëert eenvoudige toegang achteraan voor aanpassingen, onderhoud en kabelmanagement.

Het zijwaarts schuivende ontwerp helpt de TV te centreren op houten stijlen en betonnen of bakstenen muren. VESA compatibiliteit van 200x200 tot 1000x600mm helpt installaties te standaardiseren voor een breed scala aan TV's.

Verstel de kijkhoek nauwkeurig met +10° tot -15° kantelen en +10° tot -10° zwenken voor betere zichtbaarheid in de ruimte.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

• Grote en Zware Schermen Veilig Ophangen: Deze UL Listed TV muurbeugel ondersteunt schermen tot 105" en 80kg en biedt een stabiel montageplatform voor vergaderruimtes, klaslokalen en digital signage

• Monteer met Vertrouwen: Deze TV beugel is getest en UL 2442 gecertificeerd door UL Solutions en voldoet aan een veiligheidsfactor van 4x de nominale belasting, wat extra zekerheid biedt voor installaties in commerciële en openbare omgevingen

• Behoud een Strakke TV-Look met Toegang tot de Achterzijde: Uitschuifbare armen tot 17,2cm bieden eenvoudige toegang voor onderhoud; De TV kan eveneens tot zeer dicht (5,3cm) tegen de muur worden geplaats voor een cleane look

• Centreer de TV op Elke Wand: Wandbeugel met zijwaarts schuivend ontwerp centreert uw TV nauwkeurig op houten stijlen en betonnen of bakstenen muren; Ondersteunt VESA-patronen van 200x200 tot 1000x600 voor brede compatibiliteit met grote displays

• Pas het Scherm aan voor Betere Kijkhoeken: Verstelbare TV beugel maakt nauwkeurige positionering mogelijk met +10° tot -15° kantelen en +10° tot -10° zwenken voor betere zichtbaarheid in de ruimte

---

Hardware		
	Garantiebeleid	5 Years
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Montage-opties	Wandmonteerbaar
	Minimum Profile from Wall	2.1 in [53 mm]
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm
		300x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
		400x300 mm
		400x400 mm
		600x400 mm

		600x600 mm
		800x400 mm
		800x600 mm
		900x600 mm
		1000x600 mm
Prestaties		
	Minimale schermgrootte	55"
	Maximale schermgrootte	105"
	Video Wall	Nee
	Hoogte verstelling	Ja
	Maximum Arm Span	6.8 in [172 mm]
	Kantelen	+10° / -15°
	Pannen	+10° / -10°
	Anti-diefstal	Ja
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
	Lengte product	42.1 in [1070 mm]
	Breedte product	2.1 in [53 mm]
	Hoogte product	13.8 in [350 mm]
	Gewicht product	651.3 oz [18450 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	5.2 in [13.3 cm]

Breedte Verpakking	3.7 ft [1.1 m]
Hoogte Verpakking	3.0 in [7.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.9 lb [6.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - TV Mounting Assembly, Right
	1 - TV Mounting Assembly, Left
	2 - horizontale steunen
	2 - verticale steunen
	1 - waterpas
	1 - 4 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	1 - steeksleutel
	4 - M6 x 8 mm schroeven
	4 - M6 x 14 mm schroeven
	4 - M8x16mm Schroeven
	4 - M6 x 30 mm schroeven
	4 - M8x35mm Schroeven
	4 - onderlegringen
	4 - korte afstandsringen
	4 - lange afstandsringen
	6 - Schroeven voor wandmontage
	6 - wandankers
	6 - Sluitringen voor wandmontage

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.