Cable Ethernet Cat6A S/FTP RJ45 Para Exteriores Snagless de 15m - Latiguillo de Red Sin Enganches - 23AWG Cobre Puro - 500MHz - Resistente a UV - Negro

ID del Producto: C6APATCHUV15MBK



Consiga una conectividad de 10 Gbps para equipos de red de exteriores con este cable Ethernet Cat6A S/FTP blindado y antienredos para exteriores. Diseñado para instalaciones en exteriores, proporciona datos a alta velocidad y alimentación a conmutadores, puntos de acceso, cámaras IP y otros dispositivos de exterior.

El cable Ethernet Cat6A cuenta con conectores chapados en oro de 50 micras sin enganches que garantizan un ajuste preciso, lo que minimiza el desgaste y la degradación de la señal. Su cubierta exterior con clasificación CMX está diseñada para soportar la exposición a la luz solar y a los elementos ambientales, lo que lo hace adecuado para tendidos exteriores y conexiones entre edificios donde se requiere cableado apto para exteriores.

Nuestros cables Cat6A sin enganches están diseñados para ofrecer un rendimiento duradero. La construcción de par trenzado blindado y laminado (S/FTP) de 4 pares utiliza cable de cobre puro de 23 AWG para mejorar la conductividad y reducir la resistencia, lo que garantiza una transmisión fiable y una pérdida de señal mínima. El cableado de cobre puro ofrece características de rendimiento constantes en diferentes entornos. Cada par está blindado con lámina de aluminio-mylar y trenza de cobre estañado para una mayor protección contra las interferencias electromagnéticas (EMI).

Ideal para aplicaciones de red en exteriores, este cable de conexión Cat6A blindado es compatible con el rendimiento 10GBASE-T y suministra hasta 100 W para dispositivos PoE++. Proporciona conectividad y alimentación fiables a conmutadores PoE para exteriores, puntos de acceso inalámbricos, cámaras de vigilancia y otros dispositivos periféricos expuestos a las condiciones ambientales. La retrocompatibilidad con los estándares Cat 6 y Cat 5/5e garantiza una integración perfecta en la infraestructura de red de cobre existente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Amplíe la conectividad de red 10G de alta velocidad a dispositivos instalados en entornos exteriores

• Proporcione datos fiables y alimentación PoE++ a los equipos de red exteriores

• Proporcione conectividad protegida en entornos expuestos a las inclemencias meteorológicas y a interferencias eléctricas

Características

• Implemente Conexiones Ethernet Para Exteriores: Cable patch Cat6A resistente a UV para cámaras IP exteriores, tomas de red y puntos de acceso - Cubierta CMX resiste UV en canalizaciones exteriores - Ideal para instalaciones permanentes

• Garantice una Transmisión 10G Estable: Contactos RJ45 chapados en oro de 50 micras para ajuste preciso y baja pérdida de inserción - Cobre macizo 23 AWG con apantallado S/FTP y malla de cobre estañada minimiza EMI - Rendimiento constante de 10 Gbps

• Cable Apto para Exteriores y Conforme a las Normas: Rendimiento Cat6A garantizado de hasta 500 MHz con un cable de tipo CMX apto para exteriores que cumple con ANSI/TIA-568.2-D, garantizando un uso seguro en entornos residenciales y al aire libre

• Conecte Terminales PoE Para Exteriores: Alimenta dispositivos de seguridad, cartelería LED y estaciones VoIP/intercom hasta 100 W PoE++ (IEEE 802.3bt Type 4) desde switch PoE - Ideal para enlaces entre edificios con alimentación y datos

• La Elección Del Profesional De Informática: Diseñados para fiabilidad en despliegues edge y on-prem – Cables probados en laboratorio y en campo para integración y máxima disponibilidad – Asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4-Pair S/FTP
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC

	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
	Estándar de Cableado	TIA/EIA-T568B
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
	Clasificación de Cables	CAT6a - 500 MHz
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-20°C ~ 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C ~ 30°C (32°F to 86°F)
	Humedad	HR <60%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	23 AWG
	Tipo de conductor	Cobre macizo
	Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
	Cable OD	0.3 in [7.2 mm]
	Longitud del Producto	590.6 in [1500 cm]
	Ancho del Producto	0.5 in [11.6 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.2 mm]
	Peso del Producto	28.7 oz [812 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	11.8 in [30.0 cm]
	Ancho de la Caja	13.8 in [35.0 cm]

	Altura de la Caja	1.8 in [4.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Cat6A para Exteriores

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.