# WorkForce DS-71000WN

## DATENBLATT / BROSCHÜRE

Der DS-71000WN A3 Flachbett-Scanner bietet eine umfassende Lösung für effizientes, zuverlässiges, sicheres und benutzerfreundliches Scannen von Dokumenten.

Dieser netzwerkfähige DIN A3-Scanner mit Open-Platform-Kompatibilität eignet sich ideal für Unternehmen, die Wert auf schnelles, vielseitiges und sicheres Scannen von Dokumenten legen. Die fortschrittlichen Funktionen und die nahtlose Integration mit Lösungen von Epson oder Drittanbietern machen sie zu einem Gewinn für alle Unternehmen, die
ihre Produktivität, Effizienz und Dokumenten-Management-Prozesse verbessern möchten.

**Für offene Plattformen kompatibler A3 Business Scanner**
Der DS-71000WN erlaubt eine nahtlose Einbindung mit Epson oder den Softwarelösungen von Drittanbietern. Der Scanner wird Teil einer umfassenden Dokumentenverwaltungslösung und lässt sich nahtlos mit anderen Druckern und Geräten integrieren.

**Schnell scannen – Zeit sparen**
Digitalisieren und verarbeiten Sie große Mengen an Dokumenten schnell und sicher. Der DS-71000WN zeichnet sich durch Scangeschwindigkeiten von bis zu 70 Seiten/Minute (140 Bilder/Min.) aus und verfügt über einen automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für 150 Blätter.

**Netzwerkfähig**
Der DS-71000WN-Scanner kann von mehreren Benutzern an ihren eigenen Arbeitsplätzen gemeinsam genutzt werden. Die LCD-Anzeige ermöglicht die Bedienung direkt am Scanner, ohne Computer. Mehrere Benutzer können Dokumente von ihren eigenen Workstations oder direkt am Scanner scannen und so Produktivität und Effizienz steigern.

**Beeindruckende Medienhandhabung**
Scannen Sie Dokumente in unterschiedlichen Größen und Stärken bis hin zu DIN A3. Unternehmen profitieren außerdem von der automatischen Farberkennung, der Textoptimierung, der Kantenkorrektur und der Entfernung der Lochung.

## PRODUKTMERKMALE

- **High-Speed**
  Scangeschwindigkeiten von bis zu 70 Seiten/Min. (140 Bilder/Min.)
- **Netzwerkanschlussmöglichkeit**
  Die integrierte Netzwerkschnittstelle bedeutet, dass mehrere Benutzer jeden Scanner gemeinsam nutzen können. Mit dem LCD-Display kann der Scanner ohne Computer bedient werden.
- **Medienvielfalt**
  Scannen Sie jedes Dokument von DIN A3 bis zum Briefmarkenformat. Der DS-71000WN verfügt außerdem über einen automatischen Dokumenteneinzug für 150 Seiten, der das schnelle Scannen mehrerer Seiten (DIN A3 und DIN A4) ermöglicht.
- **Geräteflexibilität**
  PC- und Mac-Software ermöglichen die vollständige Steuerung des Scanners und der Scan-Ziele.
- **Einfache Bedienung**
  Intuitiver LCD-Touchscreen
- **Kompatibel mit offenen Plattformen**
  Nahtlose Integration mit Lösungen von Epson und Drittanbietern

WorkForce DS-71000WN

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **TECHNIK** | |
| Scannertyp | Flachbett-Scanner, Einzelblatt-Scanner |
| Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs | 148 mm x 105 mm (horizontal x vertikal) |
| Maximale Dokumentengröße ADF | 3.556 mm x 297 mm (horizontal x vertikal) |
| Papierformate | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A7, Visitenkarten, Plastikkarten, Benutzerdefiniert, Benutzerdefinierte Breite und Länge, Passport, envelope, Booklet |
| Farbtiefe | Eingang: 30 Bits Farbe , Ausgang: 24 Bits Farbe |
| Ultraschallsensor | JA |
| Kategorie | Mittlere Arbeitsgruppe, Abteilung, Netzwerk und WLAN, Hohe Kapazität |
| **SCANNER** | |
| Lichtquelle | Weiße LED |
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale:10,9 cm |
| **SCANGESCHWINDIGKEIT** | |
| Scan-Geschwindigkeit | Schwarzweiß:70 Seiten/Min - Farbe:70 Seiten/Min gemessen mit Größe: A4 , auflösung: 300 dpi, Schwarzweiß:140 Bild/Min. - Farbe:140 Bild/Min. gemessen mit Größe: A4 , auflösung: 300 dpi |
| **PAPIERSPEZIFIKATIONEN** | |
| Automatischer Dokumenteneinzug | Beidseitiges Scannen in einem Durchgang |
| Zuverlässigkeit max. Scanvolumen pro Tag | 11.200 Seiten |
| Automatischer Dokumenteneinzug | 150 Seiten |
| **SCANFUNKTIONEN** | |
| Features | Standalone-Betrieb, Erweiterte Farbausblendung/Optimierung, Leere Seiten überspringen, Lochentfernung, Automatische Schieflagenkorrektur, Automatische Schwarzweiß/Farbe Erkennung, automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Kantenglättung, Unscharf maskieren, Entrasterung, Buchrückenkorrektur, Automatische Ordnererstellung, Barcode-Erkennung, Zonenbezogene OCR-A und B-Unterstützung, Automatische/manuelle Job-Trennung, Scan to Cloud Storage |
| Ausgabeformate | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A, JPEG (Farbe/Graustufen), PDF (Farbe/Graustufen), PNG, docx, xlsx, pptx |
| Dateikomprimierungsfunktionen | PDF-Komprimierung, JPEG-Komprimierung |
| Erweiterte dokumenten-integration | Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner, Scannen nach USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro |
| **KONNEKTIVITÄT** | |
| Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1x1, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-Host, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r |
| **Netzwerkschnittstellenmodul** | Integriert |
| **ALLGEMEINES** | |
| Abmessungen | 555 x 604 x 257 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |

## LIEFERUMFANG

- Netzteil
- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Warranty card
- USB-3.0-Kabel
- Cleaning cloth
- Stromkabel

## LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | B11B284401 |
| Barcode | 8715946737386 |
| Ursprungsland | Indonesien |

OP Epson Solutions Suite

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2026-06-26

EPSON®