EcoTank L3310

KARTA PRODUKTU



Ta drukarka atramentowa A4 z możliwością uzupełniania zbiorników na atrament oraz funkcjami kopiowania i skanowania jest idealna dla każdego, kto szuka taniego rozwiązania do drukowania.

Oszczędzaj do 95% na kosztach drukowania* dzięki drukarkom Epson EcoTank bez kartridżów. Dzięki zapasowi atramentu nawet na 3 lata* wbudowane pojemniki na atrament są łatwe do napełniania dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom z atramentem. Dzięki wyjątkowo kompaktowej budowie jest to idealna drukarka dla każdego, kto wymaga wysokiej, niezmiennej jakości druku przy jego bardzo niskim koszcie za stronę.

Pożegnaj kartridże
Drukarka EcoTank zapewnia bezproblemowe drukowanie w domu — pojemniki na atrament o dużej pojemności można bezproblemowo uzupełniać, a butelki z blokadą zaprojektowano tak, aby kolory nie zostały pomieszane. Wskaźnik poziomu atramentu znajduje się z przodu urządzenia, wyraźnie informując użytkownika, kiedy należy go uzupełnić.

Nieustanne oszczędzanie
Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 95% na kosztach druku* i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata*. Jeden zestaw butelek z atramentem umożliwia wydrukowanie do 8300 stron w trybie czarno-białym oraz 6500 stron w kolorze*, co odpowiada 63 kartridżom z atramentem!*

Mała, ale pełna funkcji
Tylny podajnik papieru na 100 arkuszy, drukowanie zdjęć bez marginesów (do formatu 10 cm × 15 cm) i duża szybkość drukowania sięgająca 11 stron na minutę* ułatwiają wykonywanie różnych zadań. Dodatkowe korzyści to kopiowanie i skanowanie oraz funkcja inteligentnej regulacji jakości druku, która pomaga zapewnić spójne, wysokiej jakości wydruki.

Stworzona, by trwać
Technologia druku niewymagająca użycia ciepła oznacza, że zintegrowana z drukarką głowica będzie działać przez cały okres eksploatacji drukarki*, dzięki czemu nie trzeba będzie wymieniać części, a pobór mocy będzie mniejszy niż w przypadku drukarek laserowych*. Ta bardzo trwała drukarka została zaprojektowana z myślą o zapobieganiu zatykaniu się dysz i jest objęta standardową gwarancją na 50 000 arkuszy (lub 1 rok)*.

KLUCZOWE CECHY

- **Zaoszczędź do 95% na kosztach drukowania* dzięki zbiornikom na atrament z możliwością napełniania**
  Bezproblemowy i wygodny druk dzięki jednemu zestawowi butelek z atramentem odpowiadających 63 kartridżom*
- **W zestawie atrament nawet na 3 lata***
  Dołączony zestaw łatwych do napełniania butelek z atramentem pozwala wydrukować do 8300 stron w czerni i 6500 stron w kolorze*
- **Niewielka drukarka, co najmniej o 25% mniejsza niż konkurencyjne modele***
  Oszczędzaj cenne miejsce bez uszczerbku dla wydajności. To wyjątkowo kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne zapewnia wysokiej jakości drukowanie, kopiowanie i skanowanie w formacie A4.
- **Prosty, bezproblemowy system stałego zasilania w atrament pozwala na uzupełnianie zbiorników z butelek**
  System butelek z blokadą EcoTank to brak bałaganu
- **Idealna do każdego zadania drukowania w domu**
  Drukowanie dokumentów kolorowych w formacie A4 i zdjęć bez marginesów (do formatu 10 cm × 15 cm) z dużą szybkością drukowania do 11 stron na minutę*
- **Najlepiej sprzedające się drukarki ze stałym zasilaniem w atrament***
  Ponad 100 milionów drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson
Minimalna wielkość kropel	3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Atrament wodny
Rozdzielczość drukowania	5.760 x 1.440 DPI
Konfiguracja dysz	180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor
Wydajność	Dom
DRUKOWANIE	
Liczba kolorów	4 kolory
Szybkość druku ISO/IEC 24734	11 Str./min. Monochromatyczny, 6 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm
Maksymalna szybkość druku	33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 27 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Kolory	Czarny [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing.	
SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	1
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Użytkownika, B6
Dwustronne	Ręczna obsługa
Pojemność tacy na papier	100 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Drukowanie bez marginesów (do 10 x 15 cm)
INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,4 W (tryb uśpienia), 5 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,04 kWh/week
Wymiary produktu	361 x 317 x 162 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	4,1 kg
Poziom hałasu	5,3 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM - 39 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Colour	Black
INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CL61401
Kod kreskowy	8715946741246
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	4 szt.

EcoTank L3310

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja montażu

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

● 103
● 103
● 103
● 103
● ● ● ● 103

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

	●	● ● ●
W zestawie	Liczba stron: 8.300*	Liczba stron: 6.500*
Wymiana	Liczba stron: 4.700*	Liczba stron: 7.500*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Sprawdź na epson.pl/ecotankfootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2026-05-15