ExpertBook P1

Réf : 90NX0881-M03J20



Renforcez votre efficacité, où que vous soyez







Caractéristiques Principales

FORMAT	Portable
ÉCRAN	15.6 FHD 1920X1080 16:9 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Intel® Core™ 3 100U 1.2GHz / Boost 4.7GHz
MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE	DDR5 16GB (16GB DDR5 SO-DIMM)
STOCKAGE INSTALLÉ	256GB 2280 PCIE G4 SSD
CARTE GRAPHIQUE	Intel UHD Graphics
LECTEUR OPTIQUE	Aucun
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows 11 Pro

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN		15.6 FHD 1920X1080 16:9 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View
PROCESSEUR	Fréquence	1.2GHz / Boost 4.7GHz (6 Cores / 8 Threads / 10M Cache)
	Architecture	Intel Raptor Lake Refresh
COULEUR		LCD Cover: Misty Grey, Plastic
EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S)		2x DDR5 SO-DIMM slots;1x M.2 2230 PCIe 4.0x4;1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
WEBCAM(S)		Front: 720p HD camera;Rear: -;With privacy shutter;World-Facing: -
CONNEXION(S) SANS FIL		Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | Bluetooth 5,4
CONNECTIQUE		2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ; 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery ; 1x HDMI 1.4, up to 3840x2160p/30Hz ; 1x 3.5mm Combo Audio Jack ; 1x RJ45 Gigabit Ethernet
CLAVIER		Chiclet Keyboard with Num-key - N/A - Pavé tactile
SÉCURITÉ		FingerPrint - BIOS Booting User Password Protection - BIOS setup user password - HDD User Password Protection and Security - Support
ALIMENTATION		Batterie 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | W/O ADAPTER & W/O POWER CORD. For optimal performance, we recommend using ASUS USB-C charger that supports USB Power Delivery (PD) with a minimum output of 65W.
ACCESSOIRES INCLUS		0
GARANTIE		24 mois en enlèvement et retour sur site (Pick Up & Return PUR)
INFOS & LOGISTIQUE	Poids & Dimensions	1.627 Kg / 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78")
	Code EAN & Modèle	4711636615112 | P1503CVA-S73052X
	Indice de réparabilité	9,3

Options & Accessoires

EXTENSION(S) DE GARANTIE & ACCESSOIRES OPTIONNELS	ASUSCARE-NB-PUR3	Enlèvement J+1 et retour sur site - PUR 3 ans
	ASUSCARE-NB-OSS3	Intervention sur site J+1 - LOSS/NBD 3 ans
	ASUSCARE-EXPERTBOOK-3OSSLADP	
	DC300 3 DISPLAY USB-C DOCK/EU	
	ASUS SIMPRO DOCK 2 Thunderbolt	
	AC65-00(AD10380)/EU	

ASUS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à son offre à tout moment et sans préavis. ASUS ne peut être tenu responsable de toutes erreurs typographiques. ASUS ne peut être tenu responsable de tout dommages résultant d'une modification de la configuration d'origine.