Panel de Parcheo Blindado 1U de 24 Puertos Cat6A - Panel Ethernet STP RJ45 de Montaje en Rack - Punch Down 110 - Panel de Parcheo RJ45 de Impacto

ID del Producto: C6APANELSTP241UPD



Optimice las configuraciones de red montadas en rack con este panel de conexión Cat6A blindado de 24 puertos y 1U con terminación punch-down 110. El panel de conexión blindado proporciona una solución segura y profesional para la terminación de cableado Cat6A en racks estándar de 19 pulgadas.

El panel de conexión blindado 110 es ideal para instalaciones de red permanentes e incorpora contactos Krone/110 IDC para una terminación vertical limpia de cableado Cat6A de hilo sólido STP de 23-26 AWG. Los contactos de bronce fosforoso chapados con 50 micropulgadas de oro duro mantienen una integridad de señal constante. Las etiquetas de cableado duales T568A/B permiten una terminación precisa y reducen los errores de cableado. El panel de conexión cuenta con la certificación UL de seguridad eléctrica en entornos de redes empresariales.

El conjunto del panel de conexión 1U cuenta con una cubierta metálica protectora y un cable de tierra para una protección EMI óptima y ayuda a mantener la integridad de la señal en instalaciones de alta densidad. Cumple totalmente con las normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 (2.ª edición: 2002), EN 50173-1: 2002 y ANSI/TIA/EIA-310-D, lo que garantiza la compatibilidad con la infraestructura de cableado de red y los racks de servidores de 19 pulgadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Para instalación en racks y armarios de red estándar de 19 pulgadas

• Conecte cables Cat6a al instante sin necesidad de herramientas de perforación. Cambie rápidamente los cables según sea necesario para la configuración y la resolución de problemas

• Los puertos Keystone claramente numerados facilitan la identificación de los tendidos de cables

Características

• Distribución 110 Punch Down: Panel de parcheo Cat6A apantallado de 24 puertos 1U para instalaciones permanentes - Terminación trasera 110 - Puertos RJ45 Cat6A frontales para cableado limpio

• Protección de Conexiones Blindadas: Conexión a tierra al rack para blindaje y protección EMI en terminaciones Cat6A - Cubierta metálica que protege el cableado y contactos IDC a largo plazo

• Señalización Estable: Terminación directa de cableado Cat6A en contactos IDC Krone/110 - Reduce movimiento y atenuación en el punto de terminación para transmisión constante

• Montaje en Cualquier Rack Estándar: Incluye tornillos y tuercas enjauladas para rack o pared - Compatible con racks estándar de 19 pulgadas - Cumple con ANSI/TIA/EIA-310-D, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1:2002

• La Elección del Profesional de Informática: Soluciones de red diseñadas para despliegues edge y en premisas - Probadas en laboratorio y campo para máxima disponibilidad - Asistencia técnica gratuita 24/5 de por vida

General		
	UPC	065030911931
	Garantía	3 Years
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Silver
	Material	Steel
	Longitud del Producto	19.0 in [482.6 mm]
	Ancho del Producto	4.4 in [111.4 mm]
	Altura del Producto	1.7 in [44.4 mm]
	Peso del Producto	35.3 oz [1001.0 g]

	Temperatura de Funcionamiento	-10&degC to 60&degC (14&degF to 140&degF)
	Temperatura de Almacenamiento	-40&degC to 70&degC (-40&degF to 158&degF)
	Humedad	85%
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Panel de Parcheo
		1 - Documentación del Producto
		1 - Juego de Tornillos y Tuercas
	Ancho del Paquete	5.7 in [145 mm]
	Profundidad del Paquete	20.5 in [520 mm]
	Altura del Paquete	2.0 in [50 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	65.7 oz [1862 g]

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.