

USB-KABEL C60C

Lade-/ Datenkabel

Technische Informationen

Farbe:	Schwarz
Material:	Nylon und Aluminium
Anschlüsse:	2x USB-C
Datenübertragungs-geschwindigkeit:	480 Mbps
Max. Spannung:	20,0 V
Max. Stromstärke:	3,0 A
Max. Leistung:	60,0 W
Fast Charging:	Unterstützt Schnellladen (PD 3.0 + QC 4.0) bis 60,0 W
Besonderheiten:	Verstärkter Knickschutz zwischen USB-Connector und Kabel
Kabellänge:	0,5 m | 1,0 m | 2,0 m (je nach Artikel)
Gewicht:	0,5 m: 17 g | 1,0 m: 28 g | 2,0 m: 53 g
VPE:	4 Stück



Single: 1x 1,0 m



Double: 2x 1,0 m





Mix (4 pcs Pack):
1x 0,5 m | 2x 1,0 m | 1x 2,0 m

Artikeldaten

Artikel	Artikelnr.	EAN
C60C 1,0 m (Single)	7900600	4 034303 038749
C60C 1,0 m (Double)	7900620	4 034303 038770
C60C Mix (4 pcs Pack)	7908040	4 034303 038923

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany