

CÂBLE USB C60C

Câble de charge / données

Données techniques

Couleur :	Noir
Matériau :	Nylon et aluminium
Connecteurs :	1x USB-A, 1x USB-C
Transfert de données de vitesse max. :	480 Mbps
Tension maximale :	20,0 V
Intensité maximale :	3,0 A
Puissance maximale :	60,0 W
Charge rapide :	Prend en charge la charge rapide (PD 3.0 + QC 4.0) jusqu'à 60,0 W
Caractéristiques :	Protection renforcée contre les torsions entre le connecteur USB et le câble
Longueur du câble :	0,5 m | 1,0 m | 2,0 m (selon la référence)
Poids :	0,5 m : 17 g | 1,0 m : 28 g | 2,0 m : 53 g
Unité d'emballage :	4 pièces



Individuel : 1x 1,0 m



Double : 2x 1,0 m





Mix (pack de 4 pièces) :
1x 0,5 m | 2x 1,0 m | 1x 2,0 m

Données produit

Article	Référence article	EAN
C60C 1,0 m (individuel)	7900600	4 034303 038749
C60C 1,0 m (double)	7900620	4 034303 038770
C60C mix (4 pcs pack)	7908040	4 034303 038923

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany