OM3 puede soportar 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR10 en redes ópticas en paralelo aplicables

# Cable patch MTP/MPO con conectores de pestaña Push/Pull [Oprimir/Jalar], 100GBASE-SR10, CXP, 24 Fibras, Especificación Plenum OM3 de 100Gb - Aqua, 10 m [33 pies]

NÚMERO DE MODELO: **N846-10M-24-P**

## Destacado

- Conectores de 24 fibras MTP/MPO de alta densidad para un cableado reducido
- Los conectores de pestaña empujar y jalar [push/pull] ofrecen máxima accesibilidad en instalaciones de alta densidad; instale o retire el cable con una mano sin necesidad de herramientas adicionales
- Multimodo 50/125 especificado OM3
- Soporta velocidades hasta 100GbE

## El Paquete Incluye

- Cable patch MTP / MPO de 10 metros, 24 Fibras, 100GbE Aqua OM3 Plenum

## Características

- Conectores empujar y jalar [push/pull] MTP / MPO para conexiones rápidas de Fibra Óptica
- Los conectores de pestaña empujar y jalar [push/pull] ofrecen máxima accesibilidad en instalaciones de alta densidad; instale o retire el cable con una mano sin necesidad de herramientas adicionales
- 24 veces la densidad de los conectores estilo SC
- Sin necesidad de largos cables de distribución o largos tendidos individuales de cables dúplex
- El diseño de alta densidad reduce los costos de instalación
- Fibra Multimodo Especificada 50/125 OM3, 850nm
- Forro con especificación Plenum
- Etiqueta única para ID de cable para Control de Calidad y Rastreabilidad
- Cada cable probado al 100% para una baja pérdida de inserción y retroreflexión
- Datos de prueba suminsitrados con cada cable
- Longitudes personalizadas disponibles

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| **GENERALIDADES** | |
| Código UPC | 037332173829 |
| Tecnología | Multimodo |
| Modo Óptico | OM3 |
| **FÍSICAS** | |

| | |
|---|---|
| Color del Forro del Cable | Aqua |
| Color del Conector | Aqua; Negro; Azul |
| Material del Forro del Cable | PVC |
| Especificación del Forro del Cable | OFNP |
| Diámetro Recubierto (micras) | 125 µm |
| Diámetro del Núcleo (micras) | 50 µm |
| Número de fibras | 24 |
| Longitud del Cable (pies) | 32.8 |
| Longitud del Cable (m) | 10.00 |
| Longitud del Cable (pulgadas) | 393.7 |
| Minimum Bend Radius | 20 mm (Dinámico); 10 mm (Estático) |
| Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas) | 9.00 x 7.00 x 0.50 |
| Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm) | 22.86 x 17.78 x 1.27 |
| Peso de Envío (lb) | 0.21 |
| Peso de Envío (kg) | 0.10 |
| Longitud del Cable de Fibra | 10 m [32.8 pies] |
| **AMBIENTALES** | |
| Rango de Temperatura de Operación | -4° to 140°F (-20° to 60°C) |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -4° to 140°F (-20° to 60°C) |
| Rango de Humedad de Operación | 5% to 85% RH, Non-Condensing |
| Rango de Humedad de Almacenamiento | 35% to 65% RH, Non-Condensing |
| **COMUNICACIONES** | |
| Compatibilidad de Red | 100Gbps; 400Gbps |
| Atenuación @ 850nm | 3.0 dB/km |
| Pérdida de Inserción | 0.35 dB |
| **CONEXIONES** | |
| Lado A - Conector 1 | MTP DE 24 HILOS (HEMBRA) |
| Lado B - Conector 1 | MTP DE 24 HILOS (HEMBRA) |
| Endface polish | PC |
| Polaridad | Tipo A (directo) |
| **CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES** | |

| | |
|---|---|
| Pestañas Push/Pull [Oprimir / Jalar] | Sí |
| Desconexión | No |
| Troncal | No |
| **ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD** | |
| Product Compliance | RoHS; ALCANCE |
| **GARANTÍA y SOPORTE** | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.