i-tec 100W USB-C GaN Charger



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máxima potencia sin concesiones. El **cargador i-tec USB-C GaN de 100 W** incorpora la última tecnología **GaN (nitruro de galio)**, que ofrece una mayor eficiencia energética, una menor generación de calor y un diseño significativamente más compacto que los cargadores convencionales basados en silicio. Proporciona un rendimiento de carga excepcional en un formato elegante y fácil de transportar.

Con **USB-C Power Delivery de hasta 100 W,** es la solución de carga ideal para portátiles de alto rendimiento, tabletas, smartphones y otros dispositivos USB-C. Gracias a una **eficiencia superior al 88 %,** la compatibilidad con perfiles USB-C Power Delivery de hasta **20 V / 5 A** y una protección integral contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito, garantiza una carga rápida, segura y fiable allí donde trabajes o viajes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Entrada de CA: 110–240 V~ 50/60 Hz, máx. 1,5 A
- Potencia máxima de salida: 100,0 W
- Corriente de salida USB-C: hasta 5 A
- Tensión de salida USB-C: CC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V
- Eficiencia: superior al 88 %
- Perfiles de salida USB-C Power Delivery:
  - 5.0V⊠3.0A (15.0W)
  - 9.0V⊠3.0A (27.0W)

- 12.0V⊠3.0A (36.0W)
- 15.0V⊠3.0A (45.0W)
- 20.0V⊠5.0A (100.0W)

- Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 30 °C
- Humedad relativa: del 5 al 90 % (sin condensación)
- Dimensiones del producto: 66,0 × 53,9 × 32 mm
- Peso del producto: 188 g

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
CHARGER-GAN100W	i-tec 100W USB-C GaN Charger EAN: 8595611708060
Hardware	
Tipo de bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Otra característica	
Dimensiones del producto (LxAxH)	66.0 × 53.9 × 32 mm
Peso del producto (sin embalaje)	188 g
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

contenidos del embalaje

- Producto
- Guía de inicio rápido

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web i–tec.pro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 04/08/2026 16:44:20